



Refrigerador de laboratorio 288-468 L

pack 770*800*1830 mm

Refrigerador de laboratorio; Capacidad: 288L; Rango térmico: 2~8°C; Uniformidad térmica: $\leq 2^{\circ}\text{C}$; Estabilidad térmica: $\leq 3^{\circ}\text{C}$; Recuperación a 8°C (ambiente 32°C): $\leq 15\text{min}$; Enfriamiento a 6°C (ambiente 32°C): $\leq 55\text{min}$; Pantalla: LED; Alarma por falla de alimentación: (8h); Refrigeración: Por aire; Refrigerante: R290/80g; Compresor: 1 compresor; Descongelación: Automática; Material interior: Chapa de acero con recubrimiento; Puertas: 1 puerta de vidrio con calefacción eléctrica; Consumo: 260W; Alimentación: AC220V,50Hz estándar;110V,60Hz opcional con transformador externo o 220V,60Hz opcional; Estantes: 4; Configuración estándar: Puerto de prueba y USB; Opcionales: RS485, impresora y registrador de temperatura; Dimensiones internas (ancho x profundidad x alto): 530 x 520 x 1096mm; Dimensiones externas (ancho x profundidad x alto): 640 x 665 x 1658mm

Código: B2-01-010180.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 770*800*1830 mm B2-01-010180.1
Capacidad	288 litro
Rango de temperatura	2~8°C
Precisión de temperatura	0,1°C
Uniformidad de temperatura	$\leq 2^{\circ}\text{C}$
Estabilidad de la temperatura	$\leq 3^{\circ}\text{C}$
Tiempo de recuperación (recuperación a 8 °C en una temperatura ambiente de 32 °C)	$\leq 15\text{ min}$
Tiempo de enfriamiento (enfriar a 6 °C en una temperatura ambiente de 32 °C)	$\leq 55\text{ min}$
Sistema de control	Control por microprocesador
Monitor	LED
Alarma	Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del termómetro, alarma de interruptor de puerta, alarma de falla de energía (8 h)
Tipo de refrigeración	Refrigeración por aire
Refrigerante	R290/80g
Compresor	Compresor de marca famosa internacional/1
Condensador y evaporador	Tubo Bundy; tubo de cobre tipo aleta de aluminio
Descongelar	Descongelación automática
Construcción	Material aislante de poliuretano ciclopentano
Material - Material interno	Placa de acero pulverizada
Material - Material externo	Placa de acero pulverizada
Puerta	Puerta de vidrio calentada eléctricamente*1
Consumo	260 W
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50 Hz (estándar); 110 V, 60 Hz (opcional, transformador externo); 220 V, 60 Hz (opcional)
Rueda	Sí
Estantes	4



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack 770*800*1830 mm B2-01-010180.1
Accesorio estándar	Orificio de prueba, interfaz USB
Accesorio opcional	RS485, impresora, registrador de temperatura
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.)	530*520*1096 mm
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	640*665*1658 mm
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	770*800*1830 mm
Peso neto	110 kilo
Peso bruto	127 kilo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)