



Refrigerador de laboratorio 628-1008 L

Código: B2-01-010181

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

The laboratory refrigerator is a high-performance refrigeration equipment specifically designed for laboratories and research institutions. It provides reliable temperature control and a stable refrigerated environment, aimed at preserving the integrity and stability of biological samples, reagents, and other sensitive items. Laboratory refrigerators find wide applications in medical, biotechnology, chemical, and environmental science fields.

Especificaciones técnicas

Especificación	1008L	628L
Capacidad	1008L	628L
Rango de temperatura	2~8°C	2~8°C
Exactitud de temperatura	0.1°C	0.1°C
Uniformidad de temperatura	≤2°C	≤2°C
Estabilidad de temperatura	≤3°C	≤3°C
Tiempo de recuperación(recuperación a 8°C con temperatura ambiente de 32°C)	≤15min	≤15min
Tiempo de enfriamiento(enfriamiento a 6°C con temperatura ambiente de 32°C)	≤80min	≤80min
Sistema de control	Control por microprocesador	Control por microprocesador
Pantalla	LED	LED
Alarma	Alarma de temperatura alta/baja, alarma de corte de energía(72h), alarma de falla del controlador, alarma de puerta entreabierta	Alarma de temperatura alta/baja, alarma de corte de energía(72h), alarma de falla del controlador, alarma de puerta entreabierta
Tipo de refrigeración	Refrigeración por aire	Refrigeración por aire
Refrigerante	R290/150g	R290/150g
Compresor	Compresor de marca internacional/1	Compresor de marca internacional/1
Condensador y evaporador	Tipo tubo de cobre con aletas de aluminio	Tipo tubo de cobre con aletas de aluminio
Descongelación	Descongelación automática	Descongelación automática

Especificación	1008L	628L
Construcción	Material aislante de poliuretano con ciclopentano	Material aislante de poliuretano con ciclopentano
Material · Material interno	Placa de acero pintada	Placa de acero pintada
Material · Material externo	Placa de acero pintada	Placa de acero pintada
Puerta	Puerta de espuma integral de ciclopentano*2	Puerta de espuma integral de ciclopentano*2
Consumo	296W	296W
Alimentación eléctrica	AC220V, 50Hz(estándar); 110/220V, 60Hz(opcional)	AC220V, 50Hz(estándar); 110/220V, 60Hz(opcional)
Ruedas	Sí	Sí
Estantes	10	10
Accesorio estándar	Orificio de prueba, interfaz USB	Orificio de prueba, interfaz USB
Accesorio opcional	RS485, impresora, registrador de temperatura	RS485, impresora, registrador de temperatura
Dimensiones internas (An×Pr×Al)	1100*710*1305mm	1100*454*1305mm
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	1220*828*1886mm	1220*598*1886mm
Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al)	1340*980*2100mm	1340*750*2100mm
Peso neto	204kg	181kg
Peso bruto	248kg	215kg

Aplicaciones

1. Define the capacity you need

Compare the capacity and internal size with the volume of samples or reagents you need to store.

- **Capacity:** 628L
 - **Capacity:** 628L
 - **Internal Size(W*D*H):** 1100*454*1305mm
- **Capacity:** 1008L
 - **Capacity:** 1008L
 - **Internal Size(W*D*H):** 1100*710*1305mm

2. Confirm the temperature range

Check that the temperature range and uniformity meet the storage requirements of your samples.

- **Capacity:** 628L
 - **Temp. Range:** 2~8°C
 - **Temp. Uniformity:** ≤2°C
- **Capacity:** 1008L
 - **Temp. Range:** 2~8°C
 - **Temp. Uniformity:** ≤2°C

3. Plan the installation

Confirm that the available power supply matches the equipment and reserve space for its external size.

Importadora Gyb Limitada

Padre orellana 1476

Santiago CL13101 Chile

- **Capacity:** 628L
 - **Power Supply:** AC220V, 50Hz(Standard); 110/220V, 60Hz(Optional)
 - **External Size(W*D*H):** 1220*598*1886mm
- **Capacity:** 1008L
 - **Power Supply:** AC220V, 50Hz(Standard); 110/220V, 60Hz(Optional)
 - **External Size(W*D*H):** 1220*828*1886mm

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)