



Congelador a -40 °C 608-936 L

Código: B2-01-010186

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

Congelador de baja temperatura de -40 °C. Su diseño de dos compartimentos es ideal para almacenar diversos tipos de muestras que requieren diferentes temperaturas, o muestras que necesitan almacenamiento independiente. Este tipo de congelador cuenta con control de temperatura independiente para ahorrar espacio y energía. se esfuerza por ofrecer a sus clientes productos ecológicos y tecnologías económicas y prácticas.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 1120*1080*2010 mm	pack 1280*1080*2150 mm · 708 L	pack 1280*1080*2150 mm · 808 L	pack 1355*1000*1980 mm
Capacidad	608 litro	708L	808L	936L
Rango de temperatura	-15~-40°C	-15~-40°C	-15~-40°C	-25~-40°C
Precisión de la temperatura	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C
Uniformidad de temperatura	≤4°C	≤4°C	≤4°C	≤5°C
Estabilidad de temperatura	≤4°C	≤4°C	≤4°C	≤5°C
Sistema de control	Control por microprocesador	Control por microprocesador	Control por microprocesador	Control por microprocesador
Monitor	Pantalla LED	Pantalla LED	Pantalla LED	Pantalla LED
Alarma	Alarma de alta y baja temperatura, alarma de fallo del sensor	Alarma de alta y baja temperatura, alarma de fallo del sensor	Alarma de alta y baja temperatura, alarma de fallo del sensor	Alarma de alta y baja temperatura, alarma de fallo del sensor, alarma de fallo del termostato, alarma de corte de energía, alarma de apertura de puerta, alarma de temperatura ambiente, alarma de fallo del condensador, alarma de comprobación del filtro, alarma de voltaje anormal, alarma de batería baja
Tipo de refrigeración	Refrigeración directa	Refrigeración directa	Refrigeración directa	Refrigeración directa
Refrigerante	R404A/R23 480 g	R404A/R23 490 g	R404A/R23 520 g	R404A/320 g
Compresor	Compresor de marca internacionalmente reconocida / 2 (Si tema de refrigeración dual independiente)	Compresor de marca internacionalmente reconocida / 2 (Si tema de refrigeración dual independiente)	Compresor de marca internacionalmente reconocida / 2 (Si tema de refrigeración dual independiente)	Compresor de marca internacionalmente reconocida / 2 (Si tema de refrigeración dual independiente)
Condensador y evaporador	Condensador de tubo de cobre con aleta ; evaporador de tubo de cobre en espiral	Condensador de tubo de cobre con aleta ; evaporador de tubo de cobre en espiral	Condensador de tubo de cobre con aleta ; evaporador de tubo de cobre en espiral	Condensador de tubo de cobre aleteado; evaporador de serpentín de expansión directa

Especificación	pack 1120*1080*2010 mm	pack 1280*1080*2150 mm · 708 L	pack 1280*1080*2150 mm · 808 L	pack 1355*1000*1980 mm
De congelar	De congelación manual	De congelación manual	De congelación manual	De congelación manual
Con trucción	e puma de ciclopentano de poliuretano	e puma de ciclopentano de poliuretano	e puma de ciclopentano de poliuretano	e puma de ciclopentano de poliuretano
Material - Material interno	acero inoxidable 304	acero inoxidable 304	acero inoxidable 304	acero inoxidable 304
Material - Material externo	Placa de acero pulverizada	Placa de acero pulverizada	Placa de acero pulverizada	Placa de acero pulverizada
Puerta	Puerta exterior: puerta exterior integral de e puma de ciclopentano*1 Puerta interior: puerta de acero inoxidable 304*4	Puerta exterior: puerta exterior integral de e puma de ciclopentano*1 Puerta interior: puerta de acero inoxidable 304*4	Puerta exterior: puerta exterior integral de e puma de ciclopentano*1 Puerta interior: puerta de acero inoxidable 304*4	Puerta exterior: puerta exterior de acero pulverizado*1 Puerta interior: puerta de acero inoxidable 304*4
Con umo	800 W	1000W	1050 W	1000W
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50 Hz (e tándar); 110/220 V, 60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50 Hz (e tándar); 110/220 V, 60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50 Hz (e tándar); 110/220 V, 60 Hz (opcional)	220 V CA, 50/60 Hz (e tándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional)
Rueda giratoria	Sí	Sí	Sí	Sí
E tante	3	3	3	3
Acce orio e tándar	agujero de prueba	agujero de prueba	agujero de prueba	agujero de prueba
Acce orio opcional	Regi trador de temperatura	Regi trador de temperatura	Regi trador de temperatura	Interfaz para función de alarma remota, regi trador de temperatura, i tema de re paldo de nitrógeno líquido, interfaz USB
Dimen ione interna (ancho*profundidad*alto)	750*715*1200 mm	890*715*1200 mm	850*725*1335 mm	1000*700*1335 mm
Dimen ione externa (ancho*profundidad*alto)	990*1030*1860 mm	1130*1030*1860 mm	1090*1010*2000 mm	1304*1000*2017 mm
Dimen ione del paquete (ancho*profundidad*alto)	1120*1080*2010 mm	1280*1080*2150 mm	1280*1080*2150 mm	1355*1000*1980 mm
Pe o neto	245 kg	285 kg	300 kg	378 kg
Pe o bruto	288 kg	345 kg	370 kg	413 kg

Aplicaciones

Congelador de baja de 608, 708, 808 y 936 L: elija la variante comparando Capacidad, Rango de temperatura, Estabilidad de la temperatura y Uniformidad de temperatura.

Que cambia entre variantes

B2-01-010186.1: Capacidad: 608 litros; Rango de temperatura: 15~-40°C; Estabilidad de la temperatura: ≤4°C.

B2-01-010186.2: Capacidad: 708L; Rango de temperatura: 15~-40°C; Estabilidad de la temperatura: ≤4°C.

B2-01-010186.3: Capacidad: 808L; Rango de temperatura: 15~-40°C; Estabilidad de la temperatura: ≤4°C.

B2-01-010186.4: Capacidad: 936L; Rango de temperatura: 25~-40°C; Estabilidad de la temperatura: ≤5°C.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 608 litros y rango de temperatura: 15~-40°C.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 708l y rango de temperatura: 15~-40°C.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 808l y rango de temperatura: 15~-40°C.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 936l y rango de temperatura: 25~-40°C.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad, Rango de temperatura, Estabilidad de la temperatura y Uniformidad de temperatura; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la configuracion que cubra Capacidad, Rango de temperatura, Estabilidad de la temperatura y Uniformidad de temperatura.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)