



Refrigerador portátil 5-15 L

Código: B2-01-010194

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El refrigerador portátil es una solución de refrigeración versátil diseñada para viajes, campamentos, uso médico y de laboratorio. Ofrece un control de temperatura preciso y confiable en un diseño compacto y duradero. Ideal para almacenar vacunas, alimentos y otros artículos sensibles a la temperatura, este refrigerador combina portabilidad y eficiencia energética para garantizar una refrigeración estable en cualquier entorno.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	5 litros - 0,1°C - 200*142*165 mm	6 litros - 0,1°C - 240*145*180 mm	8 litros - 0,1°C - 295*167*168 mm	12 litros - 0,1°C - 325*170*225 mm	15 litros - 0,1°C - 363*203*244 mm
Configuración	5 litros - 0,1°C - 200*142*165 mm	6 litros - 0,1°C - 240*145*180 mm	8 litros - 0,1°C - 295*167*168 mm	12 litros - 0,1°C - 325*170*225 mm	15 litros - 0,1°C - 363*203*244 mm
Capacidad	5 litros	6 litros	8 litros	12 litros	15 litros
Materiales internos y externos	PP+PE	PP+PE	PP+PE	PP+PE	PP+PE
Material de aislamiento	PODRÍA	PODRÍA	PODRÍA	PODRÍA	PODRÍA
Resolución de temperatura	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C
Proceso de fabricación	Moldeo por soplado + moldeo por inyección, superficie sin rebabas	Moldeo por soplado + moldeo por inyección, superficie sin rebabas	Moldeo por soplado + moldeo por inyección, superficie sin rebabas	Moldeo por soplado + moldeo por inyección, superficie sin rebabas	Moldeo por soplado + moldeo por inyección, superficie sin rebabas
Material de fuente de enfriamiento	Poliacrilato de sodio	Poliacrilato de sodio	Poliacrilato de sodio	Poliacrilato de sodio	Poliacrilato de sodio
Tiempo de retención de enfriamiento	Mantiene una temperatura interna de 2 a 8 °C durante más de 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 43 °C.	Mantiene una temperatura interna de 2 a 8 °C durante más de 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 43 °C.	Mantiene una temperatura interna de 2 a 8 °C durante más de 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 43 °C.	Mantiene una temperatura interna de 2 a 8 °C durante más de 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 43 °C.	Mantiene una temperatura interna de 2 a 8 °C durante más de 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 43 °C.
Configuración	Refrigerador*1, hielera de cambio de fase (400 ml)*4, termómetro digital*1	Refrigerador*1, hielera de cambio de fase (400 ml)*4, termómetro digital*1, correa para el hombro*1	Refrigerador*1, hielera de cambio de fase (400 ml)*4, termómetro digital*1	Refrigerador*1, hielera de cambio de fase (400 ml)*6, termómetro digital*1, correa para el hombro*1, bandeja*1	Refrigerador*1, hielera de cambio de fase (400 ml)*6, termómetro digital*1, correa para el hombro*1, bandeja*1
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.)	200*142*165 mm	240*145*180 mm	295*167*168 mm	325*170*225 mm	363*203*244 mm
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	266*215*225 mm	330*235*275 mm	335*225*205 mm	425*262*305 mm	425*262*305 mm



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	5 litros - 0,1°C - 200*142*165 mm	6 litros - 0,1°C - 240*145*180 mm	8 litros - 0,1°C - 295*167*168 mm	12 litros - 0,1°C - 325*170*225 mm	15 litros - 0,1°C - 363*203*244 mm
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	380*270*300 mm	380*270*300 mm	380*270*300 mm	460*355*360 mm	460*355*360 mm
Peso neto	1,2 kilos	2,25 kilos	2 kilos	3,5 kilos	3,7 kilos
Peso bruto	1,7 kilos	2,8 kilos	2,4 kilos	4 kilos	4,3 kilos

Aplicaciones

Refrigerador portátil: seleccione por capacidad útil y componentes incluidos.

Que cambia entre alternativas

- 5 L: Incluye refrigerador, 4 hieleras de cambio de fase de 400 ml y termómetro digital.
- 6 L: Agrega correa para hombro sobre el conjunto de 5 L.
- 8 L: Mantiene 4 hieleras de cambio de fase y termómetro digital, con mayor capacidad.
- 15 L: Incluye 6 hieleras de cambio de fase, termómetro digital, correa para hombro y bandeja.

Cómo elegir rápido

Elija primero la capacidad requerida; luego confirme si necesita correa para transporte, mayor cantidad de hieleras o bandeja interna.

Recomendación de compra

Cotice la alternativa cuya capacidad y accesorios cubran el traslado o conservación requerida.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)