



Congelador de baja temperatura -40 C 110 a 485 L

110L

Congelador de -40°C; Capacidad: 110L; Rango térmico: -15~-40°C; Uniformidad térmica: ≤3°C; Estabilidad térmica: ≤3°C; Recuperación a -37°C (ambiente 25°C): ≤5min; Enfriamiento a -40°C (ambiente 25°C): ≤150min; Pantalla: LED; Alarma por falla de alimentación: (72h); Refrigeración: Directa; Refrigerante: R290/50g; Compresor: 1 compresor; Descongelación: Manual; Material interior: Acero inoxidable 304; Puertas: 1 exterior; Consumo: 270W; Alimentación: AC220V,50Hz estándar;110/220V,60Hz opcional con transformador externo; Configuración estándar: Puerto de prueba; Opcionales: Registrador de temperatura,RS485 y USB; Dimensiones internas (ancho × profundidad × alto): 520 × 460 × 600mm; Dimensiones externas (ancho × profundidad × alto): 705 × 705 × 885mm

Código: B2-01-010202.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	110L B2-01-010202.1
Capacidad	110L
Rango de temperatura	-15~-40°C
Exactitud de temperatura	0.1°C
Uniformidad de temperatura	≤3°C
Estabilidad de temperatura	≤3°C
Tiempo de recuperación (recuperar a -37°C con temperatura ambiente de 25°C)	≤5min
Tiempo de enfriamiento (enfriar a -40°C con temperatura ambiente de 25°C)	≤150min
Sistema de control	Control por microprocesador
Pantalla	Pantalla LED
Alarma	Alarma de temperatura alta/baja, alarma de corte de energía(72h), alarma de falla del controlador
Tipo de refrigeración	Enfriamiento directo
Refrigerante	R290/50g
Compresor	Compresor de marca internacional /1
Condensador y evaporador	Condensador de tubo Bundy con alambre sobre tubo; evaporador de serpentín interno de tubo de cobre
Descongelación	Descongelación manual
Construcción	Espuma de poliuretano con ciclopentano
Material · Material interno	Acero inoxidable 304
Material · Material externo	Placa de acero con recubrimiento pulverizado
Puerta	Puerta exterior: puerta exterior de espuma integral de ciclopentano*1 Puerta interior: No aplica
Consumo	270W
Alimentación eléctrica	AC 220V, 50Hz(estándar); 110/220V, 60Hz(opcional, transformador externo)
Ruedas	Sí
Accesorio estándar	Orificio de prueba



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	110L B2-01-010202.1
Accesorio opcional	Registrador de temperatura, interfaz RS485, interfaz USB
Dimensiones internas (An×Pr×Al)	520*460*600mm
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	705*705*885mm
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	805*800*1015mm
Peso neto	58kg
Peso bruto	73kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)