



Liofilizador farmaceutico 100-400 kg de hielo

Código: B2-01-010219

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Pharmaceutical freeze dryers is a reliable industrial equipment that meets GMP standards.

Características

1. It consists of key components, including the freeze drying chamber, shelves, cold trap, refrigeration, vacuum, circulation, hydraulic, pneumatic, control, CIP, and SIP systems. These components work together for an efficient, stable, and controlled freeze drying process, serving various industrial and laboratory needs.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	1	2	3	4	5
Área de liofilización (m²)	5,25	5,25	10,5	10.5	20,2
Nivel de vacío (Pa)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1
Temperatura de trampa fría (°C)	-75	-75	-75	-75	-75
Capacidad máxima de hielo (kg/B)	□100	□100	□200	□200	□400
Rango de temperatura de placas (°C)	-50~+70	-50~+70	-50~+70	-50~+70	-50~+70
Tamaño de placa (A×P×H) (mm)	750*1000*20	750*1000*20	990*1520*20	990*1520*20	1220*1520*20
Número de capas de placas (uds)	7+1	7+1	7+1	7+1	7+1
Modo de sellado	—	automático	—	—	—
Cantidad total de viales (φ16 mm (2 ml))	22540	22540	45360	45360	84942
Dimensiones (mm)	4000*1360*2800	4000*1360*2800	5500*1670*2800	5500*1670*2800	6500*1980*2800
Suministro de energía	AC380V 50Hz	AC380V 50Hz	AC380V 50Hz	AC380V 50Hz	AC380V 50Hz
Potencia total	24 kW	24 kW	46 kW	46kw	85 kW

Aplicaciones

Liofilizador farmacéutico: compare Cotizar, Variante y Potencia general para confirmar que la variante cubre su capacidad, formato o desempeño real.

Que cambia entre variantes

B2-01-010219.1: Cotizar: 5,25 m²; Potencia general: 24 kW.

B2-01-010219.2: Potencia general: 24 kW; Variante: Modo de parada.

B2-01-010219.3: Cotizar: ≤ 1 Pa; Potencia general: 46 kW.

B2-01-010219.4: Cotizar: 75 °C; Potencia general: 46 kW.

Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando necesita cotizar: 5,25 m² y potencia general: 24 kw.

Conviene cuando necesita potencia general: 24 kw y variante: modo de parada.

Conviene cuando necesita cotizar: ≤ 1 pa y potencia general: 46 kw.

Conviene cuando necesita cotizar: 75 °c y potencia general: 46 kw.

Cómo elegir rápido

Empiece comparando Cotizar, Variante y Potencia general. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su operacion real.

Recomendación de compra

Compre la configuracion que cubra Cotizar, Variante y Potencia general con margen segun su carga real.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)