



Maquina de hielo en escamas tipo partido

300 kg/24h

Fabricador de hielo en escamas de tipo separado; Producción, kg/24h: 300; Almacenamiento de hielo: 200kg; Forma de hielo: Partículas pequeñas e irregulares de hielo tipo nieve; Condensación: Refrigeración por aire; Temperatura ambiental: 10~35°C; Temperatura del agua: 2~15°C; Refrigerante: R404a, 420g; Alimentación: AC220V, 50/60Hz(estándar); 110V, 60Hz(opcional); Cabezal (ancho x profundidad x alto): 565 x 575 x 570mm; Depósito de hielo (ancho x profundidad x alto): 570 x 800 x 1020mm

Código: B2-01-010221.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	300 kg/24h B2-01-010221.1
Capacidad de producción de hielo (kg/24h)	300
Capacidad de almacenamiento de hielo	200kg
Forma del hielo	Partículas pequeñas de hielo nieve irregular
Potencia de entrada (W)	1360W
Forma de condensación	Enfriamiento por aire
Temperatura ambiente	10~35°C
Temperatura del agua	2~15°C
Carcasa del tanque	Acero inoxidable
Compresor	SECOP
Refrigerante	R404a, 420g
Accesorios estándar	Tubo de entrada de agua*1, tubo de drenaje*1, cuchara para hielo*1
Accesorios opcionales	Filtro
Alimentación eléctrica	CA 220V, 50/60Hz(estándar); 110V, 60Hz(opcional)
Dimensiones externas (AnxPrxAl) mm · Tamaño del cabezal	565*575*570mm
Dimensiones externas (AnxPrxAl) mm · Tamaño del tanque de hielo	570*800*1020mm
Dimensiones del embalaje (AnxPrxAl) mm · Tamaño del cabezal	675*680*880mm
Dimensiones del embalaje (AnxPrxAl) mm · Tamaño del tanque de hielo	600*835*920mm
Peso neto	95kg
Peso bruto	143kg
Área de aplicación	Diversos tipos de experimentos, hospitales, escuelas, laboratorios, aplicaciones médicas y químicas, supermercados, hoteles y otras tiendas de productos del mar, etc.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)