



Máquina de hielo en escamas

Código: B2-01-010223

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El hielo en escamas es conocido por su rápido enfriamiento, flexibilidad y capacidad de moldearse alrededor de los productos, lo que lo hace ideal para conservar productos perecederos y mantener temperaturas estables. Esta máquina está diseñada para brindar eficiencia, confiabilidad y facilidad de uso, lo que la convierte en una herramienta esencial para negocios que requieren una producción de hielo consistente y de alta calidad.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 630*730*1110 mm · 1	pack 630*730*1110 mm · 2	pack 630*730*1110 mm · 3	pack 730*800*1270 mm · 4	pack 730*800*1270 mm · 5
Capacidad de fabricación de hielo (kg/24 h)	100	120	150	200	250
Capacidad máxima de almacenamiento de hielo	40 kilo	40 kilo	40 kilo	60 kilo	60 kilo
Forma de hielo	Pequeña partícula de hielo de nieve irregular	Pequeña partícula de hielo de nieve irregular	Pequeña partícula de hielo de nieve irregular	Pequeña partícula de hielo de nieve irregular	Pequeña partícula de hielo de nieve irregular
Corriente de entrada	520 W	550 W	680 W	1040 W	1100W
Vía de condensación	Refrigeración por aire	Refrigeración por aire	Refrigeración por aire	Refrigeración por aire	Refrigeración por aire
Temperatura ambiente	10~35°C	10~35°C	10~35°C	10~35°C	10~35°C
Temperatura del agua	2~15°C	2~15°C	2~15°C	2~15°C	2~15°C
Carca a del tanque	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Compre or	Pana onic Wanbao	Donper	Donper	Donper	Pana onic Wanbao
Refrigerante	R290, 55 g	R290, 62 g	R290, 62 g	R290, 65 g	R290, 140 g
Accesorio estándar	Tubo de entrada de agua*1, tubo de drenaje*1, cuchara de hielo*1	Tubo de entrada de agua*1, tubo de drenaje*1, cuchara de hielo*1	Tubo de entrada de agua*1, tubo de drenaje*1, cuchara de hielo*1	Tubo de entrada de agua*1, tubo de drenaje*1, cuchara de hielo*1	Tubo de entrada de agua*1, tubo de drenaje*1, cuchara de hielo*1
Accesorio opcional	Filtrar	Filtrar	Filtrar	Filtrar	Filtrar
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 60 Hz (opcional)
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	500*611*950 mm	500*611*950 mm	500*611*950 mm	680*740*1100 mm	680*740*1100 mm

Especificación	pack 630*730*1110 mm · 1	pack 630*730*1110 mm · 2	pack 630*730*1110 mm · 3	pack 730*800*1270 mm · 4	pack 730*800*1270 mm · 5
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto)	630*730*1110 mm	630*730*1110 mm	630*730*1110 mm	730*800*1270 mm	730*800*1270 mm
Pe o neto	58 kilo	60 kilo	60 kilo	80 kilo	80 kilo
Pe o bruto	82 kilo	82 kilo	82 kilo	105 kilo	105 kilo
Área de aplicación	Vario tipo de experimento , ho pitale , e cuela , laboratorio , aplicacione médica , química , upermercado , hotele y otra tienda de producto del mar, etc.	Vario tipo de experimento , ho pitale , e cuela , laboratorio , aplicacione médica , química , upermercado , hotele y otra tienda de producto del mar, etc.	Vario tipo de experimento , ho pitale , e cuela , laboratorio , aplicacione médica , química , upermercado , hotele y otra tienda de producto del mar, etc.	Vario tipo de experimento , ho pitale , e cuela , laboratorio , aplicacione médica , química , upermercado , hotele y otra tienda de producto del mar, etc.	Vario tipo de experimento , ho pitale , e cuela , laboratorio , aplicacione médica , química , upermercado , hotele y otra tienda de producto del mar, etc.

Aplicaciones

Incubadora de bioquímica: elija la variante comparando Capacidad de fabricación de hielo (kg/24 h), Capacidad máxima de almacenamiento de hielo y Corriente de entrada (W).

Que cambia entre variantes

Configuración 1: Capacidad de fabricación de hielo (kg/24 h): 20; Capacidad máxima de almacenamiento de hielo: 10 kilos; Corriente de entrada (W): 280 W.

Configuración 2: Capacidad de fabricación de hielo (kg/24 h): 30; Capacidad máxima de almacenamiento de hielo: 10 kilos; Corriente de entrada (W): 300 W.

Configuración 8: Capacidad de fabricación de hielo (kg/24 h): 70; Capacidad máxima de almacenamiento de hielo: 25 kilos; Corriente de entrada (W): 460 W.

Configuración 16: Capacidad de fabricación de hielo (kg/24 h): 250; Capacidad máxima de almacenamiento de hielo: 60 kilos; Corriente de entrada (W): 1100W.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuracion si necesita capacidad de fabricación de hielo (kg/24 h): 20 y capacidad máxima de almacenamiento de hielo: 10 kilos.

Use esta configuracion si necesita capacidad de fabricación de hielo (kg/24 h): 30 y capacidad máxima de almacenamiento de hielo: 10 kilos.

Use esta configuracion si necesita capacidad de fabricación de hielo (kg/24 h): 70 y capacidad máxima de almacenamiento de hielo: 25 kilos.

Use esta configuracion si necesita capacidad de fabricación de hielo (kg/24 h): 250 y capacidad máxima de almacenamiento de hielo: 60 kilos.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad de fabricación de hielo (kg/24 h), Capacidad máxima de almacenamiento de hielo y Corriente de entrada (W); si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Recomendación de compra

Seleccione la configuración que cubra Capacidad de fabricación de hielo (kg/24 h), Capacidad máxima de almacenamiento de hielo y Corriente de entrada (W).

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)