



Máquina de hielo en escamas

Código: B2-01-010227

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El hielo en escamas es conocido por su rápido enfriamiento, flexibilidad y capacidad de moldearse alrededor de los productos, lo que lo hace ideal para conservar productos perecederos y mantener temperaturas estables. Esta máquina está diseñada para brindar eficiencia, confiabilidad y facilidad de uso, lo que la convierte en una herramienta esencial para negocios que requieren una producción de hielo consistente y de alta calidad.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 460*595*740 mm · 1	pack 460*595*740 mm · 2	pack 520*630*995 mm · 5	pack 520*630*995 mm · 6	pack 520*630*995 mm · 7	pack 520*665*845 mm · 3	pack 520*665*845 mm · 4
Capacidad de fabricación de hielo (kg/24 h)	20	30	60	70	85	40	50
Capacidad máxima de almacenamiento de hielo	10 kilo	10 kilo	25 kilo	25 kilo	25 kilo	15 kilo	15 kilo
Forma de hielo	Pequeña partícula de hielo de nieve irregular	Pequeña partícula de hielo de nieve irregular	Pequeña partícula de hielo de nieve irregular	Pequeña partícula de hielo de nieve irregular	Pequeña partícula de hielo de nieve irregular	Pequeña partícula de hielo de nieve irregular	Pequeña partícula de hielo de nieve irregular
Corriente de entrada	280 W	300 W	420 W	460 W	480 W	360 W	380 W
Vía de condensación	Refrigeración por aire	Refrigeración por aire	Refrigeración por aire	Refrigeración por aire	Refrigeración por aire	Refrigeración por aire	Refrigeración por aire
Temperatura ambiente	10~35°C	10~35°C	10~35°C	10~35°C	10~35°C	10~35°C	10~35°C
Temperatura del agua	2~15°C	2~15°C	2~15°C	2~15°C	2~15°C	2~15°C	2~15°C
Carca a del tanque	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Compre or	Donper	Donper	Pana onic Wanbao	Pana onic Wanbao	Pana onic Wanbao	Pana onic Wanbao	Pana onic Wanbao
Refrigerante	R290, 30 g	R290, 30 g	R290, 35 g	R290, 42 g	R290, 42 g	R290, 35 g	R290, 35 g
Accesorio e estándar	Tubo de entrada de agua*1, tubo de drenaje*1, cuchara de hielo*1	Tubo de entrada de agua*1, tubo de drenaje*1, cuchara de hielo*1	Tubo de entrada de agua*1, tubo de drenaje*1, cuchara de hielo*1	Tubo de entrada de agua*1, tubo de drenaje*1, cuchara de hielo*1	Tubo de entrada de agua*1, tubo de drenaje*1, cuchara de hielo*1	Tubo de entrada de agua*1, tubo de drenaje*1, cuchara de hielo*1	Tubo de entrada de agua*1, tubo de drenaje*1, cuchara de hielo*1
Accesorio opcional	Filtrar	Filtrar	Filtrar	Filtrar	Filtrar	Filtrar	Filtrar

Especificación	pack 460*595*740 mm · 1	pack 460*595*740 mm · 2	pack 520*630*995 mm · 5	pack 520*630*995 mm · 6	pack 520*630*995 mm · 7	pack 520*665*845 mm · 3	pack 520*665*845 mm · 4
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50/60 Hz (e tándar); 110 V, 60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50/60 Hz (e tándar); 110 V, 60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50/60 Hz (e tándar); 110 V, 60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50/60 Hz (e tándar); 110 V, 60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50/60 Hz (e tándar); 110 V, 60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50/60 Hz (e tándar); 110 V, 60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50/60 Hz (e tándar); 110 V, 60 Hz (opcional)
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	330*470*605 mm	330*470*605 mm	400*510*845 mm	400*510*845 mm	400*510*845 mm	400*543*700 mm	400*543*700 mm
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto)	460*595*740 mm	460*595*740 mm	520*630*995 mm	520*630*995 mm	520*630*995 mm	520*665*845 mm	520*665*845 mm
Pe o neto	26 kilogramo	26 kilogramo	42 kilo	42 kilo	42 kilo	36 kilo	36 kilo
Pe o bruto	42 kilo	42 kilo	62 kilo	62 kilo	62 kilo	55 kilo	55 kilo
Área de aplicación	Vario tipo de experimento , ho pitale , e cuela , laboratorio , aplicacione médica , química , upermercado , hotele y otra tienda de producto del mar, etc.	Vario tipo de experimento , ho pitale , e cuela , laboratorio , aplicacione médica , química , upermercado , hotele y otra tienda de producto del mar, etc.	Vario tipo de experimento , ho pitale , e cuela , laboratorio , aplicacione médica , química , upermercado , hotele y otra tienda de producto del mar, etc.	Vario tipo de experimento , ho pitale , e cuela , laboratorio , aplicacione médica , química , upermercado , hotele y otra tienda de producto del mar, etc.	Vario tipo de experimento , ho pitale , e cuela , laboratorio , aplicacione médica , química , upermercado , hotele y otra tienda de producto del mar, etc.	Vario tipo de experimento , ho pitale , e cuela , laboratorio , aplicacione médica , química , upermercado , hotele y otra tienda de producto del mar, etc.	Vario tipo de experimento , ho pitale , e cuela , laboratorio , aplicacione médica , química , upermercado , hotele y otra tienda de producto del mar, etc.

Aplicaciones

Maquina de hielo en escamas: elija la variante comparando Capacidad de fabricación de hielo (kg/24 h), Capacidad máxima de almacenamiento de hielo y Corriente de entrada (W).

Que cambia entre variantes

Configuracion 1: Capacidad de fabricación de hielo (kg/24 h): 20; Capacidad máxima de almacenamiento de hielo: 10 kilos; Corriente de entrada (W): 280 W.

Configuracion 2: Capacidad de fabricación de hielo (kg/24 h): 30; Capacidad máxima de almacenamiento de hielo: 10 kilos; Corriente de entrada (W): 300 W.

Configuracion 8: Capacidad de fabricación de hielo (kg/24 h): 70; Capacidad máxima de almacenamiento de hielo: 25 kilos; Corriente de entrada (W): 460 W.

Configuracion 16: Capacidad de fabricación de hielo (kg/24 h): 250; Capacidad máxima de almacenamiento de hielo: 60 kilos; Corriente de entrada (W): 1100W.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuracion si necesita capacidad de fabricación de hielo (kg/24 h): 20 y capacidad máxima de almacenamiento de hielo: 10 kilos.

Use esta configuracion si necesita capacidad de fabricación de hielo (kg/24 h): 30 y capacidad máxima de almacenamiento de hielo: 10 kilos.

Use esta configuracion si necesita capacidad de fabricación de hielo (kg/24 h): 70 y capacidad máxima de almacenamiento de hielo: 25 kilos.

Use esta configuracion si necesita capacidad de fabricación de hielo (kg/24 h): 250 y capacidad máxima de almacenamiento de hielo: 60



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

kilos.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad de fabricación de hielo (kg/24 h), Capacidad máxima de almacenamiento de hielo y Corriente de entrada (W); si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la configuracion que cubra Capacidad de fabricación de hielo (kg/24 h), Capacidad máxima de almacenamiento de hielo y Corriente de entrada (W).

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)