



Maquina de hielo en escamas 20-85 kg/24h 20 kg/24h

Máquina de hielo en escamas; Producción declarada, kg/24h: 20; Almacenamiento máximo de hielo: 10kg; Forma del hielo: Pequeñas partículas irregulares de hielo tipo nieve; Condensación: Por aire; Temperatura ambiental operativa: 10~35°C; Temperatura del agua operativa: 2~15°C; Carcasa del depósito: Acero inoxidable; Compresor: Donper; Refrigerante: R290, 30g; Configuración estándar: 1 tubo de entrada de agua, 1 de drenaje y 1 pala de hielo; Opcionales: Filtro; Alimentación: AC220V, 50/60Hz estándar; 110V, 60Hz opcional; Dimensiones externas (ancho x profundidad x alto): 330 x 470 x 605mm

Código: B2-01-010227.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	20 kg/24h B2-01-010227.1
Capacidad de producción de hielo (kg/24h)	20
Capacidad máxima de almacenamiento de hielo	10kg
Forma del hielo	Partículas pequeñas de hielo irregular tipo nieve
Corriente de entrada	280W
Forma de condensación	Enfriamiento por aire
Temperatura ambiente	10~35°C
Temperatura del agua	2~15°C
Carcasa del tanque	Acero inoxidable
Compresor	Donper
Refrigerante	R290, 30g
Accesorio estándar	Tubo de entrada de agua*1, tubo de drenaje*1, pala para hielo*1
Accesorio opcional	Filtro
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz(estándar); 110V, 60Hz(opcional)
Dimensiones externas (An x Pr x Al)	330*470*605mm
Dimensiones del embalaje (An x Pr x Al)	460*595*740mm
Peso neto	26kg
Peso bruto	42kg
Área de aplicación	Diversos tipos de experimentos, hospitales, escuelas, laboratorios, aplicaciones médicas y químicas, supermercados, hoteles y otras tiendas de productos del mar, etc.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)