



Autoclave vertical de 50 litros

Código: B2-01-010238

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

High-quality materials: The sterilization chamber is made of high-quality S30408 stainless steel with electrolytic polishing, which is not prone to corrosion and rust. The pot wall is covered with insulating cotton.

Características

1. Operation interface: It uses an LED digital tube display, which can display real-time information such as the operating status of the equipment during operation, the temperature inside the chamber, and alarm codes, facilitating users' observation.
2. Safety protection: Automatic over-temperature protection function for the equipment, over-pressure protection, over-current device.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	0,2 MPa - 0,16 MPa - φ319×610 mm - modelo 1	0,28 MPa - 0,23 MPa - φ316*640 mm - modelo 2
Capacidad	50 L	50 L
Presión de diseño	0,2 MPa	0,28 MPa
Presión de trabajo	0,16 MPa	0,23 MPa
Temperatura de diseño	126 °C	121/134°C
Precisión de temperatura	0,1 °C	0,1°C
Material de cámara	S30408	S30408
Dimensiones de cámara	φ319×610 mm	φ316*640 mm
Cesta/cubeta	φ300×250, 2 uds.	φ300*250, 2 uds
Ruido	≤65 dB	≤65 dB
Altitud	≤2700 m	≤2700 m
Accesorio estándar	Cesta de fondo de malla	Canasta de fondo de malla
Accesorios opcionales	Impresora, cubeta, bandeja	Impresora, cubeta, bandeja
Consumo	3,1 kW	3,1 kW
Alimentación eléctrica	AC 220 V, 50/60 Hz (estándar); AC 110 V, 50/60 Hz (opcional)	AC 220 V, 50/60 Hz (estándar); AC 110 V, 50/60 Hz (opcional)
Dimensiones externas (A×P×A)	525×475×890 mm	525*475*960 mm
Peso neto	49 kg	61 kg

Especificación	0,2 MPa - 0,16 MPa - ϕ 319×610 mm - modelo 1	0,28 MPa - 0,23 MPa - ϕ 316*640 mm - modelo 2
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	635×550×1020 mm	635*550*1090 mm
Peso bruto	60 kg	72 kg

Aplicaciones

Autoclave vertical: elija la variante comparando Tamaño de la cámara, Presión de diseño, Presión de trabajo y Temperatura de diseño..

Que cambia entre variantes

50 litros - 0 ; 2 MPa - 0 ; 16 MPa: Tamaño de la cámara: ϕ 319*610 mm; Presión de diseño: 0,2 MPa; Presión de trabajo: 0,16 MPa.

50 litros - 0 ; 28 MPa - 0 ; 23 MPa: Tamaño de la cámara: ϕ 316*640 mm; Presión de diseño: 0,28MPa; Presión de trabajo: 0,23MPa.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita tamaño de la cámara: ϕ 319*610 mm y presión de diseño: 0,2 mpa.

Use esta alternativa si necesita tamaño de la cámara: ϕ 316*640 mm y presión de diseño: 0,28mpa.

Cómo elegir rápido

Revise primero Tamaño de la cámara, Presión de diseño, Presión de trabajo y Temperatura de diseño.; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la configuracion que cubra Tamaño de la cámara, Presión de diseño, Presión de trabajo y Temperatura de diseño..

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)