



Lavadora desinfectadora de cristalería de laboratorio

Código: B2-01-010239

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

La lavadora de botellas de laboratorio es un equipo automático especialmente diseñado para la limpieza de utensilios de laboratorio, ampliamente utilizado en la industria química, análisis de alimentos, investigación científica y otros campos. Mediante alta temperatura, flujo de agua a alta presión y un agente de limpieza especial, elimina eficazmente los residuos, garantiza la limpieza de los utensilios para cumplir con los requisitos experimentales, reemplaza la limpieza manual tradicional, mejora la eficiencia y reduce el riesgo de contaminación cruzada.

Características

- 1. Adopta tecnología de control por microcomputadora PLC. Impresora estándar y pantalla táctil LCD a color de 7 pulgadas.
- 2. Funciones de protección completas: la puerta no se puede abrir durante el funcionamiento para garantizar un uso seguro; protección de temperatura dual de la temperatura del agua y la temperatura del aire; función de protección contra fallas de energía; diseño de sello de agua de la tubería de drenaje para evitar el flujo inverso de aguas residuales; instalado con detección a prueba de fugas, si se detecta una fuga de líquido, el programa se cancela, la válvula de entrada se cierra y se inicia la bomba de drenaje.
- Procedimiento de limpieza
 - 1. Procedimiento estándar: Cumplir con la limpieza general de sangre contaminada.
 - 2. Programa de limpieza rápida: Cumple con la limpieza de utensilios ligeramente contaminados.
 - 3. Programa de limpieza personalizado: según las diferentes necesidades de limpieza, los usuarios pueden personalizar el programa de limpieza combinado.
 - 4. Programa de secado: Equipado con un sistema de secado de alto rendimiento, que puede completar rápidamente el secado y la limpieza de varios instrumentos.
 - 5. Procedimiento de prueba manual: Autoverificar el estado de funcionamiento de cada componente del equipo.
- Bastidores de limpieza

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 1100*970*1900 mm	pack 1150*940*1060 mm	pack 850*1000*2250 mm · 3	pack 850*1000*2250 mm · 4
Limpieza - Capacidad	120 litro	120 litro	220 litro	320 litro
Limpieza - Nivel de carga de la lavadora	1	1	2	3
Limpieza - Poder de lavado con agua	0,75 kW	0,75 kW	1,5 kW	1,5 kW

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack 1100*970*1900 mm	pack 1150*940*1060 mm	pack 850*1000*2250 mm · 3	pack 850*1000*2250 mm · 4
Limpieza - Potencia del calentador de agua	5 kW	5 kW	7 kW	7 kW
Limpieza - MÁX. Potencia	6 kW	6 kW	9 kW	9 kW
Limpieza - Con umo de agua/Pa o (L)	15	15	20	20
Limpieza - Temperatura interna del tanque	0~95°C	0~95°C	0~95°C	0~95°C
Limpieza - Pre ión del umini tro de agua	Agua del grifo: 0,3~0,8 Mpa agua pura: 0~0,8 Mpa	Agua del grifo: 0,3~0,8 Mpa agua pura: 0~0,8 Mpa	Agua del grifo: 0,3~0,8 Mpa agua pura: 0~0,8 Mpa	Agua del grifo: 0,3~0,8 Mpa agua pura: 0~0,8 Mpa
Limpieza - Bomba peritáltica para agente de limpieza	2	2	2	2
Limpieza - Sen or de nivel de agente de limpieza	Sí	Sí	Sí	Sí
Limpieza - Bomba de lavado	Suecia 430L/min	Suecia 430L/min	Suecia 1000L/min	Suecia 1000L/min
Limpieza - Ba tidore de limpieza e tándar	, 1 pieza	, 1 pieza	, 1 pieza	, 1 pieza
El ecado - Función de ecado	Sí	Sí	Sí	Sí
El ecado - Conden ador de vapor	Sí	Sí	Sí	Sí
El ecado - Energía eca	3 kW	3 kW	4 kW	4 kW
Si tema de Control y Trazabilidad - Si tema de control	Pantalla táctil LCD a color de 7", microproce ador	Pantalla táctil LCD a color de 7", microproce ador	Pantalla táctil LCD a color de 7", microproce ador	Pantalla táctil LCD a color de 7", microproce ador
Si tema de Control y Trazabilidad - Programa de limpieza	12 programa pree tablecido + 4 programacione libre de PLC	12 programa pree tablecido + 4 programacione libre de PLC	12 programa pree tablecido + 4 programacione libre de PLC	12 programa pree tablecido + 4 programacione libre de PLC
Si tema de Control y Trazabilidad - Protección con contra eña	Sí	Sí	Sí	Sí
Si tema de Control y Trazabilidad - Botón de emergencia de eguridad	Sí	Sí	Sí	Sí
Si tema de Control y Trazabilidad - Puerto USB	Sí	Sí	Sí	Sí
Si tema de Control y Trazabilidad - Impre ora integrada	Sí	Sí	Sí	Sí
Si tema de Control y Trazabilidad - Monitoreo en línea del rendimiento del lavado	NO	NO	NO	NO
Dimen ione y pe o - Dimen ione de la cámara (An. x Pr. x Al.)	600*650*560 mm	600*620*560 mm	600*630*730 mm	600*630*930 mm
Dimen ione y pe o - Dimen ione exteriore (An*Pr*Al)	890*800*1540 mm	980*740*870 mm	690*820*1800 mm	690*820*2000 mm
Dimen ione y pe o - Dimen ione del paquete (An. x Pr. x Al.)	1100*970*1900 mm	1150*940*1060 mm	850*1000*2250 mm	850*1000*2250 mm
Dimen ione y pe o - Pe o neto (olo ho t)	260 kilo	190 kilo	290 kilo	310 kilo
Dimen ione y pe o - Pe o bruto (ho t con rack)	290 kilo	220 kilo	330 kilo	350 kilo
Otro - Puerta	Puerta de vidrio de doble capa, acero inoxidable 304	Puerta de vidrio de doble capa, acero inoxidable 304	Puerta de vidrio de doble capa, acero inoxidable 304	Puerta de vidrio de doble capa, acero inoxidable 304

Especificación	pack 1100*970*1900 mm	pack 1150*940*1060 mm	pack 850*1000*2250 mm · 3	pack 850*1000*2250 mm · 4
Otro - Cerradura de seguridad para puerta	Sí	Sí	Sí	Sí
Otro - Bomba de agua de ó mo i inver a incorporada	Sí	Sí	Sí	Sí
Otro - Ruido	<50 dB	<50 dB	<50 dB	<50 dB
Otro - Fuente de alimentación	CA 220 V, 50 Hz (e tándar) CA 220 V, 60 Hz; 110 V, 50/60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50 Hz (e tándar) CA 220 V, 60 Hz; 110 V, 50/60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50 Hz (e tándar) CA 220 V, 60 Hz; 110 V, 50/60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50 Hz (e tándar) CA 220 V, 60 Hz; 110 V, 50/60 Hz (opcional)

Aplicaciones

Lavadora desinfectadora (lavadora automática de cristalería de laboratorio) 430 l: elija la variante comparando Limpieza - Capacidad, Limpieza - Nivel de carga de la lavadora, Limpieza - MÁX. Potencia y Limpieza - Potencia de lavado con agua.

Que cambia entre variantes

B2-01-010239.1: Limpieza - Capacidad: 120 litros; Limpieza - Nivel de carga de la lavadora: 1; Limpieza - MÁX. Potencia: 6 kW.

B2-01-010239.3: Limpieza - Capacidad: 220 litros; Limpieza - Nivel de carga de la lavadora: 2; Limpieza - MÁX. Potencia: 9 kW.

B2-01-010239.4: Limpieza - Capacidad: 320 litros; Limpieza - Nivel de carga de la lavadora: 3; Limpieza - MÁX. Potencia: 9 kW.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuración si necesita limpieza - capacidad: 120 litros y limpieza - nivel de carga de la lavadora: 1.

Use esta configuración si necesita limpieza - capacidad: 220 litros y limpieza - nivel de carga de la lavadora: 2.

Use esta configuración si necesita limpieza - capacidad: 320 litros y limpieza - nivel de carga de la lavadora: 3.

Cómo elegir rápido

Revise primero Limpieza - Capacidad, Limpieza - Nivel de carga de la lavadora, Limpieza - MÁX. Potencia y Limpieza - Potencia de lavado con agua; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalación.

Recomendación de compra

Seleccione la configuración que cubra Limpieza - Capacidad, Limpieza - Nivel de carga de la lavadora, Limpieza - MÁX. Potencia y Limpieza - Potencia de lavado con agua.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)