



Lavadora desinfectadora dental

Código: B2-01-010244

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

La lavadora automática de cristalería de laboratorio proporciona limpieza y desinfección estándar y automática para la mayoría de los equipos médicos, a fin de eliminar la posibilidad de infección durante la limpieza y desinfección.

Características

- 1. Sistema de limpieza de alta eficiencia, diseñado con bomba confiable europea, brazo rociador y boquillas optimizados y programa de autolimpieza.
- 2. Sistema de secado rápido y eficiente, diseñado con calentador de aire independiente, filtro HEPA y proceso de secado.
- 3. La temperatura de calentamiento del agua puede alcanzar los 99 °C, mientras que la temperatura de secado con aire caliente puede alcanzar los 120 °C.
- 4. Diseño de configuración profesional: acero inoxidable para resistencia a la corrosión; ventana de vidrio reforzado montada para lograr una visión clara del proceso de lavado.
- 5. Control de pantalla táctil PLC con 12 programas preestablecidos y 99 programas personalizados.
- 6. Protección de seguridad: cerradura de seguridad electrónica para evitar la apertura inesperada de la puerta, control dual de temperatura del agua y del aire de secado y equipado con interruptor de emergencia.
- Procedimiento de lavado estándar (puede ser diseñado por el usuario)
- Prelavado → Lavado con limpiador → Enjuague → Lavado con neutralización → Enjuague → Lavado con agua caliente → Secado
- TODOS los bastidores de limpieza se pueden quitar por completo, lo que facilita el lavado de tuberías de los bastidores

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 1110*940*1075 mm	pack 810*990*2015 mm	pack 810*990*2185 mm
Limpieza - Capacidad	120 litro	220 litro	320 litro
Limpieza - Nivel de carga de la lavadora	1	2	3
Limpieza - Poder de lavado con agua	0,75 kW	0,75 kW	1,5 kW
Limpieza - Potencia del calentador de agua	5 kW	5 kW	5 kW
Limpieza - MÁX. Potencia	6 kW	6 kW	7 kW

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack 1110*940*1075 mm	pack 810*990*2015 mm	pack 810*990*2185 mm
Limpieza - Consumo de agua/Paño	17 litro	20 litro	22 litro
Limpieza - Temperatura interna del tanque	0~99°C	0~99°C	0~99°C
Limpieza - Presión del umini tro de agua	0,3~1,0 MPa	0,3~1,0 MPa	0,3~1,0 MPa
Limpieza - Bomba peritáltica para agente de limpieza	2 bomba independiente controlan el agente detergente y el agente neutralizante	2 bomba independiente controlan el agente detergente y el agente neutralizante	2 bomba independiente controlan el agente detergente y el agente neutralizante
Limpieza - Sensor de nivel de agente de limpieza	Sí	Sí	Sí
Limpieza - Bomba de lavado	Suecia 430L/min	Suecia 800L/min	Suecia 1000L/min
Limpieza - Batidor de limpieza e tándar	batidor/accesorio egun variante*1	batidor/accesorio egun variante*2	batidor/accesorio egun variante*3
El ecado - Función de ecado	Sí	Sí	Sí
El ecado - Condensador de vapor	Sí	Sí	Sí
El ecado - Energía eca	3 kW	3,6 kW	3,6 kW
Si tema de Control y Trazabilidad - Si tema de control	Pantalla táctil LCD a color de 7", microprocesador	Pantalla táctil LCD a color de 7", microprocesador	Pantalla táctil LCD a color de 7", microprocesador
Si tema de Control y Trazabilidad - Programa de limpieza	12 programa preestablecido (editable) + 99 programa de PLC gratuito	12 programa preestablecido (editable) + 99 programa de PLC gratuito	12 programa preestablecido (editable) + 99 programa de PLC gratuito
Si tema de Control y Trazabilidad - Protección con contraseña	Contraseña de 3 niveles	Contraseña de 3 niveles	Contraseña de 3 niveles
Si tema de Control y Trazabilidad - Botón de emergencia de seguridad	Sí	Sí	Sí
Si tema de Control y Trazabilidad - Puerto USB	Sí	Sí	Sí
Si tema de Control y Trazabilidad - Impresora integrada	Opcional	Opcional	Opcional
Si tema de Control y Trazabilidad - Monitoreo en línea del rendimiento del lavado	Opcional	Opcional	Opcional
Dimensión y peso - Dimensión de la cámara (An. x Pr. x Al.)	600*629*539 mm	600*629*754 mm	600*629*915 mm
Dimensión y peso - Dimensión exterior (An. x Pr. x Al.)	980*740*870 mm	695*870*1820 mm	695*870*1990 mm
Dimensión y peso - Dimensión del paquete (ancho x profundidad x alto)	1110*940*1075 mm	810*990*2015 mm	810*990*2185 mm
Dimensión y peso - Peso neto (solo host)	169 kilo	220 kilo	237 kilo
Dimensión y peso - Peso bruto (host con rack)	200 kilo	300 kilo	320 kilo
Otro - Puerta	Puerta de vidrio de doble capa	Puerta de vidrio de doble capa	Puerta de vidrio de doble capa
Otro - Cerradura de seguridad para puerta	Sí	Sí	Sí

Especificación	pack 1110*940*1075 mm	pack 810*990*2015 mm	pack 810*990*2185 mm
Otro - Bomba de agua de ó mo i inver a incorporada	Sí	Sí	Sí
Otro - Ruido	<50 dB	<55 dB	<55 dB
Otro - Fuente de alimentación	CA 220 V, 50 Hz (e tándar); CA 110 V, 50/60 Hz; 220 V, 60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50 Hz; 380 V, 50 Hz (e tándar); CA 110 V, 50/60 Hz; CA 220 V, 60 Hz; 220 V, 60 Hz (trifá ico), 380 V, 60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50 Hz; 380 V, 50 Hz (e tándar); CA 110 V, 50/60 Hz; CA 220 V, 60 Hz; 220 V, 60 Hz (trifá ico), 380 V, 60 Hz (opcional)

Aplicaciones

Congelador horizontal de -60 °C: elija la variante comparando Limpieza - Capacidad, Limpieza - MÁX. Potencia, Limpieza - Nivel de carga de la lavadora y Limpieza - Potencia de lavado con agua.

Que cambia entre variantes

B2-01-010244.1: Limpieza - Capacidad: 120 litros; Limpieza - MÁX. Potencia: 6 kW; Limpieza - Nivel de carga de la lavadora: 1.

B2-01-010244.2: Limpieza - Capacidad: 220 litros; Limpieza - MÁX. Potencia: 6 kW; Limpieza - Nivel de carga de la lavadora: 2.

B2-01-010244.3: Limpieza - Capacidad: 220 litros; Limpieza - MÁX. Potencia: 16 kW; Limpieza - Nivel de carga de la lavadora: 2.

320 L, 17 kW y 3 niveles de carga: Limpieza - Capacidad: 320 litros; Limpieza - MÁX. Potencia: 17 kW; Limpieza - Nivel de carga de la lavadora: 3.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuracion si necesita limpieza - capacidad: 120 litros y limpieza - máx. potencia: 6 kw.

Use esta configuracion si necesita limpieza - capacidad: 220 litros y limpieza - máx. potencia: 6 kw.

Use esta configuracion si necesita limpieza - capacidad: 220 litros y limpieza - máx. potencia: 16 kw.

Use esta configuracion si necesita limpieza - capacidad: 320 litros y limpieza - máx. potencia: 17 kw.

Cómo elegir rápido

Revise primero Limpieza - Capacidad, Limpieza - MÁX. Potencia, Limpieza - Nivel de carga de la lavadora y Limpieza - Potencia de lavado con agua; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la configuracion que cubra Limpieza - Capacidad, Limpieza - MÁX. Potencia, Limpieza - Nivel de carga de la lavadora y Limpieza - Potencia de lavado con agua.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)