



Lavadora desinfectadora de cristalería de doble puerta

Código: B2-01-010248

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

La lavadora automática de cristalería de laboratorio proporciona limpieza y desinfección estándar y automática para la mayoría de los equipos médicos, a fin de eliminar la posibilidad de infección durante la limpieza y desinfección.

Características

- 1. Dos puertas de vidrio templado, evitan infecciones cruzadas.
- 2. Pantalla táctil LCD a color, sistema de control programable avanzado con doce programas estándar.
- 3. Sistema de limpieza de alta eficiencia, con boquillas rotativas en la parte superior, inferior y entre los estantes para garantizar que el líquido en aerosol pueda contactar completamente la superficie de los dispositivos.
- 4. Sistema de secado de alta eficiencia con filtro HEPA, puede limpiar y secar el interior de cosas tubulares.
- 5. Desinfección térmica, el sistema de calentamiento de agua puede garantizar que la temperatura del agua se mantenga por encima de 93 °C para alcanzar el nivel internacional de eficiencia de desinfección.
- Procedimiento de lavado estándar (puede ser diseñado por el usuario)
- Prelimpieza → Limpieza con enzimas → Enjuague → Desinfección térmica → Limpieza de esmaltado → Secado

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 1100*950*2150 mm	pack 1100*950*2180 mm	pack 1230*1070*2290 mm
Limpieza - Capacidad	220 litro	320 litro	420 litro
Limpieza - Nivel de carga de la lavadora	2	3	2
Limpieza - Poder de lavado con agua	0,75 kW	1,5 kW	1,5 kW
Limpieza - Potencia del calentador de agua	5 kW	5 kW	5 kW
Limpieza - MÁX. Potencia	6 kW	7 kW	7 kW
Limpieza - Con umo de agua/Pa o	20 litro	22 litro	25 litro
Limpieza - Temperatura interna del tanque	0~99°C	0~99°C	0~99°C
Limpieza - Pre ión del umiño tro de agua	0,3~1,0 MPa	0,3~1,0 MPa	0,3~1,0 MPa

Importadora Gyb Limitada

Padre orellana 1476

Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack 1100*950*2150 mm	pack 1100*950*2180 mm	pack 1230*1070*2290 mm
Limpieza - Bomba peristáltica para agente de limpieza	2 bomba independiente controlan el agente detergente y el agente neutralizante	2 bomba independiente controlan el agente detergente y el agente neutralizante	2 bomba independiente controlan el agente detergente y el agente neutralizante
Limpieza - Sensor de nivel de agente de limpieza	Sí	Sí	Sí
Limpieza - Bomba de lavado	Suecia 800L/min	Suecia 1000L/min	Suecia 1000L/min
Limpieza - Batidora de limpieza e tándar	4 capa	5 capa	5 capa
Limpieza - Batidora de limpieza e tándar (2)	*1	*1	*1
El ecado - Función de ecado	Sí	Sí	Sí
El ecado - Condensador de vapor	NO	NO	NO
El ecado - Energía eca	3,6 kW	3,6 kW	3 kW
Si tema de Control y Trazabilidad - Si tema de control	Pantalla táctil LCD a color de 7", microprocesador	Pantalla táctil LCD a color de 7", microprocesador	Pantalla táctil LCD a color de 7", microprocesador
Si tema de Control y Trazabilidad - Programa de limpieza	12 programa preestablecido (editable) + 100 programa de PLC gratuito	12 programa preestablecido (editable) + 100 programa de PLC gratuito	12 programa preestablecido (editable) + 100 programa de PLC gratuito
Si tema de Control y Trazabilidad - Protección con contraseña	Contraseña de 3 niveles	Contraseña de 3 niveles	Contraseña de 3 niveles
Si tema de Control y Trazabilidad - Botón de emergencia de seguridad	Sí	Sí	Sí
Si tema de Control y Trazabilidad - Puerto USB	Sí	Sí	Sí
Si tema de Control y Trazabilidad - Impresora integrada	Sí	Sí	Sí
Si tema de Control y Trazabilidad - Monitoreo en línea del rendimiento del lavado	Opcional	Opcional	Opcional
Dimensiones y peso - Dimensiones de la cámara (An. x Pr. x Al.)	600*629*830 mm	600*629*990 mm	688*700*703 mm
Dimensiones y peso - Dimensiones exteriores (An. x Pr. x Al.)	960*805*1865 mm	960*805*2025 mm	1110*900*2165 mm
Dimensiones y peso - Dimensiones del paquete (ancho x profundidad x alto)	1100*950*2150 mm	1100*950*2180 mm	1230*1070*2290 mm
Dimensiones y peso - Peso neto (solo hot)	320 kilo	340 kilo	370 kilo
Dimensiones y peso - Peso bruto (hot con rack)	420 kilo	440 kilo	460 kilo
Otro - Puerta	Puerta de cristal de doble capa, 2 puertas, manual.	Puerta de cristal de doble capa, 2 puertas, manual.	Puerta de cristal de doble capa, 2 puertas, eléctrica.
Otro - Cerradura de seguridad para puerta	Sí	Sí	Sí
Otro - Bomba de agua de ósmosis inversa incorporada	Sí	Sí	Sí
Otro - Ruido	<55 dB	<55 dB	<60 dB

Especificación	pack 1100*950*2150 mm	pack 1100*950*2180 mm	pack 1230*1070*2290 mm
Otro - Accesorio opcional	Carrito ()	Carrito ()	Carrito ()
Otro - Fuente de alimentación	CA 220 V, 50 Hz; 380 V, 50 Hz (e tándar); CA 380 V, 60 Hz; 220 V, 60 Hz; 220 V, 60 Hz (trifásico); 110 V, 50/60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50 Hz; 380 V, 50 Hz (e tándar); CA 380 V, 60 Hz; 220 V, 60 Hz; 220 V, 60 Hz (trifásico); 110 V, 50/60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50 Hz; 380 V, 50 Hz (e tándar); CA 380 V, 60 Hz; 220 V, 60 Hz; 220 V, 60 Hz (trifásico); 110 V, 50/60 Hz (opcional)

Aplicaciones

Esterilizador de aire de plasma (montado en la pared): elija la variante comparando Limpieza - Capacidad, Limpieza - MÁX. Potencia, Limpieza - Nivel de carga de la lavadora y Limpieza - Potencia de lavado con agua.

Que cambia entre variantes

B2-01-010248.1: Limpieza - Capacidad: 220 litros; Limpieza - MÁX. Potencia: 6 kW; Limpieza - Nivel de carga de la lavadora: 2.

B2-01-010248.2: Limpieza - Capacidad: 320 litros; Limpieza - MÁX. Potencia: 7 kW; Limpieza - Nivel de carga de la lavadora: 3.

B2-01-010248.3: Limpieza - Capacidad: 320 litros; Limpieza - MÁX. Potencia: 17 kW; Limpieza - Nivel de carga de la lavadora: 3.

420 L, 17 kW y 2 niveles de carga: Limpieza - Capacidad: 420 litros; Limpieza - MÁX. Potencia: 17 kW; Limpieza - Nivel de carga de la lavadora: 2.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuracion si necesita limpieza - capacidad: 220 litros y limpieza - máx. potencia: 6 kw.

Use esta configuracion si necesita limpieza - capacidad: 320 litros y limpieza - máx. potencia: 7 kw.

Use esta configuracion si necesita limpieza - capacidad: 320 litros y limpieza - máx. potencia: 17 kw.

Use esta configuracion si necesita limpieza - capacidad: 420 litros y limpieza - máx. potencia: 17 kw.

Cómo elegir rápido

Revise primero Limpieza - Capacidad, Limpieza - MÁX. Potencia, Limpieza - Nivel de carga de la lavadora y Limpieza - Potencia de lavado con agua; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la configuracion que cubra Limpieza - Capacidad, Limpieza - MÁX. Potencia, Limpieza - Nivel de carga de la lavadora y Limpieza - Potencia de lavado con agua.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)