



Lavadora desinfectadora de cristalería de doble puerta

pack 1100*950*2150 mm

Lavadora desinfectadora automática de material de vidrio de doble puerta; Capacidad: 220L; Niveles de carga: 2; Agua por etapa: 20L; Temperatura interna: 0~99°C; Presión del agua de entrada: 0.3~1.0Mpa; Programas: 12 programas predefinidos editables y 100 de programación libre PLC; Puertas: 2 puertas manuales de vidrio de doble capa; Cámara (ancho x profundidad x alto): 600 x 629 x 830mm; Alimentación: AC220V/380V,50Hz estándar; AC380V,60Hz,220V,60Hz,220V,60Hz trifásica o 110V,50/60Hz opcionales; Desinfección térmica: El sistema de calentamiento mantiene agua por encima de 93°C

Código: B2-01-010248.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 1100*950*2150 mm B2-01-010248.1
Limpieza - Capacidad	220 litro
Limpieza - Nivel de carga de la lavadora	2
Limpieza - Poder de lavado con agua	0,75 kW
Limpieza - Potencia del calentador de agua	5 kW
Limpieza - MÁX. Potencia	6 kW
Limpieza - Consumo de agua/Pa o	20 litro
Limpieza - Temperatura interna del tanque	0~99°C
Limpieza - Presión del suministro de agua	0,3~1,0 MPa
Limpieza - Bomba peristáltica para agente de limpieza	2 bomba independiente controlan el agente detergente y el agente neutralizante
Limpieza - Sensor de nivel de agente de limpieza	Sí
Limpieza - Bomba de lavado	Suecia 800L/min
Limpieza - Bafidores de limpieza e tándar	4 capa
Limpieza - Bafidores de limpieza e tándar (2)	B2-01-010248.3*1
El ecado - Función de ecado	Sí
El ecado - Condensador de vapor	NO
El ecado - Energía eca	3,6 kW
Si tema de Control y Trazabilidad - Si tema de control	Pantalla táctil LCD a color de 7", microprocesador
Si tema de Control y Trazabilidad - Programa de limpieza	12 programa preestablecido (editable) + 100 programa de PLC gratuito
Si tema de Control y Trazabilidad - Protección con contraseña	Contraseña de 3 niveles
Si tema de Control y Trazabilidad - Botón de emergencia de seguridad	Sí
Si tema de Control y Trazabilidad - Puerto USB	Sí
Si tema de Control y Trazabilidad - Impresora integrada	Sí
Si tema de Control y Trazabilidad - Monitoreo en línea del rendimiento del lavado	Opcional
Dimensión y peso - Dimensión de la cámara (An. x Pr. x Al.)	600*629*830 mm
Dimensión y peso - Dimensión exterior (An. x Pr. x Al.)	960*805*1865 mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack 1100*950*2150 mm B2-01-010248.1
Dimensión y peso - Dimensión del paquete (ancho x profundidad x alto)	1100*950*2150 mm
Dimensión y peso - Peso neto (solo host)	320 kilo
Dimensión y peso - Peso bruto (host con rack)	420 kilo
Otro - Puerta	Puerta de cristal de doble capa, 2 puerta , manual.
Otro - Cerradura de seguridad para puerta	Sí
Otro - Bomba de agua de ósmosis inversa incorporada	Sí
Otro - Ruido	<55 dB
Otro - Accesorio opcional	Carrito (B2-01-010248.3)
Otro - Fuente de alimentación	CA 220 V, 50 Hz; 380 V, 50 Hz (estándar); CA 380 V, 60 Hz; 220 V, 60 Hz; 220 V, 60 Hz (trifásico); 110 V, 50/60 Hz (opcional)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)