



Lavadora automática de botellas

Código: B2-01-010250

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

La lavadora automática de botellas de agua potable nació para la industria de animales de laboratorio, adecuada para la limpieza y desinfección automática de botellas de agua potable para animales de laboratorio.

Características

- 2. Limpieza rápida de 4 a 6 minutos, puede limpiar 72 botellas de bebida a la vez.
- 3. Bomba de circulación europea importada original, diseño de gran circulación, fuerza de pulverización, calidad estable, mejora eficazmente el efecto de limpieza.
- 4. El agua del enjuague final se utiliza para la siguiente limpieza, ahorrando agua.
- 5. Pantalla táctil LCD a color de 5,7 pulgadas, fácil de operar.
- 6. Diseñar y desarrollar de forma independiente sistemas de control para satisfacer diversas necesidades de operación y gestión.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 810*990*2185 mm · 1	pack 810*990*2185 mm · 2
Capacidad	330 litro	330 litro
Volumen de limpieza	La botella de bebida de 200 ml e puede limpiar 180, la botella de bebida de 500 ml e puede limpiar 72	La botella de bebida de 200 ml e puede limpiar 180, la botella de bebida de 500 ml e puede limpiar 72
Modo de apertura	Manual	Manual
Si tema de control	PLC/Siemen	PLC/Siemen
Pantalla táctil	7 pulgada	7 pulgada
Hora de limpieza	El programa de limpieza rápida e puede limpiar una vez cada 4 a 6 minuto .	El programa de limpieza rápida e puede limpiar una vez cada 4 a 6 minuto .
Temperatura de limpieza	□60°C(Aju table)	□60°C(Aju table)
Temperatura de enjuague	□82°C(Aju table)	□82°C(Aju table)
Temperatura de ecado	Temperatura ambiente ~ 120 °C (opcional)	Temperatura ambiente ~ 120 °C (opcional)
Método de calentamiento	Calefacción eléctrica	Calefacción por vapor

Especificación	pack 810*990*2185 mm · 1	pack 810*990*2185 mm · 2
Fuente de Steam	/	Pre ión: 0,3~0,5 Mpa, Caudal: 50 kg/h
Fuente de agua	Agua uavizada: Pre ión: 0,2~0,5 Mpa, Caudal: 15 L/min	Agua uavizada: Pre ión: 0,2~0,5 Mpa, Caudal: 15 L/min
Con umo	31 kW	31 kW
Fuente de alimentación	CA 380/220 V, 50 Hz	CA 380/220 V, 50 Hz
Fuente de alimentación (opcional)	CA 220 V, 60 Hz; 220 V, 60 Hz (trifá ico); 380 V, 60 Hz; 110 V, 50/60 Hz	CA 220 V, 60 Hz; 220 V, 60 Hz (trifá ico); 380 V, 60 Hz; 110 V, 50/60 Hz
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	690*790*1950 mm	690*790*1950 mm
Pe o neto	240 kilo	240 kilo
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	810*990*2185 mm	810*990*2185 mm
Pe o bruto	320 kilo	320 kilo

Aplicaciones

Lavadora automatica de botellas: seleccione por metodo de calentamiento.

Que cambia entre alternativas

Calefaccion electrica: Para instalacion con alimentacion electrica y sin requerir fuente de vapor.

Calefaccion por vapor: Para instalacion con fuente de vapor de 0,3~0,5 MPa y caudal de 50 kg/h.

Cómo elegir rápido

Ambas alternativas mantienen capacidad 330 L, apertura manual y ciclo rapido; confirme metodo de calentamiento e infraestructura disponible.

Recomendación de compra

Cotice la alternativa que coincida con el criterio tecnico principal; si la fuente no distingue mas diferencias utiles, confirme compatibilidad antes de compra.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)