



Esterilizador de aire con ozono 20 g

Código: B2-01-010253

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- 1.
- #### Características
1. Built-in high-concentration heat-dissipating generator, high sterilization efficiency.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	1	2
Tipo	Móvil	Montaje en pared
Tipo de desinfección	Ozono	Ozono
Espacio aplicable	60 m³	60m³
Generación de ozono	20 g/h	20g/h
Concentración de ozono	129.45mg/m³	131,85mg/m³
Tasa de extinción de bacterias naturales	94%	94%
Tasa de esterilización de Staphylococcus albus	99,99%	99,99%
Consumo	≤130 W	≤130W
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50/60 Hz (Estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (Opcional) (Transformador externo)	CA220V, 50/60Hz (Estándar); CA110V, 50/60Hz (Opcional) (Transformador externo)
Dimensiones externas (A×P×H)	198×206×485 mm	198*206*485mm
Peso neto	7,2 kg	6,8kg
Dimensiones del embalaje (A×P×H)	270×280×500 mm	270*280*500mm
Peso bruto	8,8 kg	8,3kg

Aplicaciones

Esterilizador de aire con ozono: elija la variante comparando Concentración de ozono y Tipo.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Que cambia entre variantes

Móvil: Concentración de ozono: 129,45 mg/m³; Tipo: Móvil.

6; 8 kilos - 8; 3 kilos - Montado en la pared: Concentración de ozono: 131,85 mg/m³; Tipo: Móvil.

montado en pared con ozono 131,85 mg/m³: Concentración de ozono: 131,85 mg/m³; Tipo: Montado en la pared.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita concentración de ozono: 129,45 mg/m³ y tipo: móvil.

Use esta alternativa si necesita concentración de ozono: 131,85 mg/m³ y tipo: móvil.

Use esta alternativa si necesita concentración de ozono: 131,85 mg/m³ y tipo: montado en la pared.

Cómo elegir rápido

Revise primero Concentración de ozono y Tipo; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Concentración de ozono y Tipo.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)