



Esterilizador de aire caliente 23-200 L

Código: B2-01-010266

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

The maximum temperature can reach 250 degrees Celsius to maintain the disinfection effect.

Características

1. Precise temperature control design can accurately reach the set disinfecting temperature to ensure that the temperature does not drop.
2. It has an observable perspective window to observe the situation of the disinfected items at any time.
3. Timing system, hands free, more convenient to use.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	23 L - 256*263*314 - 240*240 mm, 2 uds., opcional - modelo 1	55L - 356*340*414 - □2000m - modelo 2	88 L - 433*363*470 - 340*440 mm, 2 uds., opcional - modelo 3	105 L - 435*457*500 - 440*440 mm, 2 uds., opcional - modelo 4	140 L - 604*463*558 - 440*540 mm, 2 uds., opcional - modelo 5	200 L - 605*491*658 - 490*590 mm, 2 uds., opcional - modelo 6
Capacidad	23 L	55L	88 L	105 L	140 L	200 L
Modo de circulación	Convección forzada	Convección forzada	Convección forzada	Convección forzada	Convección forzada	Convección forzada
Forma de control de temperatura	PT100	PT100	PT100	PT100	PT100	PT100
Rango de control de temperatura	TA+10~250°C	TA+10~250°C	RT+10~250°C	TA+10~250°C	TA+10~250°C	TA+10~250 °C
Fluctuación de temperatura	±3°C	±3°C	±3°C	±3°C	±3°C	±3 °C
Uniformidad de temperatura	±5°C	±5°C	±5°C	±5°C	±5°C	±5 °C
Temperatura ambiente	5~40°C	5~40°C	5~40°C	5~40°C	5~40°C	5~40 °C
Material de cámara	Acero inoxidable 201	Acero inoxidable 201	Acero inoxidable 201	Acero inoxidable 201	Acero inoxidable 201	Acero inoxidable 201
Tamaño de cámara (A*P*A) mm	256*263*314	356*340*414	433*363*470	435*457*500	604*463*558	605*491*658
Altitud	□2000 m	□2000m	□2000 m	□2000 m	□2000 m	□2000 m
Bandeja (mm)	240*240 mm, 2 uds., opcional	340*340 mm, 2 und., opcional	340*440 mm, 2 uds., opcional	440*440 mm, 2 uds., opcional	440*540 mm, 2 uds., opcional	490*590 mm, 2 uds., opcional
Accesorios estándar	Bandeja*2	Bandeja*2	Estantería*2	Bandeja*2	Bandeja*2	Estante*2
Accesorios opcionales	Bandeja	Bandeja	Estantería	Bandeja	Bandeja	Estante
Consumo	600 W	1000W	1200 W	1600 W	2000 W	2300 W



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	23 L - 256*263*314 - 240*240 mm, 2 uds., opcional - modelo 1	55L - 356*340*414 - 2000m - modelo 2	88 L - 433*363*470 - 340*440 mm, 2 uds., opcional - modelo 3	105 L - 435*457*500 - 440*440 mm, 2 uds., opcional - modelo 4	140 L - 604*463*558 - 440*540 mm, 2 uds., opcional - modelo 5	200 L - 605*491*658 - 490*590 mm, 2 uds., opcional - modelo 6
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz (estándar); AC110V, 50/60Hz (opcional, transformador externo)	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional, transformador externo)	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional, transformador externo)	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional, transformador externo)	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional, transformador externo)	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional, transformador externo)
Tamaño externo (A*P*A)	583*393*486 mm	683*494*586 mm	781*482*642 mm	781*593*670 mm	881*594*730 mm	931*644*802 mm
Tamaño del embalaje (A*P*A)	675*522*641 mm	775*622*741 mm	873*622*796 mm	873*722*825 mm	973*722*885 mm	1023*722*985 mm
Peso neto	29,5 kg	42 kg	53 kg	62 kg	67,5 kg	75 kg
Peso bruto	40 kg	53 kg	65 kg	78 kg	90 kg	105 kg

Aplicaciones

200L 23200 L 100 C: elija la variante comparando Capacidad.

Que cambia entre variantes

B2-01-010266.1: Capacidad: 23 litros.

B2-01-010266.2: Capacidad: 55 litros.

B2-01-010266.3: Capacidad: 88 litros.

B2-01-010266.6: Capacidad: 200 litros.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 23 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 55 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 88 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 200 litros.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)