



Autoclave de esterilización vertical 30-100 L

Código: B2-01-010269

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

The flip-up quick-open door structure opens the cover quickly and labor-saving.

Características

1. Universal wheels are installed on the base of the machine to facilitate the movement and adjustment of the machine.
2. It has a quick maintenance window, and the electrical part does not need to remove the cover for maintenance.
3. Steam generation method: heating inside the main body, no external steam source is required.
4. There are optional programs for exposed instruments, packaging instruments, rubber, dressings, solid customization and non-solid customization.
5. Self-expanding silicone sealing ring has good sealing effect and long service life. It is molded with transparent medical silicone.
6. Real-time detection and display of the temperature in the sterilization chamber, with a display accuracy of 0.1°C.
7. The LED digital tube displays temperature, time, alarm code, and the indicator light indicates the current operating status.
8. Use single-chip microcomputer control, heating, sterilization, and exhaust. Automatic control, no excessive manual operation.
9. Use gravity displacement and positive pressure pulsation exhaust to exhaust the cold air in the load and sterilization room.
10. Directly add water to the pot manually, and the entire sterilization process saves more time. The sterilization cycle ends with a buzzer prompt.
11. An optional printer can be equipped to record the temperature during the sterilization process.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	30L - $\phi 385 \times 412$ mm - $\phi 365 \times 265$ mm, 1 ud - modelo 30 Litros	50L - $\phi 385 \times 515$ mm - $\phi 365 \times 360$ mm, 1 ud. - modelo 50 Litros	75 L - $\phi 385 \times 715$ mm - Cesta - modelo 75 Litros	100 L - $\phi 385 \times 875$ mm - Impresora, canasta de fondo de malla, cubeta - modelo 100 Litros
Capacidad	30L	50L	75 L	100 L
Presión de diseño	0,28MPa	0,28MPa	0,28 MPa	0,28 MPa
Presión de trabajo	0,23MPa	0,23MPa	0,23 MPa	0,23 MPa
Temperatura de diseño	150°C	150°C	150°C	150 °C
Temperatura de trabajo	105□136°C	105□136°C	105□136°C	105□136 °C
Precisión de temperatura	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1 °C
Material de cámara	S30408	S30408	S30408	S30408

Especificación	30L - $\phi 385 \times 412$ mm - $\phi 365 \times 265$ mm, 1 ud - modelo 30 Litros	50L - $\phi 385 \times 515$ mm - $\phi 365 \times 360$ mm, 1 ud. - modelo 50 Litros	75 L - $\phi 385 \times 715$ mm - Cesta - modelo 75 Litros	100 L - $\phi 385 \times 875$ mm - Impresora, canasta de fondo de malla, cubeta - modelo 100 Litros
Dimensiones de cámara	$\phi 385 \times 412$ mm	$\phi 385 \times 515$ mm	$\phi 385 \times 715$ mm	$\phi 385 \times 875$ mm
Canasta/Canasta de fondo de malla/Cubo	$\phi 365 \times 265$ mm, 1 ud	$\phi 365 \times 360$ mm, 1 ud.	$\phi 365 \times 265$ mm, 2 uds.	$\phi 365 \times 360$ mm, 2 pzas.
Ruido	≤ 65 dB	≤ 65 dB	≤ 65 dB	≤ 65 dB
Altitud	≤ 2700 m	≤ 2700 m	≤ 2700 m	≤ 2700 m
Accesorio estándar	Canasta	Canasta	Cesta	Canasta
Accesorios opcionales	Impresora, canasta de fondo de malla, cubo	Impresora, canasta de malla con fondo, cubo	Impresora, cesta de malla de fondo, cubo	Impresora, canasta de fondo de malla, cubeta
Consumo	4KW	4KW	4 kW	4 kW
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz (Estándar); AC110V, 50/60Hz (Opcional); Método de cableado: interruptor automático	AC220V, 50/60Hz (Estándar); AC110V, 50/60Hz (Opcional); Método de cableado: interruptor automático	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional); Método de cableado: interruptor automático	AC220V, 50/60 Hz (Estándar); AC110V, 50/60 Hz (Opcional); Método de cableado: interruptor automático
Dimensiones externas (A x P x H)	645*610*710mm	645*610*810mm	645*610*945 mm	645*610*1150 mm
Peso neto	86kg	91kg	98 kg	112 kg
Dimensiones de embalaje (A x P x H)	750*745*950mm	750*745*1100mm	750*745*1240 mm	750*745*1450 mm
Peso bruto	102kg	105kg	116 kg	124 kg

Aplicaciones

Autoclave de esterilización vertical: elija la variante comparando Capacidad y Tamaño de la cámara.

Que cambia entre variantes

30 Litros: Capacidad: 30 litros; Tamaño de la cámara: $\phi 385 \times 412$ mm.

50 Litros: Capacidad: 50 litros; Tamaño de la cámara: $\phi 385 \times 515$ mm.

75 Litros: Capacidad: 75 litros; Tamaño de la cámara: $\phi 385 \times 715$ mm.

100 Litros: Capacidad: 100 litros; Tamaño de la cámara: $\phi 385 \times 875$ mm.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 30 litros y tamaño de la cámara: $\phi 385 \times 412$ mm.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 50 litros y tamaño de la cámara: $\phi 385 \times 515$ mm.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 75 litros y tamaño de la cámara: $\phi 385 \times 715$ mm.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 100 litros y tamaño de la cámara: $\phi 385 \times 875$ mm.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad y Tamaño de la cámara; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad y Tamaño de la cámara.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)