



Esterilizador de aire UV

Código: B2-01-010272

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

Debido a su fuerte capacidad de esterilización y purificación, el esterilizador de aire UV es adecuado para talleres de producción, lugares públicos, escuelas, instituciones de cuidado infantil y otros lugares con requisitos de salud. Se puede utilizar para la desinfección dinámica del aire interior en condiciones de personas y también se puede utilizar en condiciones no tripuladas.

Características

- * Convivencia hombre-máquina, excelente capacidad de depuración y desinfección.
- * Tecnología de desinfección por esterilización cuádruple, la tasa de esterilización puede alcanzar el 99,9%.
- * Filtro primario, adsorción de sólidos y eliminación de pequeñas partículas en el aire.
- * Filtro de carbón activado, adsorción de olores, formaldehído, TVOC y otros gases nocivos.
- * Lámpara UV, mata Staphylococcus albus, bacterias naturales en el aire.
- * Filtro fotocatalizador. Bajo irradiación ultravioleta, puede degradar eficazmente gases venenosos y nocivos y matar una variedad de bacterias.
- * El generador de iones negativos (opcional) libera una alta concentración de iones negativos, haciendo que el aire sea más fresco.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Esterilizador de aire UV	Esterilizador de aire UV
Código Cotecno	B2-01-010272.1	B2-01-010272.2

Aplicaciones

Equipo orientado a desinfección y purificación de aire interior en espacios con requisitos sanitarios, como talleres de producción, lugares públicos, escuelas e instituciones de cuidado infantil.

- Úsalo cuando el requerimiento sea desinfección dinámica del aire interior con operación en presencia de personas o en espacios no ocupados, según la ficha.
- Valide el caudal de aire requerido frente al volumen del recinto: la evidencia indica 800 m³/h.
- Confirme que los límites de fuga UV y ozono de la ficha sean compatibles con el protocolo interno del usuario.

Que cambia entre variantes

Guía de compra Equipo orientado a desinfección y purificación de aire interior en espacios con requisitos sanitarios, como talleres de producción, lugares públicos, escuelas e instituciones de cuidado infantil. - Úselo cuando el requerimiento sea desinfección dinámica del aire interior con operación en presencia de personas o en espacios no ocupados, según la ficha. - Valide el caudal de aire requerido frente al volumen del recinto: la evidencia indica 800 m³/h. - Confirme que los límites de fuga UV y ozono de la ficha sean compatibles con el protocolo interno del usuario.

Escenarios de uso recomendados

Guía de compra Equipo orientado a desinfección y purificación de aire interior en espacios con requisitos sanitarios, como talleres de producción, lugares públicos, escuelas e instituciones de cuidado infantil. - Úselo cuando el requerimiento sea desinfección dinámica del aire interior con operación en presencia de personas o en espacios no ocupados, según la ficha. - Valide el caudal de aire requerido frente al volumen del recinto: la evidencia indica 800 m³/h. - Confirme que los límites de fuga UV y ozono de la ficha sean compatibles con el protocolo interno del usuario.

Cómo elegir rápido

Guía de compra Equipo orientado a desinfección y purificación de aire interior en espacios con requisitos sanitarios, como talleres de producción, lugares públicos, escuelas e instituciones de cuidado infantil. - Úselo cuando el requerimiento sea desinfección dinámica del aire interior con operación en presencia de personas o en espacios no ocupados, según la ficha. - Valide el caudal de aire requerido frente al volumen del recinto: la evidencia indica 800 m³/h. - Confirme que los límites de fuga UV y ozono de la ficha sean compatibles con el protocolo interno del usuario.

Recomendación de compra

Guía de compra Equipo orientado a desinfección y purificación de aire interior en espacios con requisitos sanitarios, como talleres de producción, lugares públicos, escuelas e instituciones de cuidado infantil. - Úselo cuando el requerimiento sea desinfección dinámica del aire interior con operación en presencia de personas o en espacios no ocupados, según la ficha. - Valide el caudal de aire requerido frente al volumen del recinto: la evidencia indica 800 m³/h. - Confirme que los límites de fuga UV y ozono de la ficha sean compatibles con el protocolo interno del usuario.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)