



Autoclave vertical 50-120 L

Código: B2-01-010276

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

The hand wheel slides to open the door, which is fast and labor-saving.

Características

1. Casters facilitate the movement of the equipment.
2. It has a fast maintenance window, and the electrical part does not need to remove the cover for maintenance.
3. Steam generation method: heating inside the main body, no external steam source is required.
4. Using gravity displacement and positive pressure pulsating exhaust method to discharge the cold air in the load and sterilization room.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	50 L - $\phi 386 \times 515$ mm - Impresora, cesta de fondo malla, balde - modelo 1	75 L - $\phi 386 \times 695$ mm - Impresora, canasta de fondo de malla, cubeta - modelo 2	100 L - $\phi 386 \times 875$ mm - Impresora, canasta de fondo malla, balde - modelo 3	120 L - $\phi 386 \times 1055$ mm - Impresora, cesta de fondo malla, cubeta - modelo 4
Capacidad	50 L	75 L	100 L	120 L
Presión de diseño	0,28 MPa	0,28 MPa	0,28 MPa	0,28 MPa
Presión de trabajo	0,23 MPa	0,23 MPa	0,23 MPa	0,23 MPa
Temperatura de diseño	150°C	150 °C	150 °C	150°C
Temperatura de trabajo	105~136°C	105~136 °C	105~136 °C	105~136°C
Precisión de temperatura	0,1°C	0,1 °C	0,1 °C	0,1°C
Material de la cámara	S30408	S30408	S30408	S30408
Tamaño de la cámara	$\phi 386 \times 515$ mm	$\phi 386 \times 695$ mm	$\phi 386 \times 875$ mm	$\phi 386 \times 1055$ mm
Cesta/ Cesta de fondo malla/ Balde	$\phi 365 \times 360$ mm, 1 ud.	$\phi 365 \times 265$ mm, 2 uds	$\phi 365 \times 360$ mm, 2 uds	$\phi 365 \times 360$ mm, 1 ud. $\phi 365 \times 265$ mm, 2 uds.
Ruido	≤ 65 dB	≤ 65 dB	≤ 65 dB	≤ 65 dB
Altitud	≤ 2700 m	≤ 2700 m	≤ 2700 m	≤ 2700 m
Accesorios estándar	Cesta	Canasta	Canasta	Cesta
Accesorios opcionales	Impresora, cesta de fondo malla, balde	Impresora, canasta de fondo de malla, cubeta	Impresora, canasta de fondo malla, balde	Impresora, cesta de fondo malla, cubeta
Consumo	3,7 kW	3,7 kW	4,1 kW	4,1 kW

Especificación	50 L - ϕ 386*515 mm - Impresora, cesta de fondo malla, balde - modelo 1	75 L - ϕ 386*695 mm - Impresora, canasta de fondo de malla, cubeta - modelo 2	100 L - ϕ 386*875 mm - Impresora, canasta de fondo malla, balde - modelo 3	120 L - ϕ 386*1055 mm - Impresora, cesta de fondo malla, cubeta - modelo 4
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50/60 Hz (Estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (Opcional); Método de cableado: interruptor automático	CA 220 V, 50/60 Hz (Estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (Opcional); Método de cableado: interruptor automático	AC220V, 50/60 Hz (estándar); AC110V, 50/60 Hz (opcional); Método de cableado: interruptor automático	AC220V, 50/60 Hz (Estándar); AC110V, 50/60 Hz (Opcional); Método de cableado: interruptor automático
Dimensiones externas (AnxPrxA)	640*550*980 mm	640*550*1080 mm	640*550*1280 mm	640*550*1380 mm
Peso neto	89 kg	95 kg	105 kg	122 kg
Dimensiones del embalaje (AnxPrxA)	750*745*1100 mm	750*745*1240 mm	750*745*1450 mm	750*745*1540 mm
Peso bruto	104 kg	117 kg	125 kg	137 kg

Aplicaciones

Autoclave vertical: elija la variante comparando Capacidad y Tamaño de la cámara.

Que cambia entre variantes

B2-01-010276.1: Capacidad: 50 litros; Tamaño de la cámara: ϕ 386*515 mm.

B2-01-010276.2: Capacidad: 75 litros; Tamaño de la cámara: ϕ 386*695 mm.

B2-01-010276.3: Capacidad: 100 litros; Tamaño de la cámara: ϕ 386*875 mm.

B2-01-010276.4: Capacidad: 120 litros; Tamaño de la cámara: ϕ 386*1055 mm.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 50 litros y tamaño de la cámara: ϕ 386*515 mm.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 75 litros y tamaño de la cámara: ϕ 386*695 mm.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 100 litros y tamaño de la cámara: ϕ 386*875 mm.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 120 litros y tamaño de la cámara: ϕ 386*1055 mm.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad y Tamaño de la cámara; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalación.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad y Tamaño de la cámara.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)