



Autoclave de sobremesa clase N 18-23 L

Código: B2-01-010279

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Class N autoclave discharges the cold air in the sterilization chamber by gravity displacement, saturates the internal steam, and reaches the set pressure and temperature. To achieve the purpose of sterilizing the items to be sterilized. Suitable for stomatology, ophthalmology, beauty, operating room and other places. It is suitable for sterilization of glassware, bare metal utensils, and unencapsulated solid instruments.

Características

1. High quality stainless steel sterilization chamber and sealing cover.
2. Microcomputer control for automatic circulation, with 121°C and 134°C freely settable.
3. LED display with touch buttons.
4. Equipped with standard test interface.
5. European Class N standards.
6. Automatic protection functions: over-temperature protection, over-pressure protection, low water level protection to prevent dry burning.
7. Buzzer reminder at the end of sterilization and automatic shutdown.
8. Automatically discharge cold air. Automatically discharge steam at the end of sterilization.
9. Built-in steam generating device to quickly provide saturated steam.
10. Two sterilization procedures at 121°C and 134°C are selectable.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	18 L - 0,25 MPa - 0,22 MPa - modelo 18 Litros Clase N	23L - 0,25MPa - 0,22MPa - modelo 23 Litros Clase N
Capacidad	18 L	23L
Puerta	Manual	Manual
Pantalla	LED	LED
Presión máxima de diseño	0,25 MPa	0,25MPa
Presión de trabajo	0,22 MPa	0,22MPa
Temperatura máxima de diseño	139°C	139°C
Temperatura de trabajo	121/134°C	121/134°C

Especificación	18 L - 0,25 MPa - 0,22 MPa - modelo 18 Litros Clase N	23L - 0,25MPa - 0,22MPa - modelo 23 Litros Clase N
Precisión de temperatura	0,1°C	0,1°C
Material de cámara	SUS304	SUS304
Tamaño de cámara	φ250×370 mm	φ250*452mm
Altitud	≤2500 m	≤2500m
Parrilla	1 parrilla con 2 bandejas	1 estante con 2 bandejas
Accesorios estándar	Guantes protectores, manguera de drenaje, sello de puerta	Guantes de protección, manguera de drenaje, sello de puerta
Consumo	1,5 kW	2KW
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50 Hz (estándar) CA 110 V, 60 Hz (opcional)	AC220V, 50Hz (Estándar) AC110V, 60Hz (Opcional)
Dimensiones externas (A×P×A)	500×400×350 mm	600*400*350mm
Peso neto	24 kg	27kg
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	540×450×390 mm	640*450*390mm
Peso bruto	26 kg	29kg

Aplicaciones

Autoclave de sobremesa Clase N: elija la variante comparando Capacidad.

Que cambia entre variantes

B2-01-010279.1: Capacidad: 18 litros.

B2-01-010279.2: Capacidad: 23L.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 18 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 23L.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalación.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)