



Autoclave de vacío de pulso vertical 50-100 L

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

It uses steam as the medium, and repeatedly draws vacuum and fills the sterilization chamber with steam to make the sterilization

Características

1. Steam water internal circulation.
2. Pulse vacuum exhaust to ensure the effect of steam sterilization.
3. Mobile probe detects to ensure the internal temperature of liquid directly, to ensure the sterilization effect of liquid program.
4. LCD screen display shows pressure, temperature, time and error codes.
5. Selectable programs for packed, unpacked, dressings, rubber, liquid, liquid custom, solid custom, sterilization of medium, dissolution of medium, B&D testing and vacuum testing etc.
6. Complete process of preheating, replacement, pulse exhaust, heating, sterilizing and drying run automatically.
7. 0.22μm Sterilization high efficiency air filter, ensuring that the vacuum-depleted air is sterile air to prevent re-pollution of sterile materials.
8. Standard built-in printer for recording the information during the entire sterilization process.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	50 L - φ386*490 mm - Impresora, canasta de fondo de malla - modelo 1	75 L - Sistema de vacío por inyector - φ386*670 mm - modelo 2	100L - -0.1/0.28MPa - 0.23MPa - modelo 3
Capacidad	50 L	75 L	100L
Presión de diseño	-0,1/0,28 MPa	-0,1/0,28 MPa	-0.1/0.28MPa
Presión de trabajo	0,23 MPa	0,23 MPa	0.23MPa
Temperatura de diseño	150°C	150°C	150°C
Temperatura de trabajo	105~134°C	105~134°C	105~134°C
Precisión de temperatura	0,1°C	0,1°C	0,1°C
Material de cámara	S30408	S30408	S30408
Dimensiones de cámara	φ386*490 mm	φ386*670 mm	φ386*900mm
Canasta	φ360*260 mm, 1 ud.	φ360*360 mm, 1 unidad	φ360*330mm, 2 pzas.
Sistema de vacío	Sistema de vacío por eyector	Sistema de vacío por inyector	Sistema de vacío por eyector

Especificación	50 L - $\phi 386 \times 490$ mm - Impresora, canasta de fondo de malla - modelo 1	75 L - Sistema de vacío por inyector - $\phi 386 \times 670$ mm - modelo 2	100L - -0.1/0.28MPa - 0.23MPa - modelo 3
Ruido	≤ 65 dB(A)	≤ 65 dB(A)	≤ 65 dB(A)
Altitud	≤ 2000 m, personalizable entre 2000~3000 m	≤ 2000 m, personalizable entre 2000~3000 m	≤ 2000 m, personalizable de 2000~3000m
Accesorios estándar	Impresora, canasta de fondo de malla	Impresora, canasta con fondo de malla	Impresora, canasta con malla en el fondo
Consumo	5,5 kW	5,5 kW	6,2KW
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50 Hz o 60 Hz (estándar) CA 110 V, 60 Hz (opcional) Método de cableado: interruptor automático	AC220V, 50 Hz o 60 Hz (estándar) AC110V, 60 Hz (opcional) Método de cableado: interruptor automático	AC220V, 50Hz o 60Hz (Estándar) AC110V, 60Hz (Opcional) Método de cableado: interruptor automático
Dimensiones externas (A*P*H)	700*610*1070 mm	700*610*1070 mm	700*610*1300mm
Peso neto	127 kg	130 kg	150kg
Dimensiones del embalaje (A*P*H)	820*740*1380 mm	820*740*1380 mm	820*740*1530mm
Peso bruto	142 kg	145 kg	170kg

Aplicaciones

Autoclave de vacío de pulso vertical: elija la variante comparando Capacidad y Tamaño de la cámara.

Que cambia entre variantes

B2-01-010280.1: Capacidad: 50 litros; Tamaño de la cámara: $\phi 386 \times 490$ mm.

B2-01-010280.2: Capacidad: 75 litros; Tamaño de la cámara: $\phi 386 \times 670$ mm.

100 L y cámara $\phi 386 \times 900$ mm: Capacidad: 100 litros; Tamaño de la cámara: $\phi 386 \times 900$ mm.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 50 litros y tamaño de la cámara: $\phi 386 \times 490$ mm.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 75 litros y tamaño de la cámara: $\phi 386 \times 670$ mm.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 100 litros y tamaño de la cámara: $\phi 386 \times 900$ mm.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad y Tamaño de la cámara; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalación.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad y Tamaño de la cámara.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)