



Esterilizador de vapor de alta presión 150-400 L

Código: B2-01-010282

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

El esterilizador de vapor a alta presión es un dispositivo que utiliza vapor saturado para esterilizar artículos.

Su estructura es redonda, su generador de vapor interno suministra vapor y su puerta es de una sola hoja.

- Capacidad: 150 litros.
- Presión de diseño: 0,28 MPa.
- Presión nominal de trabajo: 0,12 MPa/0,23 MPa.
- Temperatura nominal de funcionamiento: 121°C/134°C.
- Temperatura ambiente: 5~40°C.
- Rango de temperatura de secado ajustable: 115~134°C.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 820*1500*1910 mm	pack 820*1730*1910 mm	pack 950*1750*2030 mm	pack 950*2000*2030 mm
Capacidad	150 litro	200 litro	300 litro	400 litro
Presión de diseño	0,28 MPa	0,28 MPa	0,28 MPa	0,28 MPa
Generador de vapor incorporado	Sí	Sí	Sí	Sí
Presión nominal de trabajo	0,12 MPa/0,23 MPa	0,12 MPa/0,23 MPa	0,12 MPa/0,23 MPa	0,12 MPa/0,23 MPa
Temperatura nominal de funcionamiento	121°C/134°C	121°C/134°C	121°C/134°C	121°C/134°C
Temperatura ambiente	5~40°C	5~40°C	5~40°C	5~40°C
Rango de temperatura de secado ajustable	115~134°C	115~134°C	115~134°C	115~134°C
Precisión de temperatura	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C
Rango ajustable de tiempo de esterilización	1~99 minuto	1~99 minuto	1~99 minuto	1~99 minuto
Rango de tiempo de secado ajustable	1~99 minuto	1~99 minuto	1~99 minuto	1~99 minuto
Sistema de vacío	No	No	No	No
Material de la cámara	acero inoxidable 304	acero inoxidable 304	acero inoxidable 304	acero inoxidable 304
Tamaño de la cámara	Φ500*820 mm	Φ500*1050 mm	Φ650*935 mm	Φ650*1235 mm
Altitud	≤2500 m	≤2500 m	≤2500 m	≤2500 m

Especificación	pack 820*1500*1910 mm	pack 820*1730*1910 mm	pack 950*1750*2030 mm	pack 950*2000*2030 mm
Accesorio e tándar	Rejilla de red*1, Tapa de red*1	Rejilla de red*1, Tapa de red*1	Rejilla de red*1, Tapa de red*1	Rejilla de red*1, Tapa de red*1
Consumo	10 kW	10 kW	15 kW	15 kW
Fuente de alimentación	CA 380 V, 50/60 Hz; CA 220 V, 50/60 Hz (trifásico); CA 220 V, 50/60 Hz (Nota: tenga cuidado al pedir el voltaje, la corriente y cercana a 75 A)	CA 380 V, 50/60 Hz; CA 220 V, 50/60 Hz (trifásico); CA 220 V, 50/60 Hz (Nota: tenga cuidado al pedir el voltaje, la corriente y cercana a 75 A)	CA 380 V, 50/60 Hz; CA 220 V, 50/60 Hz (trifásico); CA 220 V, 50/60 Hz (Nota: tenga cuidado al pedir el voltaje, la corriente y cercana a 75 A)	CA 380 V, 50/60 Hz; CA 220 V, 50/60 Hz (trifásico); CA 220 V, 50/60 Hz (Nota: tenga cuidado al pedir el voltaje, la corriente y cercana a 75 A)
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	680*1270*1550 mm	680*1500*1550 mm	815*1550*1750 mm	815*1850*1750 mm
Peso neto	230 kilo	250 kilo	340 kilo	385 kilo
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	820*1500*1910 mm	820*1730*1910 mm	950*1750*2030 mm	950*2000*2030 mm
Peso bruto	320 kilo	355 kilo	475 kilo	535 kilo

Aplicaciones

Equipo de laboratorio, Capacidad 150-400 L: compare Capacidad, Generador de vapor incorporado y Presión nominal de trabajo para confirmar que la variante cubre su capacidad, formato o desempeño real.

Que cambia entre variantes

B2-01-010282.1: Presión nominal de trabajo: 0,12 MPa/0,23 MPa; Capacidad: 150 litros.

B2-01-010282.2: Capacidad: 200 litros; Generador de vapor incorporado: —.

B2-01-010282.3: Capacidad: 300 litros; Generador de vapor incorporado: —.

B2-01-010282.4: Capacidad: 400 litros; Generador de vapor incorporado: —.

Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando necesita presión nominal de trabajo: 0,12 mpa/0,23 mpa y capacidad: 150 litros.

Conviene cuando necesita capacidad: 200 litros y generador de vapor incorporado: —.

Conviene cuando necesita capacidad: 300 litros y generador de vapor incorporado: —.

Conviene cuando necesita capacidad: 400 litros y generador de vapor incorporado: —.

Cómo elegir rápido

Empiece comparando Capacidad, Generador de vapor incorporado y Presión nominal de trabajo. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su operación real.

Recomendación de compra

Compre la configuración que cubra Capacidad, Generador de vapor incorporado y Presión nominal de trabajo con margen según su carga real.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)