



Incubadora con agitacion apilada de gran capacidad 200 L

Código: B2-01-010307

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

La incubadora con agitación apilada de gran capacidad está diseñada para laboratorios e instalaciones de investigación que requieren una incubación y mezcla eficientes para grandes volúmenes de muestras.

Características

- 1. Múltiples métodos para monitorear la temperatura del equipo, registro completo de la información y trazabilidad de los datos de control de calidad.
- 2. Motor de CC sin escobillas de alta calidad, baja vibración, bajo ruido, alta eficiencia, sin mantenimiento, ahorro de energía, funcionamiento duradero.
- 3. Pantalla táctil/LCD de 3,5 pulgadas, interfaz clara e intuitiva, fácil de operar.
- 4. Con función de desinfección UV, la cavidad mantiene un ambiente limpio y estéril.
- 5. Función de iluminación LED, abre la puerta y enciende la luz automáticamente.
- 6. Con la función de recuperación ante falla de energía, el equipo puede reanudar automáticamente el funcionamiento de acuerdo con el programa original.
- 7. Ventana de perspectiva de vidrio templado con calefacción eléctrica, fácil de observar, buen efecto de aislamiento de temperatura, anticondensación.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 1345*970*910 mm (por unidad) · 1	pack 1345*970*910 mm (por unidad) · 2	pack 1345*970*910 mm (por unidad) · 3	pack 1345*970*910 mm (por unidad) · 4
Capacidad	200 litro	200 litro	200 litro	200 litro
Sen or de temperatura	PT100	PT100	PT100	PT100
Rango de temperatura	Temperatura ambiente + 5 ~ 60 °C	4~60°C	Temperatura ambiente + 5 ~ 60 °C	4~60°C
Fluctuación de temperatura	≤±0,5°C	≤±0,5°C	≤±0,5°C	≤±0,5°C
Uniformidad de temperatura	≤±1°C(37°C□)	≤±1°C(37°C□)	≤±1°C(37°C□)	≤±1°C(37°C□)
Preci ión de temperatura	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C
Rango de tiempo	0~999h59min	0~999h59min	0~999 min(h)	0~999 min(h)

Especificación	pack 1345*970*910 mm (por unidad) · 1	pack 1345*970*910 mm (por unidad) · 2	pack 1345*970*910 mm (por unidad) · 3	pack 1345*970*910 mm (por unidad) · 4
Controlador	Identificador de proceso	Identificador de proceso	Identificador de proceso	Identificador de proceso
Mostrar	pantalla táctil de 5 pulgadas	pantalla táctil de 5 pulgadas	Pantalla LCD de 3 pulgadas	Pantalla LCD de 3 pulgadas
Modo de circulación	Convección forzada	Convección forzada	Convección forzada	Convección forzada
Modo de agitación	Agitación rotatoria	Agitación rotatoria	Agitación rotatoria	Agitación rotatoria
Modo de conducción	Tipo de accionamiento equilibrado de un solo eje	Tipo de accionamiento equilibrado de un solo eje	Tipo de accionamiento equilibrado de un solo eje	Tipo de accionamiento equilibrado de un solo eje
Rango de vibración	Φ26 mm	Φ26 mm	Φ26 mm	Φ26 mm
Velocidad de rotación	30~300 rpm	30~300 rpm	30~300 rpm	30~300 rpm
Precisión de rotación	±1 r/min	±1 r/min	±1 r/min	±1 r/min
Tamaño del plato vibratorio	720*490 mm	720*490 mm	720*490 mm	720*490 mm
Cantidad de plato vibratorio	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza
Capacidad máxima	250 ml x 34 o 500 ml x 24 o 1000 ml x 15 o 2000 ml x 8 o 3000 ml x 6 (abrazadera de matraz) Gradilla para tubo *4 Placa de 96 pocillo *21 Placa de agitación con varilla de ujeción*2 (Para 3000 ml, 1. In tale un matraz de boca ancha, altura ≤310 mm; 2. Si e elecciona la abrazadera de re orde univer al, no e puede colocar)	250 ml x 34 o 500 ml x 24 o 1000 ml x 15 o 2000 ml x 8 o 3000 ml x 6 (abrazadera de matraz) Gradilla para tubo *4 Placa de 96 pocillo *21 Placa de agitación con varilla de ujeción*2 (Para 3000 ml, 1. In tale un matraz de boca ancha, altura ≤310 mm; 2. Si e elecciona la abrazadera de re orde univer al, no e puede colocar)	250 ml x 34 o 500 ml x 24 o 1000 ml x 15 o 2000 ml x 8 o 3000 ml x 6 (abrazadera de matraz) Gradilla para tubo *4 Placa de 96 pocillo *21 Placa de agitación con varilla de ujeción*2 (Para 3000 ml, 1. In tale un matraz de boca ancha, altura ≤310 mm; 2. Si e elecciona la abrazadera de re orde univer al, no e puede colocar)	250 ml x 34 o 500 ml x 24 o 1000 ml x 15 o 2000 ml x 8 o 3000 ml x 6 (abrazadera de matraz) Gradilla para tubo *4 Placa de 96 pocillo *21 Placa de agitación con varilla de ujeción*2 (Para 3000 ml, 1. In tale un matraz de boca ancha, altura ≤310 mm; 2. Si e elecciona la abrazadera de re orde univer al, no e puede colocar)
E tándar. Capacidad	500 ml*24	500 ml*24	500 ml*24	500 ml*24
Modo de iluminación	Lámpara LED*1	Lámpara LED*1	Lámpara LED*1	Lámpara LED*1
Modo de e terilización	Lámpara UV*2	Lámpara UV*2	Lámpara UV*2	Lámpara UV*2
Refrigerante	/	R290	/	R290
Temperatura ambiente.	15~35°C	15~35°C	15~35°C	15~35°C
Material interno	acero inoxidable 304	acero inoxidable 304	acero inoxidable 304	acero inoxidable 304
Material externo	Chapa de acero laminada en frío	Chapa de acero laminada en frío	Chapa de acero laminada en frío	Chapa de acero laminada en frío
Almacenamiento de dato	Función de almacenamiento y alida de dato USB	Función de almacenamiento y alida de dato USB	Función de almacenamiento y alida de dato USB	Función de almacenamiento y alida de dato USB
Almacenamiento de dato (2)	E tándar	E tándar	Opcional	Opcional
Impre ora	microimpre ora incorporada (opcional) (Debe combinar e con la función de almacenamiento y alida de dato USB)	microimpre ora incorporada (opcional) (Debe combinar e con la función de almacenamiento y alida de dato USB)	microimpre ora incorporada (opcional) (Debe combinar e con la función de almacenamiento y alida de dato USB)	microimpre ora incorporada (opcional) (Debe combinar e con la función de almacenamiento y alida de dato USB)
Función de eguridad	Alarma audible y vi ual de obrettemperatura de límite uperior e inferior Alarma de exce o de velocidad con límite uperior e inferior Identificación de falla del en or Protector independiente contra obrettemperatura Protección independiente contra fuga o obrecorriente Protección contra obrecarga del refrigerador	Alarma audible y vi ual de obrettemperatura de límite uperior e inferior Alarma de exce o de velocidad con límite uperior e inferior Identificación de falla del en or Protector independiente contra obrettemperatura Protección independiente contra fuga o obrecorriente Protección contra obrecarga del refrigerador	Alarma audible y vi ual de obrettemperatura de límite uperior e inferior Alarma de exce o de velocidad con límite uperior e inferior Identificación de falla del en or Protector independiente contra obrettemperatura Protección independiente contra fuga o obrecorriente Protección contra obrecarga del refrigerador	Alarma audible y vi ual de obrettemperatura de límite uperior e inferior Alarma de exce o de velocidad con límite uperior e inferior Identificación de falla del en or Protector independiente contra obrettemperatura Protección independiente contra fuga o obrecorriente Protección contra obrecarga del refrigerador
Con umo	1500 W	2200W	1500 W	2200W
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50/60 Hz (e tándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional, tran formador externo)	CA 220 V, 50/60 Hz (e tándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional, tran formador externo)	CA 220 V, 50/60 Hz (e tándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional, tran formador externo)	CA 220 V, 50/60 Hz (e tándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional, tran formador externo)
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.)	870*590*398 mm (por unidad)	870*590*398 mm (por unidad)	870*590*398 mm (por unidad)	870*590*398 mm (por unidad)
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	1150*780*640 mm (por unidad)	1150*780*640 mm (por unidad)	1150*780*640 mm (por unidad)	1150*780*640 mm (por unidad)
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto)	1345*970*910 mm (por unidad)	1345*970*910 mm (por unidad)	1345*970*910 mm (por unidad)	1345*970*910 mm (por unidad)
Pe o neto	270 kg (por unidad)	300 kg (por unidad)	270 kg (por unidad)	300 kg (por unidad)

Especificación	pack 1345*970*910 mm (por unidad) · 1	pack 1345*970*910 mm (por unidad) · 2	pack 1345*970*910 mm (por unidad) · 3	pack 1345*970*910 mm (por unidad) · 4
Peso bruto	295 kg (por unidad)	325 kg (por unidad)	295 kg (por unidad)	325 kg (por unidad)

Aplicaciones

Incubadora de laboratorio 190 100 C: elija la variante comparando Rango de temperatura y Rango de tiempo.

Que cambia entre variantes

B2-01-010307.1: Rango de temperatura: Temperatura ambiente + 5 ~ 60 °C; Rango de tiempo: 0~999h59min.

B2-01-010307.2: Rango de temperatura: 4~60°C; Rango de tiempo: 0~999h59min.

B2-01-010307.3: Rango de temperatura: Temperatura ambiente + 5 ~ 60 °C; Rango de tiempo: 0~999 min(h).

B2-01-010307.4: Rango de temperatura: 4~60°C; Rango de tiempo: 0~999 min(h).

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuracion si necesita rango de temperatura: temperatura ambiente + 5 ~ 60 °c y rango de tiempo: 0~999h59min.

Use esta alternativa si necesita rango de temperatura: 4~60°C y rango de tiempo: 0~999h59min.

Use esta configuracion si necesita rango de temperatura: temperatura ambiente + 5 ~ 60 °c y rango de tiempo: 0~999 min(h).

Use esta alternativa si necesita rango de temperatura: 4~60°C y rango de tiempo: 0~999 min(h).

Cómo elegir rápido

Revise primero Rango de temperatura y Rango de tiempo; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Rango de temperatura y Rango de tiempo.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)