



Camara de prueba de estabilidad de medicamentos 248-402 L

Código: B2-01-010308

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

This equipment provide a long-time stable environment of temperature, humidity and illumination for the medicine invalidation evaluation. It's applied in the growth test, high humidity test and high illuminance test.

Características

1. The shell is sprayed steel plate, the inner chamber is made of 304 stainless steel, full arc design, convenient for cleaning and maintenance.
2. Using SECOP refrigeration compressor, high efficiency, low consumption; non-fluorine environmentally friendly refrigerant.
3. Microcomputer intelligent PID temperature and humidity controller, accurate temperature control, with parameter memory function, automatically resume operation after restoring electricity.
4. Automatically disconnects power to the humidifier heater when no humidification water is available.
5. Over-temperature alarm, under-temperature alarm, temperature probe damage alarm, humidity probe damage alarm.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	248 L - modelo 1	290 L - 2 unidades, ajustables - modelo 2	402 L - 40~95%HR - ±3%HR - modelo 3
Tipo de esterilización (opcional)	Esterilización UV	Esterilización UV	Esterilización UV
Capacidad	248 L	290 L	402 L
Rango de temperatura	0~65°C	0~65°C	0~65°C
Fluctuación de temperatura	±0,5°C	±0,5°C	±0,5°C
Precisión de temperatura	0,1°C	0,1°C	0,1°C
Rango de humedad	40~95%RH	40~95%RH	40~95%RH
Fluctuación de humedad	±3%RH	±3%RH	±3%HR
Iluminación	Iluminación unilateral 6000 Lux, ajustable en 5 niveles	Iluminación unilateral 6000 Lux, ajustable en 5 niveles	Iluminación unilateral 6000 lux, ajustable en 5 niveles
Sistema de refrigeración	Refrigerante R134a, libre de CFC	Refrigerante R134a, libre de CFC	Refrigerante R134a, libre de CFC
Rango de temporización	El temporizador puede configurarse hasta un máximo de 99 horas por paso, con un total de 30 pasos disponibles	El temporizador puede configurarse hasta un máximo de 99 horas por paso individual, con un total de 30 pasos disponibles	El temporizador puede configurarse hasta un máximo de 99 horas por paso individual, con un total de 30 pasos disponibles
Pantalla	Pantalla LCD	Pantalla LCD	Pantalla LCD

Especificación	248 L - modelo 1	290 L - 2 unidades, ajustables - modelo 2	402 L - 40~95%HR - $\pm 3\%$ HR - modelo 3
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional) (transformador externo)	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional) (transformador externo)	CA 220 V, 50/60 Hz (Estándar); 110 V, 50/60 Hz (Opcional) (Transformador externo)
Consumo	2400 W	2900 W	3400 W
Estantes	2 uds., ajustables	2 unidades, ajustables	2 uds., ajustables
Accesorios estándar	Estantes, lámpara LED, tanque de agua incorporado, interfaz de reposición automática de agua, impresora térmica miniatura	Estantes, lámpara LED, tanque de agua incorporado, interfaz de reposición automática de agua, impresora térmica miniatura	Estantes, lámpara LED, tanque de agua incorporado, interfaz de reposición automática de agua, impresora térmica en miniatura
Accesorios opcionales	Impresora de agujas miniatura, puerto USB, dispositivo externo de protección de temperatura	Impresora de agujas miniatura, puerto USB, dispositivo externo de protección de temperatura	Impresora de agujas en miniatura, puerto USB, dispositivo externo de protección de temperatura
Dimensiones internas (A×P×H)	470*449*1178 mm	490*460*1278 mm	560*600*1198 mm
Dimensiones externas (A×P×H)	672*892*1825 mm	691*907*1925 mm	764*1032*1860 mm
Dimensiones del embalaje (A×P×H)	750*960*1960 mm	770*970*2090 mm	850*1100*2010 mm
Peso neto	160 kg	165 kg	195 kg
Peso bruto	185 kg	195 kg	228 kg

Aplicaciones

Camara de prueba de seguridad para medicamentos: elija la variante comparando Capacidad, Temperatura. Fluctuación y Iluminación Iluminación.

Que cambia entre variantes

Configuración 1: Capacidad: 255; Temperatura. Fluctuación: $\pm 0,5$ ° C; Iluminación Iluminación: serie tecnica: 0 ~ 6000 Lux (6 grados ajustable).

Configuración 2: Capacidad: 298L; Temperatura. Fluctuación: $\pm 0,5$ ° C; Iluminación Iluminación: serie tecnica: 0 ~ 6000 Lux (6 grados ajustable).

Configuración 3: Capacidad: 350; Temperatura. Fluctuación: $\pm 0,5$ ° C; Iluminación Iluminación: serie tecnica: 0 ~ 6000 Lux (6 grados ajustable).

403 L, fluctuación $\pm 0,5$ °C e iluminación 0-6000 lux: Capacidad: 403L; Temperatura. Fluctuación: $\pm 0,5$ ° C; Iluminación Iluminación: serie tecnica: 0 ~ 6000 Lux (6 grados ajustable).

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 255 y temperatura. fluctuación: $\pm 0,5$ ° c.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 298l y temperatura. fluctuación: $\pm 0,5$ ° c.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 350 y temperatura. fluctuación: $\pm 0,5$ ° c.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 403l y temperatura. fluctuación: $\pm 0,5$ ° c.

Cómo elegir rápido



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Revise primero Capacidad, Temperatura. Fluctuación y Iluminación Iluminación; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad, Temperatura. Fluctuación y Iluminación Iluminación.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)