



Incubadora de moho 100-250 L

Código: B2-01-010311

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Structural design: The incubator shell material is made of cold-rolled steel plate, which is environmentally friendly sprayed, and has strong corrosion resistance, the studio is made of SUS304 mirror stainless steel plate.

Características

1. Energy-saving design: Non-fluorine environmentally friendly high-efficiency refrigerant, fast cooling speed, high cooling efficiency, low power consumption.
2. Humanized design: The height of the shelf can be adjusted at will and free assembly; the outer door adopts a magnetic door seal with good airtightness; the outer door is equipped with an observation window.
3. Safety guarantee: The equipment is equipped with a leakage protection device and a buzzer alarm system.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	100 L - Interfaz USB, impresora, bandeja - modelo 1	150 L - modelo 2	200L - modelo 3	250L - modelo 4
Capacidad	100 L	150 L	200L	250L
Sensor de temperatura	PT100	PT100	PT100	PT100
Rango de temperatura	0~85 °C	0~85 °C	0~85°C	0~85°C
Fluctuación de temperatura	Baja temperatura: ±1,0 °C; alta temperatura: ±0,5 °C	Baja temperatura: ±1,0 °C; alta temperatura: ±0,5 °C	Baja temperatura: ±1,0°C; alta temperatura: ±0,5°C	Baja temperatura: ±1,0°C; alta temperatura: ±0,5°C
Uniformidad de temperatura	±2 °C	±2 °C	±2°C	±2°C
Precisión de temperatura	0,1 °C	0,1 °C	0,1°C	0,1°C
Rango de temporización (min/h)	0~9999	0~9999	0~9999	0~9999
Rango de humedad	50~95 %HR	50~95 %HR	50~95%RH	50~95%RH
Exactitud de control de humedad	1 %HR	1 %HR	1%RH	1%RH
Fluctuación de control de humedad	±5~±8 %HR	±5~±8 %HR	±5~±8%RH	±5~±8%RH
Refrigerante	R290, 80 g	R290, 80 g	R290, 100g	R290, 100g
Método de esterilización	Lámpara de esterilización UV (configuración por programación horaria)	Lámpara de esterilización UV (configuración por horario)	Lámpara de esterilización UV (configuración por programa horario)	Lámpara de esterilización UV (configuración horaria)

Especificación	100 L - Interfaz USB, impresora, bandeja - modelo 1	150 L - modelo 2	200L - modelo 3	250L - modelo 4
Alimentación eléctrica	AC 220 V, 50 Hz (estándar); 110 V, 60 Hz (opcional, transformador externo)	CA 220 V, 50 Hz (estándar); 110 V, 60 Hz (opcional, transformador externo)	CA 220V, 50Hz (estándar); 110V, 60Hz (opcional, transformador externo)	CA 220V, 50Hz (estándar); 110V, 60Hz (opcional, transformador externo)
Consumo	1000 W	1000 W	1200W	1200W
Bandejas	2	2	2	2
Accesorios estándar	Lámpara de esterilización UV, puerto de prueba	Lámpara de esterilización UV, puerto de prueba	Lámpara de esterilización UV, puerto de prueba	lámpara de esterilización UV, puerto de prueba
Accesorios opcionales	Interfaz USB, impresora, bandeja	Interfaz USB, impresora, estante	Interfaz USB, impresora, estante	interfaz USB, impresora, estante
Dimensiones internas (A*P*H)	500*350*580 mm	550*401*690 mm	600*450*750mm	660*450*850mm
Dimensiones externas (A*P*H)	644*647*1170 mm	690*692*1270 mm	742*743*1340mm	802*743*1440mm
Dimensiones del embalaje (A*P*H)	790*795*1350 mm	820*820*1450 mm	880*880*1520mm	945*880*1720mm
Peso neto	98,5 kg	115 kg	125kg	135kg
Peso bruto	115 kg	140 kg	150kg	170kg

Aplicaciones

250 100250 100 C: elija la variante comparando Capacidad.

Que cambia entre variantes

B2-01-010311.1: Capacidad: 100 litros.

B2-01-010311.2: Capacidad: 150 litros.

B2-01-010311.3: Capacidad: 200 litros.

B2-01-010311.4: Capacidad: 250 litros.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 100 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 150 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 200 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 250 litros.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)