



Incubadora DBO multiprograma 70-250 L

Código: B2-01-010337

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

- * Diseño único de estructura de circulación de viento interna, el ventilador de circulación de brisa hace que la temperatura de la cámara interior sea uniforme.
- * Sello de puerta doble; puerta interior con sello de goma de silicona de vidrio templado y puerta exterior con sello de goma magnético, que son convenientes para encender/apagar; Cámara interior con luz para una cómoda observación.
- * La función de descongelación inteligente garantiza que el dispositivo funcione durante mucho tiempo sin escarcha.
- * Refrigeración sin fluoruro y suave circulación de brisa.
- * Orificio de prueba de c 52 mm en el lado izquierdo del contenedor.
- * Controlador de programa de 30 etapas con pantalla LCD, movimiento redondo, funcionamiento en escalera.
- * Alarma de fallo del sensor. Modelo

Especificaciones técnicas

Especificación	1	2	3
Función - Temperatura. Rango	0-65°C	0-65°C	0-65°C
Función - Temperatura. Relación de resolución	0,1% u2103	0,1% u2103	0,1% u2103
Función - Temperatura. Movimiento	Temperatura alta:±0.5°C Temperatura baja:±1°C	Temperatura alta:±0.5°C Temperatura baja:±1°C	Temperatura alta:±0.5°C Temperatura baja:±1°C
Función - Temperatura. Uniformidad	±1.5°C	±1.5°C	±1.5°C
Estructura - cámara interior	E pejo de acero inoxidable.	E pejo de acero inoxidable.	E pejo de acero inoxidable.
Estructura - Concha exterior	Exterior de pulverización electro táctica de acero laminado en frío.	Exterior de pulverización electro táctica de acero laminado en frío.	Exterior de pulverización electro táctica de acero laminado en frío.
Estructura - Capa de aislamiento	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Estructura - Calentador	Calentador de acero inoxidable	Calentador de acero inoxidable	Calentador de acero inoxidable
Estructura - Potencia nominal	0,8kW	1,0kW	1,2kW
Estructura - Compresor	Compresor hermético enfriado por aire.	Compresor hermético enfriado por aire.	Compresor hermético enfriado por aire.
Estructura - Criógeno	R134a	R134a	R134a
Estructura - Estructura de congelamiento	Control automático de congelación inteligente.	Control automático de congelación inteligente.	Control automático de congelación inteligente.
Estructura - Orificio de prueba	Diámetro interior 43 mm (uno)	Diámetro interior 43 mm (uno)	Diámetro interior 43 mm (uno)

Especificación	1	2	3
Estructura - Alimentación externa controlada Suministrador	Enchufe univ. al exterior (uno), enchufe interior impermeable (uno)	Enchufe univ. al exterior (uno), enchufe interior impermeable (uno)	Enchufe univ. al exterior (uno), enchufe interior impermeable (uno)
Control - Temperatura. Modo de control	Programa LCD de 30 etapas	Programa LCD de 30 etapas	Programa LCD de 30 etapas
Control - Temperatura. Modo de ajuste	Configuración del botón táctil	Configuración del botón táctil	Configuración del botón táctil
Control - Temperatura. Modo de visualización	Temperatura de medición: fila superior de LCD; temperatura de ajuste: fila inferior de LCD	Temperatura de medición: fila superior de LCD; temperatura de ajuste: fila inferior de LCD	Temperatura de medición: fila superior de LCD; temperatura de ajuste: fila inferior de LCD
Control - Temporizador	0-99,9 h*30 egmento (con función de e pera de incronización)	0-99,9 h*30 egmento (con función de e pera de incronización)	0-99,9 h*30 egmento (con función de e pera de incronización)
Control - Función de operación	Operación del programa	Operación del programa	Operación del programa
Control - Sensor	PT100	PT100	PT100
Control - Funcion adicional	Autodiagnóstico de bucle, alarma de fallo del sensor	Autodiagnóstico de bucle, alarma de fallo del sensor	Autodiagnóstico de bucle, alarma de fallo del sensor
Control - Dispositivo de seguridad	Alarma de sobre temperatura	Alarma de sobre temperatura	Alarma de sobre temperatura
Especificación - Tamaño de la cámara interior (W*L*H)(mm)	415*350*500	490*400*750	500*515*950
Especificación - Tamaño exterior (ancho x largo x alto) (mm)	571*591*1051	646*641*1301	656*741*1501
Especificación - Tamaño del embalaje (ancho x largo x alto) (mm)	680*676*1235	751*730*1490	761*830*1690
Especificación - Volumen	70L	150L	250L
Especificación - Carga por e tante	15 kilo	15 kilo	15 kilo
Especificación - Número de e tante	5	9	12
Especificación - Espacio en lo e tante	60mm	60mm	60mm
Especificación - Clasificación de corriente de suministro (50/60 Hz)	CA 220 V/2,3 A.	CA 220 V/3,6 A.	CA 220 V/5,5 A.
Especificación - NO/GM(kg)	69/92	86/114	100/139
Accesorio - E tante	2	2	2
Accesorio - Marco de concha	4	4	4
Accesorio Opcional	e tante Puerto RS485 impre ora grabadora Control remoto alarma de men ajería inalámbrica. Almacenamiento de dato en di co U	e tante Puerto RS485 impre ora grabadora Control remoto alarma de men ajería inalámbrica. Almacenamiento de dato en di co U	e tante Puerto RS485 impre ora grabadora Control remoto alarma de men ajería inalámbrica. Almacenamiento de dato en di co U

Aplicaciones

Incubadora DBO multiprograma: elija la variante comparando Especificación - Tamaño de la cámara interior (W*L*H)(mm), Especificación - Tamaño exterior (ancho x largo x alto) (mm), Especificación - Volumen y Estructura - cámara interior.

Que cambia entre variantes

Configuración 1: Especificación - Tamaño de la cámara interior (W*L*H)(mm): 415*350*500; Especificación - Tamaño exterior (ancho x largo x alto) (mm): 571*591*1051; Especificación - Volumen: 70L.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Configuración 2: Especificación - Tamaño de la cámara interior (W*L*H)(mm): 490*400*750; Especificación - Tamaño exterior (ancho x largo x alto) (mm): 646*641*1301; Especificación - Volumen: 150L.

Configuración 3: Especificación - Tamaño de la cámara interior (W*L*H)(mm): 500*515*950; Especificación - Tamaño exterior (ancho x largo x alto) (mm): 656*741*1501; Especificación - Volumen: 250L.

Escenarios de uso recomendados

Use B2-01-010337.1 cuando el requisito principal sea especificación - tamaño de la cámara interior (w*l*h)(mm): 415*350*500.

Use B2-01-010337.2 cuando el requisito principal sea especificación - tamaño de la cámara interior (w*l*h)(mm): 490*400*750.

Use B2-01-010337.3 cuando el requisito principal sea especificación - tamaño de la cámara interior (w*l*h)(mm): 500*515*950.

Cómo elegir rápido

Compare primero Especificación - Tamaño de la cámara interior (W*L*H)(mm), Especificación - Tamaño exterior (ancho x largo x alto) (mm) y Especificación - Volumen; descarte variantes que no cubran esos valores técnicos antes de cotizar.

Recomendación de compra

Seleccione la configuración que cubra Especificación - Tamaño de la cámara interior (W*L*H)(mm), Especificación - Tamaño exterior (ancho x largo x alto) (mm) y Especificación - Volumen con el menor sobredimensionamiento técnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)