



Incubadora de iluminación 160-400 L

Código: B2-01-010340

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Light incubator is a kind of equipment used to simulate and control the environmental conditions of light, temperature, humidity, etc. It is widely used in plant growth, microbial culture, seed germination, seedling test and other fields.

Características

1. LCD display.
2. Unique air circulation system ensures uniform distribution of air flow in the operating chamber without causing any harm to the seedlings.
3. Setting of 30 sections of program .It has parameter settings for automatic storage in case of power failure, and the original program setting will run after power resumption.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	160 L - 2 pzas./ajustables - modelo 1	250 L - 3 uds./ajustables - modelo 2	300 L - 3 u./ajustables - modelo 3	400 L - 4 uds./ajustables - modelo 4
Capacidad	160 L	250 L	300 L	400 L
Tipo de iluminación	Iluminación a dos caras, iluminación a tres caras (opcional)	Iluminación bilateral, iluminación trilateral (opcional)	Iluminación bilateral, iluminación trilateral (opcional)	Iluminación bilateral, iluminación trilateral (opcional)
Rango de control de temperatura	Con iluminación: 10~50°C, sin iluminación: 5~50°C	Con iluminación: 10~50°C, sin iluminación: 5~50°C	Con iluminación: 10~50°C, Sin iluminación: 5~50°C	Con iluminación: 10~50 °C, sin iluminación: 5~50 °C
Fluctuación de temperatura	±1°C	±1°C	±1°C	±1 °C
Resolución de temperatura	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1 °C
Iluminación	Estándar: Iluminación general 0~6000 lx, regulable en 6 pasos Opcional: Iluminación intensa 0~12000 lx o 20000 lx o 25000 lx o 30000 lx, regulable en 6 pasos o regulación continua	Estándar: iluminación general 0~6000 LX, ajustable en 6 niveles; opcional: iluminación intensa 0~12000 LX o 20000 LX o 25000 LX o 30000 LX, ajustable en 6 niveles o ajuste continuo	Estándar: Iluminación general 0~6000 lx, ajustable en 6 niveles Opcional: Iluminación intensa 0~12000 lx o 20000 lx o 25000 lx o 30000 lx, ajustable en 6 niveles o ajuste continuo	Estándar: iluminación general 0~6000 lx, regulable en 6 escalones Opcional: iluminación intensa 0~12000 lx o 20000 lx o 25000 lx o 30000 lx, regulable en 6 escalones o regulación continua
Rango de temporización	1~9999 min	1~9999 min	1~9999 min	1~9999 min
Estantes	2 pzas./ajustables	3 uds./ajustables	3 u./ajustables	4 uds./ajustables
Consumo	1500 W	2000 W	2500 W	2800 W
Alimentación eléctrica	AC220V±10%, 50/60 Hz (estándar) AC110±10%, 60 Hz (opcional)	CA 220 V ±10 %, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V ±10 %, 60 Hz (opcional)	AC220V±10%, 50/60 Hz (Estándar) AC110V±10%, 60 Hz (Opcional)	CA 220 V±10%, 50/60 Hz (estándar) CA 110 V±10%, 60 Hz (opcional)
Dimensiones internas (A×P×A) mm	500*380*790 498*450*794(E)	530*480*1000 528*480*1000(E)	560*500*1200 564*500*1050(E)	600*550*1250 600*600*1100(E)
Dimensiones externas (A×P×A) mm	680*590*1250 722*665*1440(E)	710*700*1450 752*695*1650(E)	746*715*1650 788*715*1690(E)	789*765*1700 824*865*1750(E)
Dimensiones de embalaje (A×P×A) mm	780*690*1350 822*765*1540(E)	810*800*1550 852*795*1750(E)	846*515*1750 888*815*1790(E)	889*865*1800 924*965*1850(E)
Peso bruto (kg)	70	110	130	150



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

Incubadora de iluminacion: elija la variante comparando Capacidad y Estantes.

Que cambia entre variantes

B2-01-010340.1: Capacidad: 160 litros; Estantes: 2 piezas/ajustable.

B2-01-010340.2: Capacidad: 250 litros; Estantes: 3 piezas/ajustable.

B2-01-010340.3: Capacidad: 300 litros; Estantes: 3 piezas/ajustable.

B2-01-010340.4: Capacidad: 400 litros; Estantes: 4 piezas/ajustable.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 160 litros y estantes: 2 piezas/ajustable.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 250 litros y estantes: 3 piezas/ajustable.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 300 litros y estantes: 3 piezas/ajustable.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 400 litros y estantes: 4 piezas/ajustable.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad y Estantes; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad y Estantes.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)