



Incubadora climatica de CO2 500-1500 L

Código: B2-01-010354

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

- 1. Estructura: La cámara está hecha de acero inoxidable espejado.
- 2. Diseño de apertura: El equipo está equipado con un diseño de manija de puerta de arco general que no sobresale en chapa metálica.
- 3. Sistema de control: 9 conjuntos de modos de funcionamiento son opcionales y el método de control es de conmutación cíclica durante el día y la noche.
- 4. Sistema de humidificación: Adopta un humidificador ultrasónico externo y un método de humidificación de salida de niebla multipunto tipo conducto para evitar la irregularidad de una sola salida de niebla.
- 5. Función de protección: Si el equipo tiene sobretensión o baja temperatura o falla el sensor, el controlador emitirá una alarma a tiempo y mostrará la alarma en texto.
- 6. CO₂ control: Adopta un CO₂ infrarrojo lejano especial 2 Sensor, que tiene una respuesta rápida, una medición de concentración precisa y un control estable.

Especificaciones técnicas

Especificación	1	2	3
Capacidad	500 litros	1000 litros	1500 litros
Rango de control de temperatura	0-50 °C (sin luz); 10-50 °C (con luz)	0-50 °C (sin luz); 10-50 °C (con luz)	0-50 °C (sin luz); 10-50 °C (con luz)
Resolución de temperatura	0,1°C	0,1°C	0,1°C
Fluctuación de temperatura	±1°C	±1°C	±1°C
Rango de control de humedad	50~99 % HR (la configuración de humedad es efectiva cuando la temperatura es superior a 10 °C)	50~99 % HR (la configuración de humedad es efectiva cuando la temperatura es superior a 10 °C)	50~99 % HR (la configuración de humedad es efectiva cuando la temperatura es superior a 10 °C)
Fluctuación de la humedad	±3~±7 % de humedad relativa	±3~±7 % de humedad relativa	±3~±7 % de humedad relativa
Iluminación	Tipo B3: 0~15000lux; Tipo C3: 0~20000lux; Tipo D3: 0~30000lux	Tipo B3: 0~15000lux; Tipo C3: 0~20000lux; Tipo D3: 0~30000lux	Tipo B3: 0~15000lux; Tipo C3: 0~20000lux; Tipo D3: 0~30000lux
Método de iluminación	Panel de luz LED de iluminación superior (400*400 mm), luz monocromática	Panel de luz LED de iluminación superior (400*400 mm), luz monocromática	Panel de luz LED de iluminación superior (400*400 mm), luz monocromática
Panel de luz	3 piezas	3 piezas	3 piezas
Rango de control de concentración de CO ₂	Atmósfera-6000PPM	Atmósfera-6000PPM	Atmósfera-6000PPM

Especificación	1	2	3
Temperatura ambiente	10~30°C	10~30°C	10~30°C
Material interior	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Material exterior	Placa de acero laminada en frío y pulverizada	Placa de acero laminada en frío y pulverizada	Placa de acero laminada en frío y pulverizada
Rango de tiempo	0-99h59min/continuo	0-99h59min/continuo	0-99h59min/continuo
Potencia (W)	Tipo B3: 1066; Tipo C3: 1096; Tipo D3: 1141	Tipo B3: 1842; Tipo C3: 1902; Tipo D3: 1992	Tipo B3: 3555; Tipo C3: 3645; Tipo D3: 3780
Fuente de alimentación	220 V 50 Hz	220 V 50 Hz	220 V 50 Hz
Accesorios opcionales	Impresora, USB, lámpara UV, función de ventilación temporizada, orificio de prueba, puerta interior	Impresora, USB, lámpara UV, función de ventilación temporizada, orificio de prueba, puerta interior	Impresora, USB, lámpara UV, función de ventilación temporizada, orificio de prueba, puerta interior
Tamaño del embalaje	840*830*2020 mm	1360*870*1930	1860*830*2070
Peso bruto	180 kilos	265 kilos	320 kilos

Aplicaciones

Incubadora climática de CO2: elija la variante comparando Capacidad.

Que cambia entre variantes

B2-01-010354.1: Capacidad: 500 litros.

B2-01-010354.2: Capacidad: 1000 litros.

B2-01-010354.3: Capacidad: 1500 litros.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 500 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 1000 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 1500 litros.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalación.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)