



Incubadora climatica 160-400 L

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Unique air circulation system ensures uniform distribution of air flow in the operating chamber without causing any harm to the seedlings.

Características

1. LCD display.
2. Unique air circulation system ensures uniform distribution of air flow in the operating chamber without causing any harm to the seedlings.
3. Setting of 30 sections of program .It has parameter ettings for automatic storage in case of power failure, and the original program setting will run after power resumption.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	2 u./ajustables - modelo 160B	2 uds./ajustables - modelo 160E	3 pzas./ajustables - modelo 250B	3 un./ajustables - modelo 250E	3 u./ajustables - modelo 300B	3 uds./ajustables - modelo 300E	4 uds./ajustables - modelo 400B	4 uds./ajustables - modelo 400E
Capacidad	160 L	160 L	250 L	250 L	300 L	300 L	400 L	400 L
Tipo de iluminación	Iluminación bilateral, iluminación trilateral (opcional).	Iluminación bilateral, iluminación trilateral (opcional).	Iluminación bilateral, iluminación trilateral (opcional).	Iluminación de dos caras, iluminación de tres caras (opcional).	Iluminación bilateral, iluminación trilateral (opcional).	Iluminación bilateral, iluminación trilateral (opcional).	Iluminación bilateral, iluminación trilateral (opcional).	Iluminación bilateral, iluminación trilateral (opcional).
Rango de control de temperatura	Con iluminación: 10~50 °C, sin iluminación: 5~50 °C	Con iluminación: 10~50 °C, sin iluminación: 5~50 °C	Con iluminación: 10~50 °C, sin iluminación: 5~50 °C	Con iluminación: 10~50 °C, sin iluminación: 5~50 °C	Con iluminación: 10~50 °C, sin iluminación: 5~50 °C	Con iluminación: 10~50 °C, sin iluminación: 5~50 °C	Con iluminación: 10~50 °C, sin iluminación: 5~50 °C	Con iluminación: 10~50 °C, sin iluminación: 5~50 °C
Fluctuación de temperatura	±1 °C	±1 °C	±1 °C	±1 °C	±1 °C	±1 °C	±1 °C	±1 °C
Resolución de temperatura	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Rango de control de humedad	50~95 %RH	50~95 %RH	50~95 %RH	50~95 %RH	50~95 %RH	50~95 %RH	50~95 %RH	50~95 %RH
Desviación de humedad	±5~7 %RH	±5~7 %RH	±5~7 %RH	±5~7 %RH	±5~7 %RH	±5~7 %RH	±5~7 %RH	±5~7 %RH

Especificación	2 u./ajustables - modelo 160B	2 uds./ajustables - modelo 160E	3 pzas/ajustables - modelo 250B	3 un./ajustables - modelo 250E	3 u./ajustables - modelo 300B	3 uds./ajustables - modelo 300E	4 uds./ajustables - modelo 400B	4 uds./ajustables - modelo 400E
Iluminación	Estándar: iluminación general 0-6000 LX, ajustable en 6 niveles. Opcional: iluminación intensa 0~12000 LX o 20000 LX o 25000 LX o 30000 LX, ajustable en 6 niveles o ajuste continuo.	Estándar: iluminación general 0-6000 LX, ajustable en 6 niveles. Opcional: iluminación intensa 0~12000 LX o 20000 LX o 25000 LX o 30000 LX, ajustable en 6 niveles o ajuste continuo.	Estándar: iluminación general 0-6000 LX, ajustable en 6 pasos. Opcional: iluminación intensa 0~12000 LX o 20000 LX o 25000 LX o 30000 LX, ajustable en 6 pasos o ajuste continuo.	Estándar: iluminación general 0-6000 LX, ajustable en 6 escalones. Opcional: iluminación intensa 0~12000 LX o 20000 LX o 25000 LX o 30000 LX, ajustable en 6 escalones o ajuste continuo.	Estándar: iluminación general 0-6000 LX, ajustable en 6 niveles. Opcional: iluminación intensa 0~12000 LX o 20000 LX o 25000 LX o 30000 LX, ajustable en 6 niveles o ajuste continuo.	Estándar: iluminación general 0-6000 LX, ajustable en 6 pasos. Opcional: iluminación intensa 0~12000 LX o 20000 LX o 25000 LX o 30000 LX, ajustable en 6 pasos o ajuste continuo.	Estándar: iluminación general 0-6000 LX, ajustable en 6 niveles. Opcional: iluminación intensa 0~12000 LX o 20000 LX o 25000 LX o 30000 LX, ajustable en 6 niveles o ajuste continuo.	Estándar: iluminación general 0-6000 LX, ajustable en 6 niveles. Opcional: iluminación intensa 0~12000 LX o 20000 LX o 25000 LX o 30000 LX, ajustable en 6 niveles o ajuste continuo.
Rango de temporización	1-9999 min	1-9999 min	1-9999 min	1-9999 min	1-9999 min	1-9999 min	1-9999 min	1-9999 min
Estantes	2 u./ajustables	2 uds./ajustables	3 pzas/ajustables	3 un./ajustables	3 u./ajustables	3 uds./ajustables	4 uds./ajustables	4 uds./ajustables
Consumo	1500 W	1500 W	2000 W	2000 W	2500 W	2500 W	2800 W	2800 W
Alimentación eléctrica	CA 220 V±10 %, 50/60 Hz (estándar) CA 110 V±10 %, 60 Hz (opcional)	CA 220 V ±10%, 50/60 Hz (estándar) CA 110 V ±10%, 60 Hz (opcional)	CA 220 V±10 %, 50/60 Hz (estándar) CA 110 V±10 %, 60 Hz (opcional)	AC220V±10%, 50/60 Hz (Estándar) AC110±10%, 60 Hz (Opcional)	CA 220 V ±10 %, 50/60 Hz (estándar) CA 110 V ±10 %, 60 Hz (opcional)	CA 220 V ±10 %, 50/60 Hz (estándar) CA 110 V ±10 %, 60 Hz (opcional)	CA 220 V ±10 %, 50/60 Hz (estándar) CA 110 V ±10 %, 60 Hz (opcional)	CA 220 V±10%, 50/60 Hz (estándar) CA 110 V±10%, 60 Hz (opcional)
Dimensiones internas (A×P×A) mm	500*380*790 498*450*794(E)	500*380*790 498*450*794(E)	530*480*1000 528*480*1000(E)	530*480*1000 528*480*1000(E)	560*500*1200 564*500*1050(E)	560*500*1200 564*500*1050(E)	600*550*1250 600*600*1100(E)	600*550*1250 600*600*1100(E)
Dimensiones externas (A×P×A) mm	680*590*1250 722*665*1440(E)	680*590*1250 722*665*1440(E)	710*700*1450 752*695*1650(E)	710*700*1450 752*695*1650(E)	746*715*1650 788*715*1690(E)	746*715*1650 788*715*1690(E)	789*765*1700 824*865*1750(E)	789*765*1700 824*865*1750(E)
Dimensiones de embalaje (A×P×A) mm	780*690*1350 822*765*1540(E)	780*690*1350 822*765*1540(E)	810*800*1550 852*795*1750(E)	810*800*1550 852*795*1750(E)	846*515*1750 888*815*1790(E)	846*515*1750 888*815*1790(E)	889*865*1800 924*965*1850(E)	889*865*1800 924*965*1850(E)
Peso bruto (kg)	70	70	90	90	130	130	150	150

Aplicaciones

Incubadora climática: compare Capacidad para confirmar que la variante cubre su capacidad, formato o desempeño real.

Que cambia entre variantes

B2-01-010361.1: Capacidad: 160 litros.

B2-01-010361.160B: Capacidad: 250L.

B2-01-010361.160E: Capacidad: 300L.

B2-01-010361.250B: Capacidad: 400L.

Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando necesita capacidad: 160 litros.

Conviene cuando necesita capacidad: 250l.

Conviene cuando necesita capacidad: 300l.

Conviene cuando necesita capacidad: 400l.

Cómo elegir rápido

Empiece comparando Capacidad. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su operacion real.

Recomendación de compra

Compre la alternativa que cubra Capacidad con margen segun su carga real.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)