



Incubadora climatica 1000-1500 L

Código: B2-01-010362

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

La incubadora climática es un dispositivo de alta precisión diseñado para crear un entorno controlado para la incubación y el crecimiento de muestras biológicas y vegetales. Es esencial para laboratorios, instituciones de investigación y estudios agrícolas que requieren condiciones climáticas estables y específicas.

Características

- 1. La carcasa está recubierta con chapa de acero laminado en frío mediante pulverización, y la cámara está fabricada en acero inoxidable.
- 2. Control mediante programa de microcomputadora, con 9 modos de operación seleccionables y un método de control que alterna entre el día y la noche.
- 3. La unidad de refrigeración adopta un compresor de marca reconocida, utiliza refrigerante ecológico libre de flúor, cuenta con un cambio de temperatura adaptativo del anillo para un control de temperatura constante y protección de apagado de la refrigeración de 180 segundos.
- 4. Dispone de alarmas por sobretemperatura, baja temperatura y fallo del sensor.
- 5. El depósito de agua externo está conectado directamente al interior, lo que garantiza niveles de humedad más uniformes dentro del armario.
- 6. La estructura de salida de aire microperforada horizontal, combinada con la circulación de retorno de aire vertical, garantiza un flujo de aire uniforme en todas las capas de las muestras.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 1500*820*2150 mm	pack 2160*900*2080 mm
Capacidad	1000 litro	1500 litro
Sen or de temperatura	PT100	PT100
Rango de temperatura	0~50°C (Sin luz: 0~50°C, con luz: 10~50°C)	0~50°C (Sin luz: 0~50°C, con luz: 10~50°C)
Fluctuación de temperatura	±1°C (Condición experimental : in carga, temperatura ambiente 20°C, humedad 50% HR)	±1°C (Condición experimental : in carga, temperatura ambiente 20°C, humedad 50% HR)
Uniformidad de temperatura	±2°C	±2°C
Re olución temporal	0,1°C	0,1°C

Especificación	pack 1500*820*2150 mm	pack 2160*900*2080 mm
Rango de tiempo	Duración: 0~99 hora 59 minuto /funcionamiento continuo	Duración: 0~99 hora 59 minuto /funcionamiento continuo
Rango de humedad	50~95% HR	50~95% HR
Precisión del control de humedad	±1% HR	±1% HR
Fluctuación de la humedad	±3~±7% HR	±3~±7% HR
Luz	20000 lux	20000 lux
Entorno de trabajo	10~30°C	10~30°C
Fuente de alimentación	220 V CA, 50 Hz (e tándar); 220 V, 60 Hz (opcional)	220 V CA, 50 Hz (e tándar); 220 V, 60 Hz (opcional)
Consumo	2424W	4210 W
Estante	3	3
Accesorio e tándar	Válvula de control de entrada manual, depósito de agua externo de gran capacidad.	Válvula de control de entrada manual, depósito de agua externo de gran capacidad.
Accesorio opcional	Pantalla táctil, control de programa de 99 egmento, impre ora, puerto USB, i tema de alarma inalámbrico (alerta por SMS), módulo de control de CO2, lámpara UV, función de ventilación temporizada, toma de corriente de 220 V dentro de la cámara, puerto de prueba M50, di eño de doble puerta con puerta interior de vidrio.	Pantalla táctil, control de programa de 99 egmento, impre ora, puerto USB, i tema de alarma inalámbrico (alerta por SMS), módulo de control de CO2, lámpara UV, función de ventilación temporizada, toma de corriente de 220 V dentro de la cámara, puerto de prueba M50, di eño de doble puerta con puerta interior de vidrio.
Dimensión interna (ancho*profundidad*alto)	1150*620*1300 mm	1730*620*1300 mm
Dimensión externa (ancho*profundidad*alto)	1250*780*1930 mm	1830*780*1930 mm
Dimensión del paquete (ancho*profundidad*alto)	1500*820*2150 mm	2160*900*2080 mm
Peso neto	243 kg	370 kg
Peso bruto	263 kg	390 kg

Aplicaciones

Incubadora Climatica: elija la variante comparando Capacidad.

Que cambia entre variantes

B2-01-010362.1: Capacidad: 1000 litros.

B2-01-010362.2: Capacidad: 1500 litros.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 1000 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 1500 litros.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)