



Horno de secado/incubadora doble proposito 20-210 L

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

1. La cámara interior está hecha de acero inoxidable tipo espejo 304. 2. Instrumento inteligente de control de temperatura de cristal líquido, con funciones de temporización, indicación de alarma de sobret temperatura, corrección de desviación de temperatura, ajuste automático del control de temperatura, regulación automática de la velocidad del ventilador, control de la puerta (una vez abierta la puerta, detiene automáticamente el calentamiento, previene eficazmente el temperatura excesiva de la máquina), etc. 3. Ventana de observación de vidrio templado de doble capa engrosada, fácil de observar los cambios de los elementos en la cámara. 4. Equipado con interruptor de control de velocidad del ventilador, los usuarios pueden elegir "ajustar la velocidad del viento manualmente" o elige directamente "regulación automática de la velocidad del ventilador" de acuerdo a sus necesidades. 5. Precisión: instrumento de control de temperatura LCD de microcomputadora de alta precisión, control de temperatura preciso y confiable. 6. Rápido: aumento rápido de la temperatura, convección forzada, aire caliente seco que pasa directamente a través del objeto calentado, el tiempo de secado y desinfección se acorta significativamente. 7. Seguridad: una vez que la temperatura exceda el límite, la máquina dejará de calentar automáticamente para garantizar la seguridad del personal y el equipo. Comodidad: se puede configurar a través del instrumento para lograr tres velocidades de ventilador ajustables y control de tiempo, los estantes se pueden mover para facilitar la limpieza en la caja. 8. Opcional de protector de sobrecalentamiento, temporizador, instrumento de control programable, impresora, interfaz 485 y otras funciones. T

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 510 x 490 x 690 mm	pack 600 x 550 x 790 mm	pack 650 x 600 x 880 mm	pack 720 x 700 x 1130 mm	pack 790 x 750 x 1280 mm
Capacidad	20 L	45 L	72 L	125 L	210 L
Rango de temperatura	Incubadora: ambiente+5 a 80 °C; horno: 80-300 °C	Incubadora: ambiente+5 a 80 °C; horno: 80-300 °C	Incubadora: ambiente+5 a 80 °C; horno: 80-300 °C	Incubadora: ambiente+5 a 80 °C; horno: 80-300 °C	Incubadora: ambiente+5 a 80 °C; horno: 80-300 °C
Resolución de temperatura	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Fluctuación de temperatura	Incubadora ±0,5 °C; horno ±1 °C	Incubadora ±0,5 °C; horno ±1 °C	Incubadora ±0,5 °C; horno ±1 °C	Incubadora ±0,5 °C; horno ±1 °C	Incubadora ±0,5 °C; horno ±1 °C
Rango de temporizador	0-9999 min	0-9999 min	0-9999 min	0-9999 min	0-9999 min
Consumo	600 W	1000 W	1500 W	2000 W	3000 W
Fuente de alimentación	Estándar 220 V 50/60 Hz; opcional 110 V 50/60 Hz	Estándar 220 V 50/60 Hz; opcional 110 V 50/60 Hz	Estándar 220 V 50/60 Hz; opcional 110 V 50/60 Hz	Estándar 220 V 50/60 Hz; opcional 110 V 50/60 Hz	Estándar 220 V 50/60 Hz; opcional 110 V 50/60 Hz
Cámara interior	260 x 280 x 280 mm	350 x 360 x 350 mm	400 x 400 x 450 mm	450 x 500 x 550 mm	500 x 600 x 700 mm
Tamaño externo	450 x 420 x 590 mm	550 x 495 x 700 mm	590 x 535 x 800 mm	650 x 635 x 1040 mm	705 x 735 x 1190 mm
Tamaño del paquete	510 x 490 x 690 mm	600 x 550 x 790 mm	650 x 600 x 880 mm	720 x 700 x 1130 mm	790 x 750 x 1280 mm
Peso neto	24 kg	38 kg	47 kg	71 kg	85 kg
Peso bruto	27 kg	46 kg	55 kg	81 kg	97 kg



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

Use la guía para elegir por capacidad, rango de temperatura y uniformidad de trabajo. En esta familia la decisión se concentra en Capacidad.

01

Capacidad

Revise valores como 20L, 45L, 72L, 125L y 210L.

Cómo elegir rápido

Priorice volumen útil y rango térmico según el proceso. Confirme la variante por las especificaciones visibles antes de cotizar.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)