



Horno de secado de temperatura constante 43-270 L

Código: B2-01-010370

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

It is suitable for drying samples of powders, insects and other tiny objects to avoid the samples flying up due to wind. This product is used for drying and melting wax of non-flammable and non-explosive items and non-volatile items in industrial and mining enterprises, colleges and universities, scientific research units, food processing, medical units and various laboratories.

Características

1. LCD temperature display, with built-in temperature deviation calibration function.
2. Over-temperature alarm and automatic fault detection alarm function, equipped with leakage current and overvoltage protector.
3. Accurately control the heating time, timing error $\leq 1\%$.
4. Bottom heating, natural convection.
5. Cold-rolled steel plate surface sprayed with plastic, stainless steel plate liner material, arc structure design, easy to clean.
6. The box door has a double-layer high-temperature resistant glass observation window.
7. It has parameter memory function and automatically recovers when power is on.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	43 L - 2 uds - modelo 1	55L - 2 uds. - modelo 2	72 L - $\leq$ Temp. máx. $\pm 3\%$ - 2 piezas - modelo 3	138 L - balda - balda, puerto USB, impresora - modelo 4	270L - Bandeja - Bandeja, puerto USB, impresora - modelo 5
Capacidad	43 L	55L	72 L	138 L	270L
Rango de temperatura	TA+10°C~250°C	RT+10°C~250°C	TA+10°C~250°C	TA+10°C~250°C	TA+10°C~250°C
Resolución de temperatura	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C
Fluctuación de temperatura	$\pm 1^\circ\text{C}$	$\pm 1^\circ\text{C}$	$\pm 1^\circ\text{C}$	$\pm 1^\circ\text{C}$	$\pm 1^\circ\text{C}$
Uniformidad de temperatura	$\leq \text{temp. máx.} \pm 3\%$	$\leq \text{temp. máx.} \pm 3\%$	$\leq \text{Temp. máx.} \pm 3\%$	$\leq \text{temp. máx.} \pm 3\%$	$\leq \text{Temp. máx.} \pm 3\%$
Pantalla	Pantalla LCD	pantalla LCD	Pantalla LCD	pantalla LCD	Pantalla LCD
Método de calentamiento	Calentamiento inferior, convección natural	calentamiento inferior, convección natural	Calentamiento inferior, convección natural	calentamiento inferior, convección natural	Calentamiento inferior, convección natural
Rango de temporización	1~9999 min/h o continuo	1~9999 min/h o continuo	1~9999 min/h o continuo	1~9999 min/h o continuo	1~9999 min/h o continuo
Accesorios estándar	Estante	Estante	Estante	balda	Bandeja
Accesorios opcionales	Estante, puerto USB, impresora	Estante, puerto USB, impresora	Estante, puerto USB, impresora	balda, puerto USB, impresora	Bandeja, puerto USB, impresora

Especificación	43 L - 2 uds - modelo 1	55L - 2 uds. - modelo 2	72 L - $\leq$ Temp. máx. $\pm 3\%$ - 2 piezas - modelo 3	138 L - balda - balda, puerto USB, impresora - modelo 4	270L - Bandeja - Bandeja, puerto USB, impresora - modelo 5
Estantes	2 uds	2 uds.	2 piezas	3 unidades	3 uds.
Alimentación eléctrica	AC100~245V, 50/60Hz	AC100~245V, 50/60Hz	CA 100~245 V, 50/60 Hz	CA 100~245 V, 50/60 Hz	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional, transformador externo)
Potencia	1500W	1500W	1500 W	1500 W	3000 W
Dimensiones interiores (A*P*H)	368*350*335mm	370*370*430mm	390*400*450 mm	500x500x550 mm	660*590*700 mm
Dimensiones exteriores (A*P*H)	597*510*530mm	596*575*618mm	614*548*609 mm	724x663x709 mm	900*850*880 mm
Dimensiones del embalaje (A*P*H)	690*710*660mm	720*710*730mm	830*700*800 mm	870x795x850 mm	1010*946*1050 mm
Peso neto	35kg	28kg	45 kg	60 kg	86,5 kg
Peso bruto	45kg	51kg	55 kg	77 kg	100 kg

Aplicaciones

Equipo de laboratorio: elija la variante comparando Capacidad.

Que cambia entre variantes

B2-01-010370.1: Capacidad: 43 litros.

B2-01-010370.2: Capacidad: 55 litros.

B2-01-010370.3: Capacidad: 72 litros.

B2-01-010370.5: Capacidad: 270 litros.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 43 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 55 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 72 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 270 litros.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalación.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)