



Horno de secado a temperatura constante 42-270 L

Código: B2-01-010371

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

It is suitable for drying samples of powders, insects and other tiny objects to avoid the samples flying up due to wind. This product is used for drying and melting wax of non-flammable and non-explosive items and non-volatile items in industrial and mining enterprises, colleges and universities, scientific research units, food processing, medical units and various laboratories.

Características

1. The top air outlet switch is convenient.
2. With door observation window.
3. LED digital tube display P. I. D temperature controller, precise temperature control.
4. Continuous operation or timed operation.
5. With parameter memory function, automatic recovery operation when the call comes.
6. The inner box adopts arc structure design, which is easy to clean.
7. Pull-out movable shelves with adjustable spacing.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	42 L - 2 pzas. - modelo 1	70L - ≤Máx. temp.±3,5□ - 2 uds. - modelo 2	137 L - 3 uds. - modelo 3	270L - 3 pzas - 600*600*750mm - modelo 4
Capacidad	42 L	70L	137 L	270L
Rango de temperatura	50~200°C	50~200°C	50~200°C	50~200°C
Fluctuación de temperatura	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C
Uniformidad de temperatura	≤temp. máx.±3,5□	≤Máx. temp.±3,5□	≤Temp. máx.±3,5□	≤Temp. máx.±3,5□
Rango de temporización	0~9999 min	0~9999min	0~9999 min	0~9999min
Estantes	2 pzas.	2 uds.	3 uds.	3 pzas
Método de calentamiento	Convección natural	Convección natural	Convección natural	Convección natural
Accesorios estándar	Estante	Estante	Bandeja	Bandeja

Especificación	42 L - 2 pzas. - modelo 1	70L - ≤Máx. temp.±3,5° - 2 uds. - modelo 2	137 L - 3 uds. - modelo 3	270L - 3 pzas - 600*600*750mm - modelo 4
Accesorios opcionales	Estante. Dispositivo independiente de protección externa de temperatura. Controlador de temperatura con pantalla LCD. Controlador de temperatura con pantalla LCD + puerto serie de comunicación RS485. Controlador de temperatura con pantalla LCD + impresora matricial de micro puntos. Adaptador RS485 a USB.	Estante. Dispositivo externo independiente de protección de temperatura. Controlador de temperatura con pantalla LCD. Controlador de temperatura con pantalla LCD+puerto serie de comunicación RS485. Controlador de temperatura con pantalla LCD+impresora matricial de micro puntos. Adaptador RS485 a USB.	Bandeja. Dispositivo independiente de protección externa de temperatura. Controlador de temperatura con pantalla LCD. Controlador de temperatura con pantalla LCD+puerto serie de comunicación RS485. Controlador de temperatura con pantalla LCD+impresora matricial de micro puntos. Adaptador RS485 a USB.	Bandeja. Dispositivo externo independiente de protección de temperatura. Controlador de temperatura con pantalla LCD. Controlador de temperatura con pantalla LCD+puerto serie de comunicación RS485. Controlador de temperatura con pantalla LCD+impresora matricial de micro puntos. Adaptador RS485 a USB.
Potencia	850 W	1000W	2000 W	3000W
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional, transformador externo)	AC220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 50/60Hz (opcional, transformador externo)	AC220V, 50/60Hz (Estándar); 110V, 50/60Hz (Opcional, transformador externo)	CA 220 V, 50/60 Hz (Estándar); 110 V, 50/60 Hz (Opcional, transformador externo)
Tamaño interior (AnxPrxAI)	350*350*350 mm	400*390*450mm	500*500*550 mm	600*600*750mm
Tamaño exterior (AnxPrxAI)	635*615*552 mm	680*653*631mm	830*665*772 mm	930*765*972mm
Tamaño del embalaje (AnxPrxAI)	770*630*690 mm	830*680*780mm	920*750*900 mm	1020*850*1110mm
Peso neto	45 kg	54kg	73 kg	106kg
Peso bruto	53 kg	64kg	86 kg	125kg

Aplicaciones

Equipo de laboratorio, Capacidad 42-270 L: elija la variante comparando Capacidad y Estantes.

Que cambia entre variantes

B2-01-010371.1: Capacidad: 42 litros; Estantes: 2 piezas.

B2-01-010371.2: Capacidad: 70 litros; Estantes: 2 piezas.

B2-01-010371.3: Capacidad: 137 litros; Estantes: 3 piezas.

B2-01-010371.4: Capacidad: 270 litros; Estantes: 3 piezas.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 42 litros y estantes: 2 piezas.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 70 litros y estantes: 2 piezas.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 137 litros y estantes: 3 piezas.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 270 litros y estantes: 3 piezas.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad y Estantes; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalación.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad y Estantes.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)