



Mini centrifuga de una sola velocidad 5000-12000 rpm

Código: B2-01-010395

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

- 1. Rotor con 8 posiciones y rotor para tubo de tira PCR.
- 2. Diseño único de clip de rotor, fácil de instalar y reemplazar.
- 3. Larga vida útil, motor confiable, bajo nivel de ruido, funcionamiento estable.
- 4. Diseño de humanización, control de interruptor para cubierta.
- 5. La carcasa unibody luce maravillosa.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 250*320*210 mm · 12000 rpm	pack 250*320*210 mm · 7000 rpm	pack 250*320*210 mm · 5000 rpm
Velocidad máxima	5200 rpm	7200 rpm	7200 rpm
RCF máx.	1865×g	3576×g	3576×g
Volumen máximo	12*2 ml	12*2 ml	12*2 ml
Rango de tiempo	0 s ~ 99 min 59 s	0 s ~ 99 min 59 s	0 s ~ 99 min 59 s
Velocidad Precisión	±3%	±3%	±3%
Rotor	12 tubos de PCR de 1,5/2/0,5 ml + 4 tubos de PCR de 8*0,2 ml, 4 tubos de PCR de 12*0,2 ml	12 tubos de PCR de 1,5/2/0,5 ml + 4 tubos de PCR de 8*0,2 ml, 4 tubos de PCR de 12*0,2 ml	12 tubos de PCR de 1,5/2/0,5 ml + 4 tubos de PCR de 8*0,2 ml, 4 tubos de PCR de 12*0,2 ml
Fuente de alimentación	CA 110V~265V, 50/60Hz	CA 110V~265V, 50/60Hz	CA 110V~265V, 50/60Hz
Fuerza	60W	60W	60W
Dimensiones (L*An*Al)	176*241*139 mm	176*241*139 mm	176*241*139 mm
Dimensiones del paquete (largo x ancho x alto)	250*320*210 mm	250*320*210 mm	250*320*210 mm
Peso neto	2,25 kg	2,25 kg	2,25 kg
Peso bruto	2,8 kg	2,8 kg	2,8 kg

Aplicaciones

Mini centrifuga de una sola velocidad: elija la variante comparando Velocidad máxima, RCF máximo, Fuerza y Ruido.

Que cambia entre variantes

B2-01-010395.1: Velocidad máxima: 5000 rpm; RCF máximo: 1350xg; Fuerza: 20 W.

B2-01-010395.2: Velocidad máxima: 7000 rpm; RCF máximo: 2650xg; Fuerza: 20 W.

B2-01-010395.3: Velocidad máxima: 12000 rpm; RCF máximo: 7780xg; Fuerza: 60 W.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita velocidad máxima: 5000 rpm y rcf máximo: 1350xg.

Use esta alternativa si necesita velocidad máxima: 7000 rpm y rcf máximo: 2650xg.

Use esta alternativa si necesita velocidad máxima: 12000 rpm y rcf máximo: 7780xg.

Cómo elegir rápido

Revise primero Velocidad máxima, RCF máximo, Fuerza y Ruido; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalación.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Velocidad máxima, RCF máximo, Fuerza y Ruido.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)