



Microscopio estereoscopico con zoom binocular/trinocular 0.7X-4.5X

Código: B2-01-010619

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

The stereozoom microscope is a microscope that combines zoom technology and stereoscopic microscopy, which allows the user to view the sample in different focal planes, resulting in a sharper and three-dimensional image.

Características

1. The stereo zoom microscope adjusts the focal length through the zoom technology to observe different levels of the sample, while the stereo microscopy technology combines multiple view images of the sample into a stereo image to display the three-dimensional structure of the sample.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	No aplica - √ - modelo 1	√ - modelo 2	√ - No aplica - modelo 3
Objetivo · Objetivos 2X	No aplica	No aplica	No aplica
Objetivo · Objetivos 4X	No aplica	No aplica	√
Objetivo · Objetivos 2X y 4X convertibles	√	√	No aplica
Ocular · Ocular de campo amplio: WF10X (WF20X opcional)	√	√	√
Cabeza de observación · Binocular, inclinada 45°, distancia interpupilar 48~75 mm	√	√	No aplica
Cabeza de observación · Binocular, cilindro recto 90°, distancia interpupilar 48~75 mm	No aplica	No aplica	√
Base · Mesa de trabajo en blanco y negro φ60, corte y presión	No aplica	No aplica	√
Base · Mesa de trabajo en blanco y negro φ90, corte y presión, paneles de vidrio φ90 de cortesía	Base plana grande 260*380*20 mm	√	No aplica
Fuente de luz · Sin fuente de luz	No aplica	No aplica	√
Fuente de luz · Fuente de luz superior	No aplica	No aplica	No aplica

Especificación	No aplica - √ - modelo 1	√ - modelo 2	√ - No aplica - modelo 3
Fuente de luz · Fuentes de luz superior e inferior	√	√	No aplica
Iluminación · 100~230 V/12 V, LED 5 W	√	√	No aplica
Dimensiones del embalaje (A*P*A) mm	515*268*380	370*180*300	160*220*310
Peso bruto (kg)	5	3,2	1,7

Aplicaciones

Microscopio estereoscopico con zoom: seleccione por cabezal, base y fuente de luz.

Que cambia entre alternativas

Binocular · base 200*255*60 mm: Para observacion binocular con base alta y fuentes de luz hacia arriba y hacia abajo.

Trinocular · base 200*255*60 mm: Para observacion trinocular con base alta y salida para documentacion o camara.

Binocular · base 205*275*40 mm · luz superior: Para observacion binocular con base baja y fuente de luz superior.

Cómo elegir rápido

Compare cabezal binocular/trinocular, tipo de base y fuente de luz antes de cotizar.

Recomendación de compra

Cotice la alternativa que coincida con el criterio tecnico principal; si la fuente no distingue mas diferencias utiles, confirme compatibilidad antes de compra.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)