



Placa calefactora digital

Código: B2-01-010816

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

It applies in drying articles in chemical analysis

Características

1. physical determination, heat treatment and other temperature experiments in laboratories of industrial mining enterprise, health, environmental protection, biochemistry and scientific research and college labs etc.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	400*280 - 450*340*290 - modelo 1	450*350 - 500*400*290 - modelo 2	600*400 - 650*460*290 - modelo 3	400*280 - 450*340*290 - modelo 4	450*350 - 500*400*290 - modelo 5	600*400 - 650*460*290 - modelo 6
Tamaño de placa (mm)	400*280	450*350	600*400	400*280	450*350	600*400
Rango de temperatura	TA+20~380°C	TA+20~380°C	TA+20~380°C	TA+20~380°C	TA+20~380°C	TA+20~380°C
Material (cuerpo principal)	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50/60 Hz	CA220V, 50/60Hz	CA220V, 50/60Hz	CA220V, 50/60Hz	AC220V, 50/60Hz	CA 220 V, 50/60 Hz
Consumo (W)	1500 W	2000W	3000W	1500W	2000W	3000 W
Tamaño del embalaje (mm)	450*340*290	500*400*290	650*460*290	450*340*290	500*400*290	650*460*290
Peso bruto (kg)	16	22	30	16,5	21,5	30

Aplicaciones

Placa calefactora electrónica y digital: elija la variante comparando Tamaño de placa (mm) y placa, rango de temperatura y material.

Que cambia entre variantes

B2-01-010816.1: Tamaño de placa (mm): 400*280; placa, rango de temperatura y material: Tamaño de placa (mm).

B2-01-010816.2: Tamaño de placa (mm): 450*350; placa, rango de temperatura y material: Rango de temperatura.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

B2-01-010816.3: Tamaño de placa (mm): 600*400; placa, rango de temperatura y material: Material (cuerpo principal).

B2-01-010816.6: Tamaño de placa (mm): 600*400; placa, rango de temperatura y material: Tamaño del paquete (mm).

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita tamaño de placa (mm): 400*280 y placa, rango de temperatura y material: tamaño de placa (mm).

Use esta alternativa si necesita tamaño de placa (mm): 450*350 y placa, rango de temperatura y material: rango de temperatura.

Use esta alternativa si necesita tamaño de placa (mm): 600*400 y placa, rango de temperatura y material: material (cuerpo principal).

Use esta alternativa si necesita tamaño de placa (mm): 600*400 y placa, rango de temperatura y material: tamaño del paquete (mm).

Cómo elegir rápido

Revise primero Tamaño de placa (mm) y placa, rango de temperatura y material; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalación.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Tamaño de placa (mm) y placa, rango de temperatura y material.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)