



Placa calefactora de grafito

Código: B2-01-010817

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripcion general

La placa calefactora de grafito es un dispositivo de calentamiento de laboratorio de alto rendimiento diseñado para aplicaciones de calentamiento rápido y uniforme.

Características

1. Controlador PID.
2. Grafito de alta pureza totalmente cerrado, mantiene la uniformidad de la temperatura.
3. El diseño de doble carcasa, con revestimiento anticorrosivo, mantiene el funcionamiento normal del instrumento en entornos ácidos.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 385*285*240; 310*350*170	pack 485*365*240; 310*350*170	pack 535*435*240; 310*350*170	pack 740*580*345; 310*350*170
Tamaño del plato	300*200 mm	400*280 mm	450*350 mm	600*400 mm
Rango de temperatura	Temperatura ambiente + 10 ~ 450 C	Temperatura ambiente + 10 ~ 450 C	Temperatura ambiente + 10 ~ 450 C	Temperatura ambiente + 10 ~ 450 C
Precisión del control de temperatura	+/-0,1 C	+/-0,1 C	+/-0,1 C	+/-0,1 C
Material (placa calefactora)	Grafito con tratamiento anticorrosión.	Grafito con tratamiento anticorrosión.	Grafito con tratamiento anticorrosión.	Grafito con tratamiento anticorrosión.
Grado de fluctuación de temperatura	+/-1,0 C	+/-1,0 C	+/-1,0 C	+/-1,0 C
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50/60 Hz (e tándar); CA 110 V, 60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50/60 Hz (e tándar); CA 110 V, 60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50/60 Hz (e tándar); CA 110 V, 60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50/60 Hz (e tándar); CA 110 V, 60 Hz (opcional)
Consumo	1700W	2700W	3600W	5400W
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm	300*275*210	400*355*230	450*425*230	600*475*230
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm	385*285*240; 310*350*170	485*365*240; 310*350*170	535*435*240; 310*350*170	740*580*345; 310*350*170
Peso bruto (kg)	9, 3.8	15, 3.8	16, 3.8	22, 3.8

Aplicaciones

Equipo de laboratorio: elija la variante comparando Tamaño de placa, Cotizar y Variante.

Que cambia entre variantes

B2-01-010817.1: Tamaño de placa: 300×200 mm; Cotizar: 300×200 mm; Variante: Tamaño de placa.

B2-01-010817.2: Tamaño de placa: 400×280 mm; Cotizar: TA+10~450 °C; Variante: Rango de temperatura.

B2-01-010817.3: Tamaño de placa: 450×350 mm; Cotizar: $\pm 0,1$ °C; Variante: Precisión de control.

B2-01-010817.4: Tamaño de placa: 600×400 mm; Cotizar: $\pm 1,0$ °C; Variante: Fluctuación.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita tamaño de placa: 300×200 mm y cotizar: 300×200 mm.

Use esta alternativa si necesita tamaño de placa: 400×280 mm y cotizar: ta+10~450 °c.

Use esta alternativa si necesita tamaño de placa: 450×350 mm y cotizar: $\pm 0,1$ °c.

Use esta alternativa si necesita tamaño de placa: 600×400 mm y cotizar: $\pm 1,0$ °c.

Cómo elegir rápido

Revise primero Tamaño de placa, Cotizar y Variante; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Tamaño de placa, Cotizar y Variante.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)