



Placa calefactora de aluminio y cerámica

Código: B2-01-010825**Marca:** Belltronic[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

The Aluminum/Ceramic Hot Plate is a versatile laboratory heating device that combines the durability of an aluminum base with the exceptional heat distribution properties of a ceramic top. This innovative design delivers rapid and uniform heating while ensuring chemical resistance and longevity.

Características

1. Heating can proceed simultaneously.
2. Enclosed hot plate with flame protection, fast warm-up and durability.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Aluminio - modelo 1	170*170mm - modelo 2	Cerámica - modelo 3	400*400mm - modelo 4	Aluminio - modelo 5
Tamaño de placa	120*120 mm	170*170mm	190*190 mm	400*400mm	400*600 mm
Temperatura máx.	TA~380°C	TA~380°C	TA~380°C	TA~350°C	TA~350°C
Material de placa de trabajo	Aluminio	Aluminio	Cerámica	Aluminio	Aluminio
Alimentación eléctrica	CA 110/220 V±10%, 50/60 Hz	AC110/220V±10%, 50/60Hz	CA 110/220 V±10%, 50/60 Hz	CA 220 V±10%, 50/60 Hz	CA 220 V±10%, 50/60 Hz
Consumo	180 W	500W	600 W	2000 W	3000 W
Dimensiones externas (A×P×A) mm	200*120*90	265*185*190	320*190*125	400*400*180	400*600*180
Dimensiones del embalaje (A×P×A) mm	250*180*190	280*210*220	390*240*230	450*470*220	470*650*220
Peso bruto (kg)	3	3,4	6	9,8	14,2

Aplicaciones

Placa calefactora de aluminio/ceramica: elija la variante comparando Temperatura máx., Material de la placa de trabajo, Tamaño de placa y Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm.

Que cambia entre variantes



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Temperatura ambiente ~ 380 °C - 3 - 120*120 mm: Temperatura máx.: temperatura ambiente~380°C; Material de la placa de trabajo: Aluminio; Tamaño de placa: 120*120mm.

Temperatura ambiente ~ 380 °C - 3.4 - 170*170 mm: Temperatura máx.: temperatura ambiente~380°C; Material de la placa de trabajo: Aluminio; Tamaño de placa: 170*170mm.

Temperatura ambiente ~ 380 °C - 6 - 190*190 mm: Temperatura máx.: temperatura ambiente~380°C; Material de la placa de trabajo: Cerámico; Tamaño de placa: 190*190mm.

Temperatura ambiente ~ 350 °C - 14.2 - 400*600 mm: Temperatura máx.: Temperatura ambiente ~ 350 °C; Material de la placa de trabajo: Aluminio; Tamaño de placa: 400*600mm.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuracion si necesita temperatura máx.: temperatura ambiente~380°C y material de la placa de trabajo: aluminio.

Use esta configuracion si necesita temperatura máx.: temperatura ambiente~380°C y material de la placa de trabajo: aluminio.

Use esta configuracion si necesita temperatura máx.: temperatura ambiente~380°C y material de la placa de trabajo: cerámico.

Use esta configuracion si necesita temperatura máx.: temperatura ambiente ~ 350 °C y material de la placa de trabajo: aluminio.

Cómo elegir rápido

Revise primero Temperatura máx., Material de la placa de trabajo, Tamaño de placa y Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la configuracion que cubra Temperatura máx., Material de la placa de trabajo, Tamaño de placa y Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1




Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)