



Tanque de agua termostatico 5-20 L

Código: B2-01-010833

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Water bath is a laboratory device mainly used for heating samples at a constant temperature through a water bath.

Características

1. All-round heating, rapid temperature rise, constant temperature operation, making the experiment accurate.
2. OLED display, temperature, time and other parameters displayed in real time.
3. Intelligent algorithm monitoring, water shortage stops heating when turned on, and the working time of the instrument can be freely set.
4. Lid of water bath can be adapted to various sizes of containers.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	5L - 300*150*150mm - 444*294*324mm - modelo 1	10 L - modelo 2	20 L - 505*300*150mm - 634*444*324mm - modelo 3
Capacidad	5L	10 L	20 L
Cámara	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Rango de temperatura	TA~100 °C	AT~100°C	RT~100°C
Fluctuación de temperatura	±0,5 °C	±0,5°C	±0,5°C
Pantalla	OLED	OLED	OLED
Temporización	Sí	Sí	Sí
Consumo	600W	1000 W	1500 W
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz (Estándar); AC110V, 50/60Hz (Opcional)	AC220V, 50/60Hz (Estándar); AC110V, 50/60Hz (Opcional)	AC220V, 50/60Hz (Estándar); AC110V, 50/60Hz (Opcional)
Tamaño interno (A*P*A)	300*150*150mm	325*300*145 mm	505*300*150mm
Tamaño externo (A*P*A)	385*280*275mm	385*420*275 mm	570*420*275mm
Peso neto	6,15kg	7,85 kg	11,3kg
Tamaño del embalaje (A*P*A)	444*294*324mm	444*444*324 mm	634*444*324mm
Peso bruto	7,8kg	10,5 kg	13,6kg

Aplicaciones

20L 520 L 100 C: elija la variante comparando Número máximo - $\Phi 13$ mm x 40, Número máximo - $\Phi 14$ mm x 40, Número máximo - $\Phi 16$ mm x 40 y Número máximo - $\Phi 17$ mm x 40.

Que cambia entre variantes

B2-01-010833.1: Número máximo - $\Phi 13$ mm x 40: 1; Número máximo - $\Phi 14$ mm x 40: 1; Número máximo - $\Phi 16$ mm x 40: 1.

B2-01-010833.2: Número máximo - $\Phi 13$ mm x 40: 3; Número máximo - $\Phi 14$ mm x 40: 3; Número máximo - $\Phi 16$ mm x 40: 3.

B2-01-010833.3: Número máximo - $\Phi 13$ mm x 40: 5; Número máximo - $\Phi 14$ mm x 40: 5; Número máximo - $\Phi 16$ mm x 40: 4.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita número máximo - $\Phi 13$ mm x 40: 1 y número máximo - $\Phi 14$ mm x 40: 1.

Use esta alternativa si necesita número máximo - $\Phi 13$ mm x 40: 3 y número máximo - $\Phi 14$ mm x 40: 3.

Use esta alternativa si necesita número máximo - $\Phi 13$ mm x 40: 5 y número máximo - $\Phi 14$ mm x 40: 5.

Cómo elegir rápido

Revise primero Número máximo - $\Phi 13$ mm x 40, Número máximo - $\Phi 14$ mm x 40, Número máximo - $\Phi 16$ mm x 40 y Número máximo - $\Phi 17$ mm x 40; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalación.

Recomendación de compra

Seleccione la configuración que cubra Número máximo - $\Phi 13$ mm x 40, Número máximo - $\Phi 14$ mm x 40, Número máximo - $\Phi 16$ mm x 40 y Número máximo - $\Phi 17$ mm x 40.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)