



Depósito de agua a temperatura constante

Código: B2-01-010834

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

The Constant Temperature Water Tank is a precision-controlled instrument designed for maintaining a stable and uniform temperature for a variety of laboratory applications.

Características

1. Timing function and over-temperature protection.
2. External Material: cold rolled steel with anti bacteria powder coating.
3. Inner Material: stainless steel inner chamber.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	13,6 L - modelo 1	32 L - modelo 2
Capacidad	13,6 L	32 L
Rango de temperatura	TA+5~100°C	TA+5~100°C
Fluctuación de temperatura	≤±0,5°C	≤±0,5°C
Consumo	800 W	1500 W
Alimentación eléctrica	AC 110/220 V±10%, 50/60 Hz	CA 110/220 V±10%, 50/60 Hz
Dimensiones internas (A×P×H)	420×180×180 mm	600×300×180 mm
Dimensiones externas (A×P×H)	580×250×270 mm	760×370×270 mm
Dimensiones de embalaje (A×P×H)	640×310×310 mm	820×440×310 mm
Peso neto	10 kg	15 kg
Peso bruto	11 kg	17 kg

Aplicaciones

Depósito de agua a temperatura constante (420x180x180 mm): elija la variante comparando Capacidad, Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) y Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto).



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Que cambia entre variantes

Configuracion 1: Capacidad: 13,6 litros; Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto): 580*250*270 mm; Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto): 420*180*180 mm.

Configuracion 2: Capacidad: 32 litros; Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto): 760*370*270 mm; Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto): 600*300*180 mm.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuracion si necesita capacidad: 13,6 litros y dimensiones externas (ancho*profundidad*alto): 580*250*270 mm.

Use esta configuracion si necesita capacidad: 32 litros y dimensiones externas (ancho*profundidad*alto): 760*370*270 mm.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad, Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) y Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto); si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la configuracion que cubra Capacidad, Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) y Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto).

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)