



Deposito de agua termostatico 15-100 L

Código: B2-01-010836

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

The Constant Temperature Water Tank is an advanced laboratory equipment designed to provide precise temperature control and stability for a wide range of applications that require consistent thermal conditions.

Características

1. Ideal for incubating samples, performing chemical reactions, and conducting temperature-sensitive experiments, this tank ensures accurate and uniform temperature maintenance.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	30L - 2 filas, 6 orificios - $\Phi 37$, $\Phi 58$, $\Phi 79$, $\Phi 100$, $\Phi 120$ - modelo 1	100 L - No aplica - modelo 2
Tipo	2 filas, 6 orificios	No aplica
Capacidad	30L	100 L
Rango de temperatura	TA+5~100°C (atmósfera normal)	TA+5~100°C (atmósfera normal)
Fluctuación de temperatura	$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$	$\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$
Uniformidad de temperatura	$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$	$\leq \pm 2^{\circ}\text{C}$
Precisión de temperatura	0,1°C	0,1°C
Rango de tiempo	1~9999/continuo	1~9999/continuo
Consumo	1500W	2000 W
Alimentación eléctrica	CA 220V, 50/60Hz (estándar); CA 110V, 50/60Hz (opcional)	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional)
Tamaño de tapa	$\Phi 37$, $\Phi 58$, $\Phi 79$, $\Phi 100$, $\Phi 120$	No aplica
Dimensiones internas (AnxPrxAl)	500*300*200mm	1330*450*170 mm
Dimensiones externas (AnxPrxAl)	665*364*281mm	1501*523*288 mm
Peso neto	15kg	40 kg
Dimensiones del empaque (AnxPrxAl)	710*405*330mm	1550*575*330 mm
Peso bruto	18kg	45 kg

Aplicaciones

100L 30100 L 5 C: elija la variante comparando Capacidad - 15 litros, Fluctuación de temperatura - $\pm 0,5$ °C, Uniformidad de temperatura - $\pm 0,5$ °C y Tipo - 1 fila, 2 agujeros.

Que cambia entre variantes

Configuración 1: Capacidad - 15 litros: 19L; Fluctuación de temperatura - $\pm 0,5$ °C: $\pm 0,5$ °C; Uniformidad de temperatura - $\pm 0,5$ °C: $\pm 0,5$ °C.

100 litros - $\leq \pm 1$ °C - $\leq \pm 2$ °C: Capacidad - 15 litros: 30 litros; Fluctuación de temperatura - $\pm 0,5$ °C: $\pm 0,5$ °C; Uniformidad de temperatura - $\pm 0,5$ °C: $\pm 0,5$ °C.

37 L y 100 L con uniformidad térmica: Capacidad - 15 litros: 37L; Fluctuación de temperatura - $\pm 0,5$ °C: $\pm 0,5$ °C; Uniformidad de temperatura - $\pm 0,5$ °C: $\pm 0,5$ °C.

37 L y 100 L con uniformidad térmica: Capacidad - 15 litros: 100 litros; Fluctuación de temperatura - $\pm 0,5$ °C: $\leq \pm 1$ °C; Uniformidad de temperatura - $\pm 0,5$ °C: $\leq \pm 2$ °C.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuración si necesita capacidad - 15 litros: 19l y fluctuación de temperatura - $\pm 0,5$ °C: $\pm 0,5$ °C.

Use esta configuración si necesita capacidad - 15 litros: 30 litros y fluctuación de temperatura - $\pm 0,5$ °C: $\pm 0,5$ °C.

Use esta configuración si necesita capacidad - 15 litros: 37l y fluctuación de temperatura - $\pm 0,5$ °C: $\pm 0,5$ °C.

Use esta configuración si necesita capacidad - 15 litros: 100 litros y fluctuación de temperatura - $\pm 0,5$ °C: $\leq \pm 1$ °C.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad - 15 litros, Fluctuación de temperatura - $\pm 0,5$ °C, Uniformidad de temperatura - $\pm 0,5$ °C y Tipo - 1 fila, 2 agujeros; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalación.

Recomendación de compra

Seleccione la configuración que cubra Capacidad - 15 litros, Fluctuación de temperatura - $\pm 0,5$ °C, Uniformidad de temperatura - $\pm 0,5$ °C y Tipo - 1 fila, 2 agujeros.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)