



Horno de mufla de fibra cerámica (1200 °C)

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Ejemplo: 036-BP-SS = 36 L, programable, inoxidable.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

- Revestimiento de fibra de mullita policristalina (120-250 mm) para alto aislamiento termico.
- Doble pared con ventilacion forzada; temperatura superficial por debajo de 60 °C.
- Techo reforzado para trabajo continuo sin deformaciones.

Especificaciones técnicas

Especificación	B3-00001-002-B	B3-0000001-0002-BSS	B3-0000001-0002-BPSS	B3-0000001-0002-BPSS	B3-0000001-00025-ASS	B3-0000001-00025-ASS	B3-0000001-0005-ASS	B3-0000001-0005-ASS	B3-0000001-0007-BSS	B3-0000001-0007-BSS	B3-0000001-0007-BPSS	B3-0000001-0007-BPSS	B3-0000001-0008-ASS	B3-0000001-0008-ASS	B3-0000001-0010-ASS	B3-0000001-0010-ASS	B3-0000001-0012-BSS	B3-0000001-0012-BSS	B3-0000001-0012-BPSS	B3-0000001-0016-BSS	B3-0000001-0016-BPSS	B3-0000001-0016-BPSS	B3-0000001-0036-A	B3-0000001-0036-B	B3-0000001-0036-BP	
Modelo	B3-00001-002-B	B3-0000001-0002-BSS	B3-0000001-0002-BPSS	B3-0000001-0002-BPSS	B3-0000001-00025-ASS	B3-0000001-00025-ASS	B3-0000001-0005-ASS	B3-0000001-0005-ASS	B3-0000001-0007-BSS	B3-0000001-0007-BSS	B3-0000001-0007-BPSS	B3-0000001-0007-BPSS	B3-0000001-0008-ASS	B3-0000001-0008-ASS	B3-0000001-0010-ASS	B3-0000001-0010-ASS	B3-0000001-0012-BSS	B3-0000001-0012-BSS	B3-0000001-0012-BPSS	B3-0000001-0016-BSS	B3-0000001-0016-BPSS	B3-0000001-0016-BPSS	B3-0000001-0036-A	B3-0000001-0036-B	B3-0000001-0036-BP	
Temperatura maxima (°C)	1200	1200000	1220000	1220000	1220000	1220000	1220000	1220000	1220000	1220000	1220000	1220000	1220000	1220000	1220000	1220000	1220000	1220000	1220000	1220000	1220000	1220000	1220000	1220000	1220000	
Capacidad (L)	2 L	2L	2L	2.5L	2.5L	5L	5L	7L	7L	7L	7L	7L	8L	8L	10L	10L	12L	12L	12L	12L	16L	16L	16L	36L	36L	36L



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

[illegible]

Especificación	B3-00001-002-B	B3-00000001-0002-B-SS	B3-00000001-0002-B-P	B3-00000001-0002-A	B3-00000001-0002-A-SS	B3-00000001-0005-A	B3-00000001-0005-A-SS	B3-00000001-0007-B	B3-00000001-0007-B-SS	B3-00000001-0007-B-P	B3-00000001-0007-B-P-SS	B3-00000001-0008-A	B3-00000001-0008-A-SS	B3-00000001-0010-A	B3-00000001-0010-A-SS	B3-00000001-0012-B	B3-00000001-0012-B-SS	B3-00000001-0012-B-P	B3-00000001-0012-B-P-SS	B3-00000001-0016-B	B3-00000001-0016-B-SS	B3-00000001-0016-B-P	B3-00000001-0016-B-P-SS	B3-00000001-0036-A	B3-00000001-0036-B	B3-00000001-0036-B-P
Elemento calefactor	Alambre calefactor / resistencia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia ncia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia ncia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia ncia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia ncia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia ncia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia ncia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia ncia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia ncia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia ncia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia ncia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia ncia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia ncia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia ncia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia ncia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia ncia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia ncia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia ncia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia ncia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia ncia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia ncia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia ncia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia ncia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia ncia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia ncia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia ncia segun modelo

Aplicaciones

Descripcion del Producto Revestimiento de fibra de mullita policristalina (120-250 mm) para alto aislamiento termico. Doble pared con ventilacion forzada; temperatura superficial por debajo de 60.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalaci3n antes de seleccionar la configuraci3n final.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotizaci3n](#)