



Baño de agua termostático de laboratorio

Código: B2-01-010843

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- Camara interna y cubierta superior de acero inoxidable.
- Nueva estructura de diseno para evitar fugas de vapor.
- Controlador PID por microprocesador y pantalla LED.
- Incluye fijacion universal para configuraciones compatibles.

Especificaciones técnicas

Especificación	1	2	3	4	5	6	7
Capacidad	3L	6L	13L	20L	11L	18L	23L
Temperatura. Rango	RT.-100 °C	RT.-100 °C	RT.-100 °C	RT.-100 °C	RT.-100 °C	RT.-100 °C	RT.-100 °C
Temperatura. Fluctuación	±0.5°C	±0.5°C	±0.5°C	±0.5°C	±0.5°C	±0.5°C	±0.5°C
Temperatura. Precisión	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C
Intervalo de tiempo	0~999min	0~999min	0~999min	0~999min	0~999min	0~999min	0~999min
Energía	300W	500W	1000W	1500W	1000W	1500W	2000W
Voltaje	CA110/220VV±10%, 50/60Hz	CA110/220VV±10%, 50/60Hz	CA110/220VV±10%, 50/60Hz	CA110/220VV±10%, 50/60Hz	CA110/220VV±10%, 50/60Hz	CA110/220VV±10%, 50/60Hz	CA110/220VV±10%, 50/60Hz
Tamaño interno (mm)	140*150 *150	300*150 *150	600*180 *120	900*180 *120	320*300 *150	500*300 *150	620*320 *120
Tamaño externo (mm)	270*180 *190	320*180 *210	770*310 *170	1100*310 *170	340*320 *210	500*320 *210	750*360 *160
Tamaño del embalaje (mm)	320*230 *220	410*220 *310	820*330 *250	1150*330 *250	410*390 *310	590*390 *310	830*460 *250
Peso neto / kg)	2	4	10	13	6.5	9	12
Peso bruto (kg)	3	5	11	14.5	7.5	10	13

Aplicaciones

Bano de agua termostatico de laboratorio: elija la variante comparando Capacidad, Tamaño interno (mm) y Energía.

Que cambia entre variantes

B2-01-010843.1: Capacidad: 3L; Tamaño interno (mm): 140*150*150; Energía: 300W.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

B2-01-010843.2: Capacidad: 6L; Tamaño interno (mm): 300*150*150; Energía: 500W.

B2-01-010843.4: Capacidad: 20L; Tamaño interno (mm): 900*180*120; Energía: 1500W.

B2-01-010843.7: Capacidad: 23L; Tamaño interno (mm): 620*320*120; Energía: 2000W.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 3l y tamaño interno (mm): 140*150*150.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 6l y tamaño interno (mm): 300*150*150.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 20l y tamaño interno (mm): 900*180*120.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 23l y tamaño interno (mm): 620*320*120.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad, Tamaño interno (mm) y Energía; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalación.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad, Tamaño interno (mm) y Energía.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)