



## Agitador magnetico con placa calefactora 2-5 L 100-2000 rpm

**Código:** N/D  
**Marca:** Belltronic  
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

### Detalle

The Hotplate Magnetic Stirrer is a versatile and reliable tool designed for precise heating and stirring in laboratory settings.

### Características

1. This advanced device combines robust construction with innovative features to ensure optimal performance and longevity, making it an essential addition to any laboratory.

### Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

| Especificación                      | 2L - 120*120mm - 3 - modelo Configuracion 1                               | 170*170mm - modelo Configuracion 2                                                     | 200~2000rpm - 190*190mm - modelo Configuracion 3                                       | 5 L - 200~2000 rpm - modelo Configuracion 4                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño de placa de trabajo          | 120*120mm                                                                 | 170*170mm                                                                              | 190*190mm                                                                              | 190*190 mm                                                                |
| Carga de placa (kg)                 | 3                                                                         | 10                                                                                     | 10                                                                                     | 10                                                                        |
| Material de placa de trabajo        | Aluminio fundido con pulverización superficial                            | Aluminio fundido con recubrimiento superficial por aspersión                           | Cerámica                                                                               | Cerámica                                                                  |
| Capacidad máxima de agitación       | 2L                                                                        | 5L                                                                                     | 5L                                                                                     | 5 L                                                                       |
| Rango de velocidad                  | 100~2000rpm                                                               | 100~2000rpm                                                                            | 200~2000rpm                                                                            | 200~2000 rpm                                                              |
| Temperatura de calentamiento        | 380°C                                                                     | 380°C                                                                                  | 380°C                                                                                  | 350 °C                                                                    |
| Consumo de potencia                 | 180W                                                                      | 500W                                                                                   | 600W                                                                                   | 600 W                                                                     |
| Alimentación eléctrica              | CA 110/220V±10%, 50/60Hz                                                  | AC110/220V±10%, 50/60Hz                                                                | CA 110/220V±10%, 50/60Hz                                                               | CA 110/220 V±10%, 50/60 Hz                                                |
| Accesorio estándar                  | Estante ajustable, barra magnética; sensor PT100 (solo para la varianteC) | Soporte regulable, barra magnética de agitación; sensor PT100 (solo para la varianteC) | Soporte ajustable, barra magnética de agitación; sensor PT100 (solo para la varianteC) | Soporte ajustable, barra magnética; sensor PT100 (solo para la varianteC) |
| Dimensiones externas (A×P×A) mm     | 200*120*90                                                                | 265*185*190                                                                            | 320*190*125                                                                            | 320*190*125                                                               |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) mm | 250*180*120                                                               | 280*210*220                                                                            | 390*240*230                                                                            | 390*240*230                                                               |
| Peso neto (kg)                      | 1,9                                                                       | 2,2                                                                                    | 5                                                                                      | 5                                                                         |
| Peso bruto (kg)                     | 3                                                                         | 3,4                                                                                    | 6                                                                                      | 6                                                                         |

### Aplicaciones

Agitador magnético de placa calefactora: elija la variante comparando Capacidad máxima de agitación, Rango de velocidad, temperatura de calentamiento y Material de la placa de trabajo.

## Que cambia entre variantes

2 litros - 100 ~ 2000 rpm - 380°C: Capacidad máxima de agitación: 2 litros; Rango de velocidad: 100 ~ 2000 rpm; temperatura de calentamiento: 380°C.

5 litros - 100 ~ 2000 rpm - 380°C: Capacidad máxima de agitación: 5 litros; Rango de velocidad: 100 ~ 2000 rpm; temperatura de calentamiento: 380°C.

5 litros - 200 ~ 2000 rpm - 380°C: Capacidad máxima de agitación: 5 litros; Rango de velocidad: 200 ~ 2000 rpm; temperatura de calentamiento: 380°C.

5 litros - 200 ~ 2000 rpm - 350 °C: Capacidad máxima de agitación: 5 litros; Rango de velocidad: 200 ~ 2000 rpm; temperatura de calentamiento: 350 °C.

## Escenarios de uso recomendados

Use esta configuracion si necesita capacidad máxima de agitación: 2 litros y rango de velocidad: 100 ~ 2000 rpm.

Use esta configuracion si necesita capacidad máxima de agitación: 5 litros y rango de velocidad: 100 ~ 2000 rpm.

Use esta configuracion si necesita capacidad máxima de agitación: 5 litros y rango de velocidad: 200 ~ 2000 rpm.

Use esta configuracion si necesita capacidad máxima de agitación: 5 litros y rango de velocidad: 200 ~ 2000 rpm.

## Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad máxima de agitación, Rango de velocidad, temperatura de calentamiento y Material de la placa de trabajo; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

## Recomendación de compra

Seleccione la configuracion que cubra Capacidad máxima de agitación, Rango de velocidad, temperatura de calentamiento y Material de la placa de trabajo.

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)