



Agitador magnetico de placa calefactora 5-10 L

Código: B2-01-010862

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

The Hotplate Magnetic Stirrer is a versatile and reliable tool designed for precise heating and stirring in laboratory settings.

Características

1. This advanced device combines robust construction with innovative features to ensure optimal performance and longevity, making it an essential addition to any laboratory.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	1~9999 min - modelo 1	1~9999min - Motor DC sin escobillas - Perilla+botón - modelo 2	10 L - 1~250 min - Acero inoxidable - modelo 3	No aplica - modelo 4	Velocidad - modelo 5
Tamaño de placa de trabajo	φ145 mm	φ145mm	φ175 mm	φ145 mm	φ145mm
Material de placa de trabajo	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Acero inoxidable	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
Capacidad máxima de agitación	5 L	5L	10 L	5 L	5L
Tipo de motor	Motor CC sin escobillas	Motor DC sin escobillas	Motor CC sin escobillas	Motor CC sin escobillas	Motor CC sin escobillas
Potencia del motor	15 W	15W	15 W	10 W	10W
Rango de velocidad	0~1500 rpm	0~1500rpm	0~1500 rpm	0~1500 rpm	0~1500rpm
Pantalla digital	Velocidad, temperatura, tiempo	Velocidad, temperatura, tiempo	Velocidad, temperatura, tiempo	No aplica	Velocidad
Control	Botones	Perilla+botón	Botones	Perilla	Perilla
Potencia de calefacción	600 W	600W	800 W	600 W	600W
Rango de temperatura de calefacción	RT~320°C	TA~320°C	TA~250°C	50~300°C	50~300°C
Exactitud de temperatura	±0,5°C	±0,5°C	±1°C	No aplica	No aplica
Rango de temporización	1~9999 min	1~9999min	1~250 min	No aplica	No aplica
Alimentación eléctrica	Estándar: AC 220 V, 50/60 Hz; Opcional: AC 110 V, 50/60 Hz	Estándar: AC220V, 50/60Hz; Opcional: AC110V, 50/60Hz	CA 220 V, 50 Hz	CA 220 V, 50 Hz	CA 220V, 50Hz
Dimensiones externas (A×P×A) mm	280*160*90	280*160*90	330*190*130	250*150*135	250*150*135

Especificación	1~9999 min - modelo 1	1~9999min - Motor DC sin escobillas - Perilla+botón - modelo 2	10 L - 1~250 min - Acero inoxidable - modelo 3	No aplica - modelo 4	Velocidad - modelo 5
Dimensiones del embalaje (A×P×A) mm	380*300*190	380*300*190	430*330*230	360*290*240	360*290*240
Peso bruto (kg)	4,5	4,5	7	6	6

Aplicaciones

Bano de agua termostatico: elija la variante comparando Capacidad máxima de agitación - 5 litros, Pantalla digital - velocidad, temperatura y tiempo, Material de la placa de trabajo - Aleación de aluminio y Tamaño de la placa de trabajo - $\phi 145\text{mm}$.

Que cambia entre variantes

Configuracion 1: Capacidad máxima de agitación - 5 litros: 5 litros; Pantalla digital - velocidad, temperatura y tiempo: velocidad, temperatura y tiempo; Material de la placa de trabajo - Aleación de aluminio: Aleación de aluminio.

B2-01-010862.2: Capacidad máxima de agitación - 5 litros: 10 litros; Pantalla digital - velocidad, temperatura y tiempo: velocidad, temperatura y tiempo; Material de la placa de trabajo - Aleación de aluminio: Acero inoxidable.

Configuracion 3: Capacidad máxima de agitación - 5 litros: 5 litros; Material de la placa de trabajo - Aleación de aluminio: Aleación de aluminio; Tamaño de la placa de trabajo - $\phi 145\text{mm}$: $\phi 145\text{mm}$.

Configuracion 4: Capacidad máxima de agitación - 5 litros: 5 litros; Pantalla digital - velocidad, temperatura y tiempo: Velocidad; Material de la placa de trabajo - Aleación de aluminio: Aleación de aluminio.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuracion si necesita capacidad máxima de agitación - 5 litros: 5 litros y pantalla digital - velocidad, temperatura y tiempo: velocidad, temperatura y tiempo.

Use esta configuracion si necesita capacidad máxima de agitación - 5 litros: 10 litros y pantalla digital - velocidad, temperatura y tiempo: velocidad, temperatura y tiempo.

Use esta configuracion si necesita capacidad máxima de agitación - 5 litros: 5 litros y material de la placa de trabajo - aleación de aluminio: aleación de aluminio.

Use esta configuracion si necesita capacidad máxima de agitación - 5 litros: 5 litros y pantalla digital - velocidad, temperatura y tiempo: velocidad.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad máxima de agitación - 5 litros, Pantalla digital - velocidad, temperatura y tiempo, Material de la placa de trabajo - Aleación de aluminio y Tamaño de la placa de trabajo - $\phi 145\text{mm}$; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la configuracion que cubra Capacidad máxima de agitación - 5 litros, Pantalla digital - velocidad, temperatura y tiempo, Material

de la placa de trabajo - Aleación de aluminio y Tamaño de la placa de trabajo - $\phi 145\text{mm}$.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)