



Agitador magnetico de placa calefactora 2-5 L

Código: B2-01-010867

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

El agitador magnético de placa calefactora es una herramienta versátil y confiable diseñada para calentar y agitar con precisión en entornos de laboratorio. Este dispositivo avanzado combina una construcción robusta con características innovadoras para garantizar un rendimiento y una longevidad óptimos, lo que lo convierte en un complemento esencial para cualquier laboratorio.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 250*180*120	pack 280*210*220	pack 390*240*230 · 5 Litros Hotplate	pack 390*240*230 · 5 Litros Hotplate Digital
Tamaño de la placa de trabajo	120*120 mm	170*170 mm	190*190 mm	190*190 mm
Carga de placa (kg)	3	10	10	10
Material de la placa de trabajo	Aluminio fundido con pulverización de uferficie	Aluminio fundido con pulverización de uferficie	Cerámico	Cerámico
Capacidad máxima de agitación	2 litro	5 litro	5 litro	5 litro
Rango de velocidad	100 ~ 2000 rpm	100 ~ 2000 rpm	200 ~ 2000 rpm	200 ~ 2000 rpm
Temperatura de calentamiento	380°C	380°C	380°C	350 °C
Con umo de energía	180 W	500 W	600 W	600 W
Fuente de alimentación	CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz	CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz	CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz	CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz
Acce orio e tándar	Ba tidor aju table, barra agitadora, en or PT100 (olo para BS-4HC)	Ba tidor aju table, barra agitadora, en or PT100 (olo para BS-4HC)	Ba tidor aju table, barra agitadora, en or PT100 (olo para BS-4HC)	Ba tidor aju table, barra agitadora, en or PT100 (olo para BS-4HC)
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm	200*120*90	265*185*190	320*190*125	320*190*125
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm	250*180*120	280*210*220	390*240*230	390*240*230
Pe o neto (kg)	1.9	2.2	5	5
Pe o bruto (kg)	3	3.4	6	6

Aplicaciones

Agitador magnetico de placa calefactora: elija la variante comparando Capacidad máxima de agitación, Rango de velocidad, Temperatura de calentamiento y Material de la placa de trabajo.

Que cambia entre variantes

B2-01-010867.1: Capacidad máxima de agitación: 2 litros; Rango de velocidad: 100~2000 rpm; Temperatura de calentamiento: 380 °C.

B2-01-010867.2: Capacidad máxima de agitación: 5 litros; Rango de velocidad: 100~2000 rpm; Temperatura de calentamiento: 380 °C.

B2-01-010867.3: Capacidad máxima de agitación: 5 litros; Rango de velocidad: 200~2000 rpm; Temperatura de calentamiento: 380 °C.

B2-01-010867.4: Capacidad máxima de agitación: 5 litros; Rango de velocidad: 200~2000 rpm; Temperatura de calentamiento: 350 °C.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuracion si necesita capacidad máxima de agitación: 2 litros y rango de velocidad: 100~2000 rpm.

Use esta configuracion si necesita capacidad máxima de agitación: 5 litros y rango de velocidad: 100~2000 rpm.

Use esta configuracion si necesita capacidad máxima de agitación: 5 litros y rango de velocidad: 200~2000 rpm.

Use esta configuracion si necesita capacidad máxima de agitación: 5 litros y rango de velocidad: 200~2000 rpm.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad máxima de agitación, Rango de velocidad, Temperatura de calentamiento y Material de la placa de trabajo; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la configuracion que cubra Capacidad máxima de agitación, Rango de velocidad, Temperatura de calentamiento y Material de la placa de trabajo.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)