



Selladora médica automática

Código: B2-01-010910

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

The Automatic Medical Sealer is designed for sealing medical bags and pouches, ensuring the sterility and safety of medical supplies. It is widely used in hospitals, clinics, and medical manufacturing facilities.

Características

1. Automatic fast continuous heat sealing technology is adopted to improve the packaging efficiency.
2. High temperature ceramic plate is adopted, which heats up quickly, heats evenly, can be dry-burned, and has a long service life.
3. Intelligent temperature control temperature is adjustable from room temperature to 220°C, and the working temperature is accurately controlled by $\pm 1^{\circ}\text{C}$.
4. It has a fault prompt function, which can monitor the operation of the machine in real time during operation.
5. The floating constant pressure pressing system design is suitable for the sealing needs of high and low temperature sterilization packaging bags, paper-plastic three-dimensional bags and paper-paper bags.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	≥10m/min - No aplica - Visualización con tubo digital - modelo 1	≥10 m/min - Tipo aguja, línea simple - Pantalla táctil a color de 7 pulgadas - modelo 2
Material de carcasa	Carcasa de acero al carbono con recubrimiento por pulverización	Carcasa de acero al carbono con recubrimiento por aspersión
Material de accesorios	Aleación de aluminio, acero inoxidable 304	Aleación de aluminio, acero inoxidable 304
Temperatura de sellado térmico	TA~220°C, ajustable	RT~220°C, ajustable
Ancho de sellado	12mm	12 mm
Velocidad de sellado	≥10m/min	≥10 m/min
Margen de sellado	0~40mm	0~40 mm
Pantalla	Visualización con tubo digital	Pantalla táctil a color de 7 pulgadas
Sistema de control	No aplica	Sistema Android
Sistema de impresión	No aplica	El módulo de impresión puede expulsarse lateralmente para reemplazar el cartucho de tinta
Modo de impresión	No aplica	Tipo aguja, línea simple
Exportación de información	No aplica	USB
Potencia de entrada	400W	400 W

Especificación	≥10m/min - No aplica - Visualización con tubo digital - modelo 1	≥10 m/min - Tipo aguja, línea simple - Pantalla táctil a color de 7 pulgadas - modelo 2
Alimentación eléctrica	Estándar: 220V, 50/60Hz; Opcional: 110V, 50/60Hz	Estándar: 220 V, 50/60 Hz; Opcional: 110 V, 50/60 Hz
Dimensiones externas	540*240*188mm	540*240*188 mm
Peso neto	11kg	12 kg
Dimensiones de embalaje	615*315*260mm	615*315*260 mm
Peso bruto	14kg	15 kg

Aplicaciones

Otros equipos de laboratorio 220 C: elija la variante comparando Pantalla.

Que cambia entre variantes

B2-01-010910.1: Pantalla: Pantalla de tubo digital.

B2-01-010910.2: Pantalla: Pantalla táctil a color de 7 pulgadas; Sistema de control: Sistema Android.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita pantalla: pantalla de tubo digital.

Use esta configuracion si necesita pantalla: pantalla táctil a color de 7 pulgadas y sistema de control: sistema android.

Cómo elegir rápido

Revise primero Pantalla; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Pantalla.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)