



Purificador de agua ultrapura 20-30 L/h

Código: B2-01-010920

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El purificador de agua ultrapura proporciona agua ultrapura de alta calidad con una resistividad de hasta 18,2 MΩ·cm, ideal para aplicaciones críticas como biología molecular, cultivo celular y experimentos analíticos.

Características

- 1. Suministro de agua, agua RO, agua UP, detección de tres calidades de agua, alarma de vida útil de todos los niveles de consumibles.
- 2. Pantalla LCD de 2,5 pulgadas, visualización en tiempo real del estado de ejecución.
- 3. Tiene la función de tomar agua a una hora determinada.
- 4. Función de protección de alta y baja presión.
- 5. Apagado automático cuando se corta el agua, apagado automático del agua cuando se apaga.
- 6. Lavado automático después del arranque, prolonga eficazmente la vida útil del elemento filtrante.
- 7. Agua a presión, para satisfacer diferentes requisitos del cliente.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack Cuerpo principal: 540*455*540 mm, 21,5 kg Kit de accesorio : 425 x 295 x 475 mm, 5 kg · 1	pack Cuerpo principal: 540*455*540 mm, 21,5 kg Kit de accesorio : 425 x 295 x 475 mm, 5 kg · 2
Tipo de salida de agua	Salida de agua UP*1, salida de agua RO*1, salida de agua DI*1	Salida de agua UP*1, salida de agua RO*1, salida de agua DI*1
Velocidad de salida de agua (25 °C)	20 l/h	30 l/h
Procedimiento de purificación	PF+CA+RO+CA+UV+ARRIBA+TF	PF+CA+RO+CA+UV+ARRIBA+TF
Requerimiento de suministro de agua	Durante el funcionamiento, la presión de entrada de agua es de 0,1 a 0,3 MPa y la calidad del agua cumple con lo requerido de GB5749, 5 a 45 °C.	Durante el funcionamiento, la presión de entrada de agua es de 0,1 a 0,3 MPa y la calidad del agua cumple con lo requerido de GB5749, 5 a 45 °C.
Sistema de purificación	Elemento de filtro PP*1 Filtro de carbón activado granular*1 Filtro de carbón activado de cáscara de coco de alta calidad*1 Filtro T33 grande*1 Membrana de ósmosis inversa*2 Columna de ultrapurificación*4 Filtro de cápsula*1	Elemento de filtro PP*1 Filtro de carbón activado granular*1 Filtro de carbón activado de cáscara de coco de alta calidad*1 Filtro T33 grande*1 Membrana de ósmosis inversa*2 Columna de ultrapurificación*4 Filtro de cápsula*1
Calidad del agua UP - Resistividad	18,1 MΩ·cm a 25 °C	18,1 MΩ·cm a 25 °C

Especificación	pack Cuerpo principal: 540*455*540 mm, 21,5 kg Kit de accesorio : 425 x 295 x 475 mm, 5 kg · 1	pack Cuerpo principal: 540*455*540 mm, 21,5 kg Kit de accesorio : 425 x 295 x 475 mm, 5 kg · 2
Calidad del agua UP - Ión de sodio	<0,1 µg/l	<0,1 µg/l
Calidad del agua UP - Ión cloruro	<0,1 µg/l	<0,1 µg/l
Calidad del agua UP - Ión de metal pesado	<0,1 µg/l	<0,1 µg/l
Calidad del agua UP - Y	<2 µg/l	<2 µg/l
Calidad del agua UP - bacteria	<1 ufc/100 ml	<1 ufc/100 ml
Calidad del agua UP - Tabla de contenido	20 µg/L	20 µg/L
DE Calidad del Agua - Resistividad	10~18,1 MΩ.cm a 25 °C	10~18,1 MΩ.cm a 25 °C
DE Calidad del Agua - Absorbancia (254 nm, 1 cm de longitud de trayectoria óptica)	≤0,001	≤0,001
DE Calidad del Agua - Silicio soluble (SiO ₂)	≤0,01	≤0,01
Calidad del agua de ósmosis inversa - Tasa de rechazo de iones	96%~99%	96%~99%
Calidad del agua de ósmosis inversa - Tasa de rechazo orgánico	>99%	>99%
Calidad del agua de ósmosis inversa - Tasa de rechazo de partícula y bacteria	>99%	>99%
Consumo	74W	74W
Fuente de alimentación	CA 100~240 V, 50/60 Hz	CA 100~240 V, 50/60 Hz
Tamaño del instrumento (L*An*Al)	386*481*461 mm	386*481*461 mm
Tamaño del paquete (largo x ancho x alto)	Cuerpo principal: 540*455*540 mm, 21,5 kg Kit de accesorio : 425 x 295 x 475 mm, 5 kg	Cuerpo principal: 540*455*540 mm, 21,5 kg Kit de accesorio : 425 x 295 x 475 mm, 5 kg
Peso bruto	26,5 kilo	26,5 kilo

Aplicaciones

El purificador de agua ultrapura proporciona agua ultrapura de alta calidad con una resistividad de hasta 18,2 MΩ, ideal para aplicaciones críticas como biología molecular, cultivo celular y experimentos analíticos.: elija la variante comparando Velocidad de salida de agua (25 °C).

Que cambia entre variantes

B2-01-010920.1: Velocidad de salida de agua (25 °C): 20 l/h.

B2-01-010920.2: Velocidad de salida de agua (25 °C): 30 l/h.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita velocidad de salida de agua (25 °C): 20 l/h.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Use esta alternativa si necesita velocidad de salida de agua (25 °C): 30 l/h.

Cómo elegir rápido

Revise primero Velocidad de salida de agua (25 °C); si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Velocidad de salida de agua (25 °C).

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)